



CoreLine tempo Medium – voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt

CoreLine Tempo medium

CoreLine Tempo Medium maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken schijnwerpers van hoge kwaliteit waar. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor conventionele technologieën en HID-lampen van 100 W en 150 W. Het CoreLine Tempo Medium assortiment biedt lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals een keus uit asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. De installatie van de LED-schijnwerpers is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale schijnwerperoplossing voor industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

Voordelen

- Korte terugverdientijd: 65% energiebesparing
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur
- Eenvoudig te installeren en aan te sluiten
- Robuust, hoge kwaliteit afwerking
- Voorzien van Servicetag, een uniek systeem op basis van QR-codes waarmee elke afzonderlijke armatuur kan worden geïdentificeerd en dat informatie biedt over onderhoud, installatie en reserveonderdelen

CoreLine Tempo medium

Kenmerken

- Zeer efficiënt, tot 130 lm/W
- Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie, 150 W HID en tot 250 W HPI-T
- Lichtstroom systeem: 8000, 12000 en 16000lm
- Lange levensduur van 75.000 uur L80 bij Tq +25 °C
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken
- U-vormige universele montagebeugel en externe snelle 3-polige IP68-connector
- Bescherming tegen hoge schakelpeiken: 6 kV/8 kV
- Robuust ontwerp IP66-IP68
- Voldoet aan: CE, ENEC, ROHS
- Opties voor projecten: Dali-regelaar, CCT 3000 K, speciale coating

Toepassing


- Binnensportaccomodaties en zwembaden voor divers gebruik
- Recreatieve sportvelden buiten, zoals basketbalvelden etc.
- Havens, luchthavens, parkeerplaatsen

Versions



Coreline Tempo Medium-BVP125 Led80

Maatschets



CoreLine Tempo medium

Productgegevens



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

CoreLine Tempo medium

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleur lichtbron	740 neutraalwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	70
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Surge Protection (Common/Differential)	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijk ke modus
--	---

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap	Vlak glas
Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Productgegevens

Code productfamilie	BVP125
---------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699455880	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Nee
8718699455903	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Nee
8718699455873	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Nee
8718699455897	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Nee
8720169558960	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
8720169558977	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom	Type optiek buiten
8718699455880	BVP125 LED80-4S/740	9° - 41° x 102°	8.000 lm	Asymmetrisch

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom	Type optiek buiten
	PSU OFA52 ALU C1KC3			

CoreLine Tempo medium

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom	Type optiek buiten
8718699455903	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	8.000 lm	Symmetrisch
8718699455873	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	12.000 lm	Asymmetrisch
8718699455897	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	12.000 lm	Symmetrisch




Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom	Type optiek buiten
8720169558960	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	9° - 41° x 102°	16.000 lm	Asymmetrisch
8720169558977	BVP125 LED160-4S/740 S	69° x 25°	16.000 lm	Symmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699455880	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
8718699455903	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
8718699455873	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699455897	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W
8720169558960	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
8720169558977	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024001




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024002




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024004




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024003



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060474



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060475



CoreLine Tempo medium

