



Proyector LED fiable y de bajo consumo

Essential SmartBright Flood WV

El foco LED Essential SmartBright viene con un diseño compacto y robusto. Posee un amplio rango de voltaje de entrada, de 110 a 277 V. Este producto con robusta carcasa de aluminio fundido a presión, revestimiento a prueba de corrosión y diseño antisifón, adecuado para aplicación general al aire libre. Mayor eficacia de hasta 100 lm/W para un mayor ahorro de energía.

Beneficios

- Ideal para reemplazar proyectores convencionales
- Producto seguro y calidad confiable

Características

- 3 CCT: 3000K, 4000K y 6500K
- Potencia: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W y 200W
- El voltaje de entrada es 110V-277V
- Eficacia lumínica hasta de 100 lm/W
- Temperatura de trabajo: -40°C a +50°C
- Duración 20 kh

Aplicaciones

- Iluminación de seguridad
- Paisajes
- Estadios y áreas de deportes
- Luz arquitectónica
- Cartelera
- Iluminación del área de estacionamiento
- Comodidades

Essential SmartBright Flood WV

Versions









Essential SmartBright Flood WV

Essential SmartBright Flood WV


Essential SmartBright Flood WV

Plano de dimensiones



Essential SmartBright Flood WV

Plano de dimensiones



Detalles del producto



ESSENTIAL SMARTBRIGHT
FLOOD GEN 3

Información general

Controlador incluido	Sí
Equipo	EB
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	≥80
Cantidad de fuentes de luz	1

Controles y atenuación

Regulable	No
Nivel de regulación máximo	No aplica

Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica	Cristal templado
Color de la carcasa	Negro
Código de protección de impacto mec.	IK06
Código de protección de ingreso	IP65

Aprobación y aplicación

Marca CE	No
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ampliación del haz de luz de la luminaria	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401822888	BVP152 G4 LED9/WW 10W 110-277V SWB	105°	830 blanco cálido	3000 K	930 lm
911401823588	BVP152 G4 LED10/CW 10W 110-277V SWB	105°	865 luz natural fría	6500 K	1,000 lm
911401822988	BVP152 G4 LED19/WW 20W 110-277V SWB	105°	830 blanco cálido	3000 K	1,860 lm
911401823688	BVP152 G4 LED20/CW 20W 110-277V SWB	105°	865 luz natural fría	6500 K	2,000 lm
911401823488	BVP153 G4 LED186/WW 200W 110-277V SWB	110°	830 blanco cálido	3000 K	18,600 lm
911401824188	BVP153 G4 LED200/CW 200W 110-277V SWB	110°	865 luz natural fría	6500 K	20,000 lm
911401823288	BVP153 G4 LED93/WW 100W 110-277V SWB	110°	830 blanco cálido	3000 K	9,300 lm
911401823988	BVP153 G4 LED100/CW 100W 110-277V SWB	110°	865 luz natural fría	6500 K	10,000 lm
911401823388	BVP153 G4 LED140/WW 150W 110-277V SWB	110°	830 blanco cálido	3000 K	13,950 lm
911401824088	BVP153 G4 LED150/CW 150W 110-277V SWB	110°	865 luz natural fría	6500 K	15,000 lm
911401823088	BVP152 G4 LED28/WW 30W 110-277V SWB	110°	830 blanco cálido	3000 K	2,790 lm

Essential SmartBright Flood WV

Order Code	Full Product Name	Ampliación del haz de luz de la luminaria		Temperatura de color	Flujo luminoso
		de la luminaria	Color de la fuente de luz	correlacionada (nominal)	
911401823788	BVP152 G4 LED30/CW 30W 110-277V SWB	110°	865 luz natural fría	6500 K	3,000 lm
911401823188	BVP152 G4 LED47/WW 50W 110-277V SWB	110°	830 blanco cálido	3000 K	4,650 lm
911401823888	BVP152 G4 LED50/CW 50W 110-277V SWB	110°	865 luz natural fría	6500 K	5,000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401822888	BVP152 G4 LED9/WW 10W 110-277V SWB	10 W	911401823988	BVP153 G4 LED100/CW 100W 110-277V SWB	100 W
911401823588	BVP152 G4 LED10/CW 10W 110-277V SWB	10 W	911401823388	BVP153 G4 LED140/WW 150W 110-277V SWB	150 W
911401822988	BVP152 G4 LED19/WW 20W 110-277V SWB	20 W	911401824088	BVP153 G4 LED150/CW 150W 110-277V SWB	150 W
911401823688	BVP152 G4 LED20/CW 20W 110-277V SWB	20 W	911401823088	BVP152 G4 LED28/WW 30W 110-277V SWB	30 W
911401823488	BVP153 G4 LED186/WW 200W 110-277V SWB	200 W	911401823788	BVP152 G4 LED30/CW 30W 110-277V SWB	30 W
911401824188	BVP153 G4 LED200/CW 200W 110-277V SWB	200 W	911401823188	BVP152 G4 LED47/WW 50W 110-277V SWB	50 W
911401823288	BVP153 G4 LED93/WW 100W 110-277V SWB	100 W	911401823888	BVP152 G4 LED50/CW 50W 110-277V SWB	50 W

