



Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Hver gang. Dit pålidelige og prisvenlige valg til enhver opgave.

Ledinaire projektor

Leder du efter en kraftfuld og pålidelig projektor til dine udendørs belysning? Så er Ledinaire projektor med høj effekt et oplagt valg. Med en lumenpakke på op til 60.000 lm leverer projektoren en imponerende ydeevne. Dens højkvalitets LED-teknologi sikrer en enestående energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W. Ledinaire projektoren er samtidig udviklet til barske forhold med beskyttelsesklasse I og kapslingsklasse IP65. Den robuste konstruktion og IK08-klassificeringen gør den velegnet til selv de mest krævende udendørs miljøer. Projektoren leverer et kraftigt og naturligt lys, som fremhæver omgivelserne og skaber gode lysforhold. Med sin symmetriske lysfordeling er den ideel til belysning af bygningsfacader og større områder. Det sikrer en pålidelig og ensartet belysningsløsning. Ledinaire projektoren med høj effekt fås i fire forskellige størrelser. Med det vinklede universalbeslag og det formonterede kabel er installationen hurtig og enkel. Opgrader din udendørsbelysning i dag med Ledinaire projektoren – den perfekte kombination af ydeevne, effektivitet og design.

Fordele

- Højt lysudbytte: Med et output på op til 60.000 lm og en lumentolerance på +/- 10% giver denne projektør en kraftig og pålidelig belysning til en lang række udendørs anvendelser.
- Energieffektiv: den anvendte LED-teknologi sikrer enestående energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en effektfaktor på >0,9. Det hjælper dig med at spare penge på dine elregninger og samtidig reducere dit CO₂-aftryk.
- Holdbar konstruktion: Det trykstøbt aluminiumsarmaturhus og den hærdede glasafskærmning gør denne projektør robust og langtidsholdbar, mens beskyttelsesklasse I og IP65-klassificeringen sikrer pålidelig ydeevne selv under de hårdeste vejrforhold.
- Alsidig montering: Det 360° justerbare U-beslag gør installationen fleksibel og nem, mens den formonterede 1 meter lange tilslutningskabel gør opsætningen hurtig og enkel.
- Stilrent design: Med et slankt og moderne design tilfører denne projektør et sofistikeret udtryk til ethvert udendørsområde, mens farven grå RAL 7043 sikrer, at den falder naturligt ind i omgivelserne.
- Bredt driftstemperaturområde: Denne projektør kan modstå en lang række miljømæssige påvirkninger, hvilket gør den velegnet til brug i en række udendørs omgivelser.
- Lang levetid: Ledinaire projektørens høje effekt giver enestående værdi for pengene og sikkerhed for pålidelig drift gennem hele levetiden.

Funktioner

- Højt lysudbytte på op til 60.000 lm med en lumentolerance på +/- 10%
- Energieffektiv LED-teknologi med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en effektfaktor på >0,9
- Holdbart aluminiumsstøbt armaturhus og hærdet glasafskærmning med beskyttelsesklasse I og IP65-klassificering
- Alsidigt 360° justerbart U-beslag, der sikrer fleksibel og nem installation
- Stilren grå RAL 7043 farve, der passer ind i udendørs omgivelser
- Bredt driftstemperaturområde på -25 °C til +40 °C
- Lang levetid på op til 50.000 timer (L70B50 ved 25 °C) og 3 års garanti

Anvendelsesområder

- Broer, monumenter, facader
- Arena og sportsanlæg
- Landskab
- Bygningsfacader, detailforretninger
- Haver, fodgængertunneler
- Plakattavler
- Udendørsområder, parkeringspladser
- Butiksfacader
- Lageromgivelser
- Små sportsbaner eller kommunale sportsfaciliteter

Versions



Ledinaire high wattage floodlight
BVP166 PSU 500W AWB RTP



Ledinaire high wattage floodlight
BVP166 PSU 300W AWB RTP







Ledinaire high wattage floodlight
BVP166 PSU 400W AWB RTP



Ledinaire high wattage floodlight
BVP166 PSU 250W AWB RTP

Målskitse



Oplysninger om produktet



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	-
Service-kode	Nej
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	110°
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Optiktype til brug udendørs	Symmetrisk
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Aluminium og grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 enheder
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 enheder
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 enheder
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 enhed

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60.000 lm
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36.000 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48.000 lm
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30.000 lm

Drift og el

		Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	
Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV kV
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV kV

		Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	
Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV kV
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV kV

