



Ledinaire Floodlight – ganske enkelt utmerket LED

Ledinaire All-in flomlys

Med denne alt-i-ett-serien av Ledinaire-flomlys kan du enkelt justere fargetemperaturen med A Simple Switch. Du trenger ikke lenger velge mellom varmhvit, nøytralhvit eller kaldhvit, alt dette får du i ett enkelt produkt! Serien leveres med høy Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektivt og rimelig – akkurat det du trenger.

Fordeler

- Juster enkelt fargetemperaturen på lyskasteren
- Designet for et bredt spekter av bruksområder
- Lett å montere
- Driftsikker

Funksjoner


- 3000K–4000K–6500K CCT-er kan byttes med en bryter på baksiden av flomlyset
- Bredt spekter av bruksområder med lumenytelse fra 1200 lm opp til 24000 lm
- Lang levetid på 50 000 timer (L80)
- Symmetrisk og asymmetrisk optikk tilgjengelig
- Tilgjengelig med og uten bevegelsessensor
- IP65 – IK07 (BVP167-serien) – IK08 (BVP169-serien)

Søknad

- Uteområder, parkeringsplasser, butikkfasader, lagre, små idrettsplasser eller kommunale idrettsanlegg

Ledinaire All-in flomlys

Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Ledinaire All-in flomlys

Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Ledinaire All-in flomlys

Målskisse



Produkt detaljer



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature
Lyskildefarge	Flerfargetemperat ur
Korreisert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/ Differential)	Overspenningsver nnivå inntil 1,5 kV differensialmodus og 1,5 kV fellesmodus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Glass
Innfatningsfarge	Grå
Ingress beskyttelseskode	IP65
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	27°
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Teknisk belysning

		Lysstrålespredning		Utendørs			Lysstrålespredning		Utendørs
Order Code	Full Product Name	fra armatur	Lysytelse	optikktype	Order Code	Full Product Name	fra armatur	Lysytelse	optikktype
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1 100 lm	Symmetrisk	911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22 000 lm	Symmetrisk
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3 300 lm	Symmetrisk	911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10 000 lm	Asymmetrisk

Ledinaire All-in flomlys

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning		Utendørs
		fra armatur	Lysytelse	optikktype
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5 500 lm	Symmetrisk
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16 500 lm	Symmetrisk
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3 300 lm	Symmetrisk
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2 200 lm	Symmetrisk
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11 000 lm	Symmetrisk
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15 000 lm	Asymmetrisk

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning		Utendørs
		fra armatur	Lysytelse	optikktype
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20 000 lm	Asymmetrisk
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2 200 lm	Symmetrisk
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7 700 lm	Symmetrisk
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7 000 lm	Asymmetrisk
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5 500 lm	Symmetrisk
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1 100 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

