



UniFlood M gen2: Ένας προβολέας υψηλής ισχύος με πραγματική αρθρωτή δομή

UniFlood M G2

Το Philips UniFlood M gen2 είναι ένας οικονομικός, αρχιτεκτονικός προβολέας LED που προορίζεται για εξωτερικό χώρο και έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές φωτισμού διάχυσης προσόψεων, τοπίου και εξωτερικού χώρου. Ο στιβαρός, αρθρωτός, ορθογώνιος σχεδιασμός διαθέτει εξαιρετικά αποδοτικά οπτικά συστήματα, καθιστώντας το ιδανικό για φωτισμό όλων, από προσόψεις πολυώροφων κτιρίων και γέφυρες μέχρι ορόσημα και μνημεία. Αυτός ο προβολέας LED είναι διαθέσιμος σε λευκό, μονόχρωμα χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενο λευκό. Συνοδεύεται από έξι διαφορετικούς φακούς διάχυσης που κυμαίνονται από σποτ στενής δέσμης έως διάχυτος φωτισμός, ευρείας δέσμης και διαθέτει επιλογή ελέγχου DMX512/RDM. Ένας πραγματικά αρθρωτός προβολέας που δίνει στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές την ελευθερία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα εννοιών και σχεδίων χωρίς περιορισμούς.

Οφέλη

- Μεγάλη ευελιξία σχεδίασης με ξεχωριστά ανακλινόμενες κεφαλές και συστήματα ελέγχου
- Δημιουργήστε το σωστό εφέ φωτισμού με έξι διαφορετικούς φακούς διάχυσης (σποτ στενής δέσμης έως διάχυτος φωτισμός, ευρείας δέσμης)
- Εύκολος έλεγχος με DMX512/RDM
- Μια στιβαρή επιλογή με πιστοποίηση IP66 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

UniFlood M G2

Χαρακτηριστικά

- Τυπικό: RGBW, RGB, 2700K, 3000K και 4000K
- Προαιρετικά 5000K, μονόχρωμο και ρυθμιζόμενο λευκό
- Ευέλικτα μήκη από 155 έως 569 mm
- Ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης για κάθε κεφαλή και για ολόκληρο το σετ
- Ατσάλινα στηρίγματα

Εφαρμογή

- Γέφυρες, μνημεία, προσόψεις
- Πάρκα και πλατείες
- Τοπίου



Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.


Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Διαφανές γυαλί
Χρώμα περιβλήματος	Σκούρο γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία	
			χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
92754499	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	827 Θερμό λευκό	2700 K	10.845 lm
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 Θερμό λευκό	3000 K	1.835 lm
92700199	BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	827 Θερμό λευκό	2700 K	7.460 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
92754499	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	150 W
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
92700199	BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	100 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
92754499	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	Ναι
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
92700199	BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	Ναι

