

UniFlood M G2

BVP353



UniFlood M gen2: Un foco de alta potencia con verdadera modularidad

Philips UniFlood M gen2 es un reflector LED arquitectónico económico y apto para exteriores que está diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. El diseño robusto, modular y rectangular presenta una óptica altamente eficaz, lo que lo hace ideal para iluminar todo, desde fachadas y puentes de varios pisos hasta lugares emblemáticos y monumentos. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco personalizable. Incluye seis lentes dispersores diferentes, que van desde un punto angosto hasta una proyección amplia, y tiene la opción de control DMX512/RDM. Una proyección verdaderamente modular que brinda a los arquitectos y los diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Beneficios

- Estupenda flexibilidad de diseño con cabezales y controles inclinables individualmente
- Cree el efecto de iluminación adecuado con seis lentes de dispersión diferentes (foco estrecho a haz amplio)
- Fácil de controlar con DMX512/RDM
- Una opción sólida con clasificación IP66 para uso exterior

Applications

- Puentes, monumentos y fachadas
- Parques y plazas
- Paisajes

Características

- Estándar: RGBW, RGB, 2,700 K, 3,000 K y 4,000 K
- Opcional 5000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable.
- Longitudes flexibles de 155 a 569 mm

- Ángulos de inclinación ajustables para cada cabezal y para el conjunto completo
- Soportes de acero
- Para uso en exteriores únicamente.

Versions



UniFlood M Gen2




UniFlood M Gen2




UniFlood M Gen2


Plano de dimensiones




BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX




BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX




BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX



BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX



BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX



BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX

Información general

Controlador incluido Sí

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC) >80

Controles y atenuación

Regulable Sí

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa Gris oscuro

Código de protección de ingreso IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec. IK06 [1]]

Tipo de cubierta óptica Vidrio transparente

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad Para montaje en superficies normalmente inflamables

Marca CE Sí

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nomi- nal)	Color de la fuente de luz
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	10.975 lm	-	RGBW
911401748833	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	11.520 lm	-	RGBW
911401748923	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	11.935 lm	-	RGBW
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	11.520 lm	-	RGBW
911401749093	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX	10.720 lm	-	RGBW
911401749103	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	11.190 lm	-	RGBW
911401749183	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 15 DMX	11.255 lm	-	RGBW

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Color de la fuente de luz
911401749193	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	11.750 lm	-	RGBW
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	12.170 lm	-	RGBW
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	11.750 lm	-	RGBW
911401749423	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	22.625 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401749433	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	25.240 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	15.030 lm	-	RGBW
911401749513	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	23.755 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401749523	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	26.505 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401749543	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	15.115 lm	-	RGBW
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	15.785 lm	-	RGBW
911401749603	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	24.605 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401749613	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	27.450 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401749633	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	15.655 lm	-	RGBW
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	16.345 lm	-	RGBW
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	23.755 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401749703	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	26.505 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	15.785 lm	-	RGBW
911401748343	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	11.310 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401748353	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	12.620 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	7.515 lm	-	RGBW
911401748433	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	11.875 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401748443	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	13.250 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	7.890 lm	-	RGBW
911401748523	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	12.300 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401748533	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	13.725 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	8.170 lm	-	RGBW
911401748613	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	11.875 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401748623	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	13.250 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	7.555 lm	-	RGBW
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	7.890 lm	-	RGBW
911401749783	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	33.935 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401749793	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	37.860 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401749823	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	22.550 lm	-	RGBW
911401749873	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	35.635 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401749883	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	39.755 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	23.675 lm	-	RGBW
911401749963	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	36.905 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401749973	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	41.175 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401750003	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	24.520 lm	-	RGBW
911401750053	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	35.635 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401750063	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	39.755 lm	4000 K	840 blanco neutro
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	23.675 lm	-	RGBW

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nomi- nal)	Color de la fuente de luz
911401750183	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	18.790 lm	-	RGBW
911401750273	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	19.730 lm	-	RGBW
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	20.435 lm	-	RGBW
911401750453	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	19.730 lm	-	RGBW

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W
911401748833	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	200 W
911401748923	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	200 W
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W
911401749093	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX	240 W
911401749103	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	240 W
911401749183	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 15 DMX	240 W
911401749193	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	240 W
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W
911401749423	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	300 W
911401749433	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	300 W
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W
911401749513	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	300 W
911401749523	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	300 W
911401749543	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	300 W
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W
911401749603	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	300 W
911401749613	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	300 W
911401749633	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	300 W
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 W
911401749703	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	300 W
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W
911401748343	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	150 W
911401748353	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	150 W
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W
911401748433	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	150 W
911401748443	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	150 W
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W
911401748523	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	150 W
911401748533	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	150 W
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401748613	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	150 W
911401748623	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	150 W
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
911401749783	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	450 W
911401749793	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	450 W
911401749823	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	450 W
911401749873	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	450 W
911401749883	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	450 W
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
911401749963	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	450 W
911401749973	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	450 W
911401750003	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	450 W
911401750053	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	450 W
911401750063	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	450 W
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
911401750183	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	360 W
911401750273	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	360 W
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
911401750453	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	360 W