



UniFlood M gen2: reflektor o dużej mocy i prawdziwej modułowości

UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 to oszczędne ekonomicznie i dopuszczone do użytku zewnętrznego oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych; zostało opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, krajobrazu i zewnętrznym oświetleniu projektorowym. Solidna, modułowa konstrukcja w kształcie prostokąta posiada wysoce wydajny układ optyczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do oświetlania wielopiętrowych fasad, mostów, zabytków i pomników. To oświetlenie projektorowe LED jest dostępne w kolorze białym, kolorach monochromatycznych, RGB, RGBW oraz w regulowanej bieli. Dostępnych jest sześć różnych soczewek rozpraszających — od punktu wąskiego po szeroki projektorowy — oraz opcja z interfejsem sterownika DMX512/RDM. Jest to prawdziwie modułowe oświetlenie projektorowe, który zapewnia architektom i projektantom nieograniczoną swobodę projektowania.

Korzyści

- Duża elastyczność konstrukcji z indywidualnie nachylanymi głowicami i sterownikami
- Stwórz odpowiedni nastrój dzięki sześciu różnym soczewkom rozpraszającym (od punktu wąskiego po szeroki projektorowy)
- Łatwe sterowanie za pomocą DMX512/RDM
- Niezawodny wybór o stopniu szczelności IP66 do zastosowań na zewnątrz

UniFlood M G2

Cechy

- Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K
- Opcja: 5000 K, kolory monochromatyczne i regulowana biel
- Elastyczne długości od 155 do 569 mm
- Regulacja nachylenia każdej głowicy oddzielnie oraz całego zestawu
- Stalowe wsporniki

Zastosowanie

- Mosty, pomniki i fasady
- Parki i place
- Krajobraz

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku na zewnątrz.



Wersje




UniFlood M Gen2

UniFlood M Gen2





Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba przezroczysta
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP66
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	
			temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	830 barwa ciepłobiała	3000 K	4 710 lm
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2 855 lm
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2 985 lm
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	840 neutralna biel	4000 K	5 520 lm
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	827 barwa ciepłobiała	2700 K	4 430 lm
92622699	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	RGB	-	2 620 lm
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3 130 lm
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	830 barwa ciepłobiała	3000 K	5 125 lm
92631899	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	RGB	-	2 715 lm
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3 105 lm
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	827 barwa ciepłobiała	2700 K	4 740 lm
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	830 barwa ciepłobiała	3000 K	4 945 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3 130 lm
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10 505 lm
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10 975 lm
92797100	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	830 barwa ciepło-biała	3000 K	17 385 lm
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	830 barwa ciepło-biała	3000 K	18 005 lm
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	11 425 lm
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	830 barwa ciepło-biała	3000 K	17 385 lm
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	11 520 lm
92825100	BVP354 120LED 40K 220V L50 10	840 neutralna biel	4000 K	21 035 lm
92831200	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	RGBW	-	11 190 lm
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	830 barwa ciepło-biała	3000 K	19 795 lm
92834300	BVP354 120LED 40K 220V L50 15	840 neutralna biel	4000 K	22 085 lm
92840400	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	11 750 lm
92842800	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	830 barwa ciepło-biała	3000 K	20 500 lm
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	840 neutralna biel	4000 K	22 875 lm
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	12 170 lm
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	830 barwa ciepło-biała	3000 K	19 795 lm
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11 255 lm
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11 750 lm
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	14 395 lm
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	15 030 lm
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15 785 lm
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	830 barwa ciepło-biała	3000 K	25 820 lm
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	16 345 lm
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	827 barwa ciepło-biała	2700 K	23 900 lm
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	830 barwa ciepło-biała	3000 K	23 755 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15 115 lm
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15 785 lm
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	830 barwa ciepłobiała	3000 K	11 870 lm
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	840 neutralna biel	4000 K	13 245 lm
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7 195 lm
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7 515 lm
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	827 barwa ciepłobiała	2700 K	11 950 lm
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	840 neutralna biel	4000 K	13 905 lm
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7 555 lm
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7 890 lm
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	827 barwa ciepłobiała	2700 K	12 375 lm
92770499	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	830 barwa ciepłobiała	3000 K	12 910 lm
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	840 neutralna biel	4000 K	14 405 lm
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	7 825 lm
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	8 170 lm
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	827 barwa ciepłobiała	2700 K	11 950 lm
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	830 barwa ciepłobiała	3000 K	12 465 lm
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7 555 lm
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7 890 lm
92542799	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	RGBW	-	1 860 lm
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RGBW	-	1 945 lm
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RGBW	-	2 040 lm
92554099	BVP353 18LED 30K 220V L21 30	830 barwa ciepłobiała	3000 K	3 225 lm
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RGBW	-	2 115 lm
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	827 barwa ciepłobiała	2700 K	2 985 lm
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	830 barwa ciepłobiała	3000 K	3 115 lm
92564999	BVP353 18LED 40K 220V L21 45	840 neutralna biel	4000 K	3 475 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	RGB	-	1 640 lm
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	827 barwa ciepło-biała	2700 K	1 760 lm
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 835 lm
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	840 neutralna biel	4000 K	2 050 lm
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	827 barwa ciepło-biała	2700 K	1 615 lm
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 685 lm
92469799	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	RGB	-	960 lm
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1 175 lm
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1 225 lm
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	827 barwa ciepło-biała	2700 K	1 845 lm
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 925 lm
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	840 neutralna biel	4000 K	2 150 lm
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 770 lm
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1 230 lm
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	827 barwa ciepło-biała	2700 K	1 915 lm
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 995 lm
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	840 neutralna biel	4000 K	2 225 lm
92489599	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	RGBW	-	1 330 lm
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	827 barwa ciepło-biała	2700 K	1 845 lm
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 925 lm
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	840 neutralna biel	4000 K	2 150 lm
92496399	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	RGB	-	1 010 lm
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1 230 lm
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1 285 lm
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	830 barwa ciepło-biała	3000 K	6 205 lm
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	840 neutralna biel	4000 K	6 925 lm
92653099	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	830 barwa ciepło-biała	3000 K	6 515 lm
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	840 neutralna biel	4000 K	7 270 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	827 barwa ciepłobiała	2700 K	6 470 lm
92662299	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	830 barwa ciepłobiała	3000 K	6 750 lm
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	840 neutralna biel	4000 K	7 530 lm
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	830 barwa ciepłobiała	3000 K	6 070 lm
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	827 barwa ciepłobiała	2700 K	6 245 lm
92677699	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX	RGBW	-	3 825 lm
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	RGBW	-	3 995 lm
92571799	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	827 barwa ciepłobiała	2700 K	3 615 lm
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	830 barwa ciepłobiała	3000 K	3 770 lm
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	840 neutralna biel	4000 K	4 205 lm
92577999	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	RGB	-	2 085 lm
92579399	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	RGBW	-	2 450 lm
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	827 barwa ciepłobiała	2700 K	3 795 lm
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	830 barwa ciepłobiała	3000 K	3 955 lm
92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	840 neutralna biel	4000 K	4 415 lm
92589299	BVP353 24LED 27K 220V L24 30	827 barwa ciepłobiała	2700 K	3 930 lm
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	830 barwa ciepłobiała	3000 K	4 100 lm
92591599	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	840 neutralna biel	4000 K	4 575 lm
92595399	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	RGB	-	2 270 lm
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2 555 lm
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	827 barwa ciepłobiała	2700 K	3 795 lm
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	830 barwa ciepłobiała	3000 K	3 955 lm
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	840 neutralna biel	4000 K	4 415 lm
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	827 barwa ciepłobiała	2700 K	9 150 lm
92730899	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	RGB	-	5 480 lm
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6 575 lm
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	827 barwa ciepłobiała	2700 K	9 950 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	830 barwa ciepłobiała	3000 K	10 380 lm
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	840 neutralna biel	4000 K	11 580 lm
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	6 810 lm
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	827 barwa ciepłobiała	2700 K	9 605 lm
92743899	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	830 barwa ciepłobiała	3000 K	10 020 lm
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6 295 lm
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6 575 lm
92500799	BVP353 16LED 30K 220V L18 10	830 barwa ciepłobiała	3000 K	2 875 lm
92501499	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	840 neutralna biel	4000 K	3 205 lm
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	830 barwa ciepłobiała	3000 K	2 145 lm
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	830 barwa ciepłobiała	3000 K	3 020 lm
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	840 neutralna biel	4000 K	3 365 lm
92514499	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	RGB	-	1 260 lm
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	830 barwa ciepłobiała	3000 K	3 125 lm
92525099	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	RGBW	-	1 620 lm
92527499	BVP353 16LED 30K 220V L18 45	830 barwa ciepłobiała	3000 K	3 020 lm
92532899	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	RGB	-	1 260 lm
92533599	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1 500 lm
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1 565 lm
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	840 neutralna biel	4000 K	39 740 lm
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	21 590 lm
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	23 675 lm
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	830 barwa ciepłobiała	3000 K	37 400 lm
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	23 675 lm
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	840 neutralna biel	4000 K	31 945 lm
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	840 neutralna biel	4000 K	33 540 lm
92956200	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	19 565 lm
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	20 435 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	
			temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	840 neutralna biel	4000 K	33 540 lm
92966100	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	19 730 lm
92681399	BVP353 48LED 40K 220V L40 10	840 neutralna biel	4000 K	8 655 lm
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5 250 lm
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5 485 lm
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	840 neutralna biel	4000 K	9 090 lm
92696799	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	RGBW	-	5 760 lm
92698199	BVP353 48LED 30K 220V L40 30	830 barwa ciepło-biała	3000 K	8 440 lm
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	840 neutralna biel	4000 K	9 415 lm
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5 965 lm
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	840 neutralna biel	4000 K	9 090 lm
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5 760 lm

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 W	92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 W	92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240 W
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W	92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240 W
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	60 W	92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	60 W	92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 W
92622699	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	60 W	92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 W	92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 W	92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 W
92631899	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	60 W	92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 W	92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 W	92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 W
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 W	92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 W
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 W	92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 W	92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 W
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W	92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	150 W
92797100	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	200 W	92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 W	92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 W	92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 W
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 W	92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	150 W
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W	92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 W
92825100	BVP354 120LED 40K 220V L50 10	240 W	92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W
92831200	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	240 W	92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240 W	92770499	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	150 W
92834300	BVP354 120LED 40K 220V L50 15	240 W	92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	150 W
92840400	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	240 W	92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 W
92842800	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	240 W	92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	240 W	92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 W
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
92542799	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	40 W
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 W
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 W
92554099	BVP353 18LED 30K 220V L21 30	40 W
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 W
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 W
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	40 W
92564999	BVP353 18LED 40K 220V L21 45	40 W
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	40 W
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 W
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 W
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	24 W
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	24 W
92469799	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	24 W
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 W
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 W
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	24 W
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	24 W
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	24 W
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 W
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 W
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	24 W
92489599	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	24 W
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 W
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	24 W
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	24 W
92496399	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	24 W
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 W
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 W
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80 W
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	80 W
92653099	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	80 W
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80 W
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80 W
92662299	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	80 W
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80 W
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	80 W
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80 W
92677699	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX	80 W
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80 W
92571799	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	50 W
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 W
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	50 W
92577999	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	50 W
92579399	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	50 W
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 W
92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	50 W
92589299	BVP353 24LED 27K 220V L24 30	50 W
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 W
92591599	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	50 W
92595399	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	50 W
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50 W
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50 W
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50 W
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	50 W
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120 W
92730899	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	120 W
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120 W
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120 W
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120 W
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120 W
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120 W
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120 W
92743899	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	120 W
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120 W
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	120 W
92500799	BVP353 16LED 30K 220V L18 10	30 W
92501499	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	30 W
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	30 W
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30 W
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30 W
92514499	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	30 W
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30 W
92525099	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	30 W
92527499	BVP353 16LED 30K 220V L18 45	30 W
92532899	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	30 W
92533599	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 45 DMX	30 W
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30 W
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	450 W
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 W
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 W
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	360 W
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	360 W
92956200	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	360 W
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	360 W
92966100	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	360 W
92681399	BVP353 48LED 40K 220V L40 10	100 W
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 W
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 W
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 W
92696799	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	100 W
92698199	BVP353 48LED 30K 220V L40 30	100 W
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 W
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	100 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	Nie
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	Tak
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	Tak
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	Nie
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	Tak
92622699	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	Tak
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	Tak
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	Nie
92631899	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	Tak
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	Tak
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	Nie
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	Nie
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	Tak
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Tak
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Tak
92797100	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	Nie
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	Nie
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Tak
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	Nie
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Tak
92825100	BVP354 120LED 40K 220V L50 10	Nie
92831200	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	Tak
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	Nie
92834300	BVP354 120LED 40K 220V L50 15	Nie
92840400	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Tak
92842800	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	Nie
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	Nie
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Tak
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	Nie
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Tak
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Tak
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Tak
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Tak
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Tak
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	Nie
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Tak
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	Nie
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	Tak
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Tak
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Tak
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	Nie
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	Nie
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Tak
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Tak
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	Nie
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Tak
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Tak
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	Nie
92770499	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	Nie
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	Nie
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Tak
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Tak
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	Nie
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	Nie
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Tak
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Tak
92542799	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	Tak
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	Tak
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	Tak
92554099	BVP353 18LED 30K 220V L21 30	Nie
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	Tak
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	Nie
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	Nie
92564999	BVP353 18LED 40K 220V L21 45	Nie
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	Tak
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	Nie
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	Nie
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	Nie
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	Tak
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	Tak
92469799	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	Tak
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	Tak
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	Tak
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	Nie
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	Nie
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	Nie
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	Tak
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	Tak
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	Nie
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	Nie
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	Nie
92489599	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	Tak
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	Nie
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	Nie
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	Nie
92496399	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	Tak
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	Tak
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	Tak
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	Nie
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	Nie
92653099	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	Nie
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	Nie
92662299	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	Nie
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	Nie
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	Tak
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	Nie
92677699	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX	Tak
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	Tak
92571799	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	Nie
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	Nie
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	Nie
92577999	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	Tak
92579399	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	Tak
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	Nie
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	Nie
92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	Nie
92589299	BVP353 24LED 27K 220V L24 30	Nie
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	Nie
92591599	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	Nie
92595399	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	Tak
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	Tak
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	Nie
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	Nie
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	Nie
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	Nie
92730899	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	Tak
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Tak
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	Nie
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	Nie
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	Nie
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Tak
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	Nie
92743899	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	Nie
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Tak
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92500799	BVP353 16LED 30K 220V L18 10	Nie
92501499	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	Nie
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	Tak
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	Nie
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	Nie
92514499	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	Tak
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	Nie
92525099	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	Tak
92527499	BVP353 16LED 30K 220V L18 45	Nie
92532899	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	Tak
92533599	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 45 DMX	Tak
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	Tak
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	Nie
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Tak
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Tak
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	Nie
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Tak
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	Nie
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	Nie
92956200	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	Tak
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Tak
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	Nie
92966100	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Tak
92681399	BVP353 48LED 40K 220V L40 10	Nie
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Tak
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Tak
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	Nie
92696799	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	Tak
92698199	BVP353 48LED 30K 220V L40 30	Nie
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	Nie
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Tak
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	Nie
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Tak

