



# UniFlood M gen2: Um holofote de alta potência com verdadeira modularidade

## UniFlood M G2

O UniFlood M 2ª geração da Philips é uma luz de inundação LED arquitetônica, de ótimo custo-benefício, com formato retangular para uso externo, projetada para aplicações de iluminação externa, fachadas e paisagens. O design robusto, modular e retangular apresenta ótica altamente eficiente, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até pontos de referência e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco sintonizável. Ele vem com seis lentes de propagação diferentes, variando de refletor estreito a fecho largo e possui opção de controle DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que dá aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

### Benefícios

- Grande flexibilidade de design com cabeçotes e controles inclináveis individualmente
- Crie o efeito de iluminação certo com seis lentes de dispersão diferentes (refletor estreito a luz de inundação ampla)
- Fácil de controlar com DMX512/RDM
- Uma escolha robusta com classificação IP66 para uso externo

# UniFlood M G2

## Características

- Padrão: RGBW, RGB, 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K
- Opcional 5000K, cores monocromáticas e branco ajustável
- Comprimentos flexíveis de 155 a 569 mm
- Ângulos de inclinação ajustáveis para cada parte e para todo o conjunto
- Suportes de aço

## Aplicação

- Pontes, monumentos, fachadas
- Parques e praças
- Cenário

## Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo.

## Versions





UniFlood M Gen2

UniFlood M Gen2









UniFlood M Gen2

UniFlood M Gen2

## Desenho dimensional



Desenho dimensional



## Informações gerais

Driver incluído Sim

## Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI) >80

## Dados mecânicos e de compartimento

Tipo de acessório de difusor ótico Vidro claro

Cor do compartimento Cinza escuro

Código de proteção mecânica contra impactos IK06

Código de proteção de entrada IP66

## Aprovação e aplicação

Marca CE Sim

Marca de inflamabilidade Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

## Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada		Fluxo luminoso
			(nom.)		
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-		10.975 lm
911401748833	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	RGBW	-		11.520 lm
911401748923	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-		11.935 lm
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-		11.520 lm
911401749103	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	RGBW	-		11.190 lm
911401749193	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-		11.750 lm
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-		12.170 lm
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-		11.750 lm
911401749423	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	Branco quente 830	3000 K		22.625 lm
911401749433	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	Branco neutro 840	4000 K		25.240 lm
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-		15.030 lm
911401749513	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	Branco quente 830	3000 K		23.755 lm
911401749523	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	Branco neutro 840	4000 K		26.505 lm
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-		15.785 lm
911401749603	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	Branco quente 830	3000 K		24.605 lm
911401749613	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	Branco neutro 840	4000 K		27.450 lm
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-		16.345 lm
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45 DMX	Branco quente 827	2700 K		23.900 lm
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	Branco quente 830	3000 K		23.755 lm
911401749703	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	Branco neutro 840	4000 K		26.505 lm
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-		15.785 lm
911401748303	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	Branco quente 827	2700 K		11.380 lm
911401748343	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	Branco quente 830	3000 K		11.310 lm
911401748353	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	Branco neutro 840	4000 K		12.620 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada		Fluxo luminoso
				(nom.)	
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-		7.195 lm
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-		7.515 lm
911401748433	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	Branco quente 830	3000 K		11.875 lm
911401748443	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	Branco neutro 840	4000 K		13.250 lm
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-		7.890 lm
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	Branco quente 827	2700 K		12.375 lm
911401748523	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	Branco quente 830	3000 K		12.300 lm
911401748533	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	Branco neutro 840	4000 K		13.725 lm
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-		8.170 lm
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	Branco quente 827	2700 K		11.950 lm
911401748613	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	Branco quente 830	3000 K		11.875 lm
911401748623	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	Branco neutro 840	4000 K		13.250 lm
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-		7.890 lm
911401745593	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	RGBW	-		1.285 lm
911401747223	BVP353 36LED 27K 220V L35 10	Branco quente 827	2700 K		5.950 lm
911401746853	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	RGBW	-		2.575 lm
911401749783	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	Branco quente 830	3000 K		33.935 lm
911401749793	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	Branco neutro 840	4000 K		37.860 lm
911401749823	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-		22.550 lm
911401749873	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	Branco quente 830	3000 K		35.635 lm
911401749883	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	Branco neutro 840	4000 K		39.755 lm
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-		23.675 lm
911401749963	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	Branco quente 830	3000 K		36.905 lm
911401749973	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	Branco neutro 840	4000 K		41.175 lm
911401749983	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	RGB	-		21.875 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada		Fluxo luminoso
			(nom.)		
911401750003	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-		24.520 lm
911401750013	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	Branco quente	2700 K		35.850 lm
911401750053	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	Branco quente	3000 K		35.635 lm
911401750063	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	Branco neutro	4000 K		39.755 lm
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-		23.675 lm
911401750183	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	RGBW	-		18.790 lm
911401750273	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-		19.730 lm
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-		20.435 lm
911401750453	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-		19.730 lm
911401747583	BVP353 48LED 27K 220V L40 10	Branco quente	2700 K		7.440 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W	911401748433	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	150 W
911401748833	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	200 W	911401748443	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	150 W
911401748923	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	200 W	911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W	911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W
911401749103	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	240 W	911401748523	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	150 W
911401749193	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	240 W	911401748533	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	150 W
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W	911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W	911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W
911401749423	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	300 W	911401748613	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	150 W
911401749433	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	300 W	911401748623	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	150 W
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W	911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
911401749513	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	300 W	911401745593	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	24 W
911401749523	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	300 W	911401747223	BVP353 36LED 27K 220V L35 10	80 W
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W	911401746853	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	50 W
911401749603	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	300 W	911401749783	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	450 W
911401749613	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	300 W	911401749793	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	450 W
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W	911401749823	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	450 W
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W	911401749873	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	450 W
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 W	911401749883	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	450 W
911401749703	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	300 W	911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W	911401749963	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	450 W
911401748303	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	150 W	911401749973	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	450 W
911401748343	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	150 W	911401749983	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	450 W
911401748353	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	150 W	911401750003	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	450 W
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W	911401750013	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	450 W
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W	911401750053	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	450 W

## UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401750063	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	450 W
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
911401750183	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	360 W
911401750273	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	360 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
911401750453	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	360 W
911401747583	BVP353 48LED 27K 220V L40 10	100 W

### Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Sim
911401748833	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	Sim
911401748923	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Sim
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Sim
911401749103	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	Sim
911401749193	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Sim
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Sim
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Sim
911401749423	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	Sim
911401749433	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	Sim
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Sim
911401749513	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	Sim
911401749523	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	Sim
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Sim
911401749603	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	Sim
911401749613	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	Sim
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Sim
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	Não
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	Sim
911401749703	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	Sim
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Sim
911401748303	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	Não
911401748343	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	Sim
911401748353	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	Sim
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Sim
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Sim
911401748433	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	Sim
911401748443	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	Sim
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Sim
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401748523	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	Sim
911401748533	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	Sim
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Sim
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	Não
911401748613	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	Sim
911401748623	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	Sim
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Sim
911401745593	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	Sim
911401747223	BVP353 36LED 27K 220V L35 10	Não
911401746853	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	Sim
911401749783	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	Sim
911401749793	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	Sim
911401749823	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Sim
911401749873	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	Sim
911401749883	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	Sim
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Sim
911401749963	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	Sim
911401749973	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	Sim
911401749983	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	Sim
911401750003	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Sim
911401750013	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	Não
911401750053	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	Sim
911401750063	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	Sim
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Sim
911401750183	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	Sim
911401750273	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Sim
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Sim
911401750453	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Sim
911401747583	BVP353 48LED 27K 220V L40 10	Não



© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2025, Agosto 6 - Dados sujeitos a alteração