



LED-Flutlicht für die feste oder dynamische Gebäudebeleuchtung

UniFlood C Pro

Die Philips UniFlood C Pro bietet eine einzigartige, robuste Eleganz mit einer zylindrischen Form und fließenden Linien, die das vordere und hintere Gehäuse elegant miteinander verbinden. Bei dem kompakten Design der Flutlicht-Gebäudebeleuchtung erfüllt jedes Element einen Zweck: Der vordere Teil sorgt für eine außergewöhnliche Beleuchtung, während im hinteren Teil alle elektrischen Komponenten untergebracht sind. Die Lamellen zwischen den beiden Teilen leiten die Wärme ab und dienen gleichzeitig als dekoratives Element. Der Philips UniFlood C Pro ist ein kostengünstiges LED-Flutlicht für die Gebäudebeleuchtung im Außenbereich, der für Fassaden-, Landschafts- und Außenbeleuchtung konzipiert wurde. Das robuste mechanische Design und die hocheffiziente Optik machen ihn ideal zur Beleuchtung mehrstöckiger Außenfassaden, Brücken, Wahrzeichen und Denkmälern. Architekten und Designer haben die Freiheit, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen, dank einer Reihe von Farben, mehrerer Streulinse und einer DMX512/RDM-Lichtsteuerungsoption.

Vorteile

- Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abtönbarem Weiß
- Breites Spektrum an Abstrahlungswinkeln, von Narrow Spot bis Wide Flood
- Optional mit DMX512/RDM-Steuerungsschnittstelle erhältlich

Merkmale

- Robustes Design, IP66-zertifiziert für die Außenanwendung
- Optische Verteilungen: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° und 60°
- Einstellbarer Neigungswinkel $\pm 90^\circ$
- Verdrahtung für DMX-Signal über spezielle Kabel mit IP67-Steckverbindern

UniFlood C Pro




Anwendung

- Brücken, Denkmäler, Fassaden
- Landschaftsbeleuchtung
- Parkanlagen und Plätze

Hinweise

- Nur für Außenanwendungen

Abmessungsskizzen



Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive Ja

Mechanik und Gehäuse

Typ optische Abdeckung Klarglas

Gehäusefarbe Dunkelgrau

Schlagfestigkeit (IK) IK06

Schutzart (IP) IP66

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen Ja

Lichttechnische Daten

UniFlood C Pro

| Order Code | Full Product Name | Farbe der Lichtquelle | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Lichtstrom |
|------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 50352699 | BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 1.635 lm |
| 50356499 | BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 1.935 lm |
| 50364999 | BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE | 840 Neutralweiß | 4000 K | >80 | 1.905 lm |
| 50374899 | BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE | RGB | - | N.A. | 1.040 lm |
| 50402899 | BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 2.570 lm |
| 50406699 | BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 3.040 lm |
| 50440099 | BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP | 827 Warmweiß | 2700 K | >80 | 2.530 lm |
| 50442499 | BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 3.070 lm |
| 50448699 | BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 2.725 lm |
| 50478399 | BVP373 30LED 27K 220V 10 | 827 Warmweiß | 2700 K | >80 | 4.640 lm |

| Order Code | Full Product Name | Farbe der Lichtquelle | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Lichtstrom |
|------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 50480699 | DMX 80W HP | | | | |
| 50480699 | BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP | 827 Warmweiß | 2700 K | >80 | 4.835 lm |
| 50487599 | BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 5.160 lm |
| 50534699 | BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 6.715 lm |
| 50536099 | BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 7.625 lm |
| 50538499 | BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 5.715 lm |
| 50540799 | BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 5.535 lm |
| 50544599 | BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP | 840 Neutralweiß | 4000 K | >80 | 7.495 lm |
| 50546999 | BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP | 840 Neutralweiß | 4000 K | >80 | 8.505 lm |

UniFlood C Pro

| Order Code | Full Product Name | Farbe der Lichtquelle | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Lichtstrom |
|------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 50612199 | BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP | 827 Warmweiß | 2700 K | >80 | 9.425 lm |
| 50613899 | BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP | 827 Warmweiß | 2700 K | >80 | 9.065 lm |
| 50621399 | BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP | 827 Warmweiß | 2700 K | >80 | 7.790 lm |
| 50622099 | BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 9.830 lm |
| 50624499 | BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 10.245 lm |
| 50626899 | BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 11.630 lm |
| 50628299 | BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 8.720 lm |
| 50629999 | BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 8.390 lm |

| Order Code | Full Product Name | Farbe der Lichtquelle | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Lichtstrom |
|------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | 150W HP | | | | |
| 50630599 | BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP | 830 Warmweiß | 3000 K | >80 | 8.445 lm |
| 50639899 | BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP | 840 Neutralweiß | 4000 K | >80 | 9.360 lm |
| 50647399 | BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP | RGBW | - | N.A. | 6.635 lm |
| 50649799 | BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP | RGBW | - | N.A. | 7.855 lm |
| 50651099 | BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP | RGBW | - | N.A. | 5.700 lm |
| 50652799 | BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP | RGBW | - | N.A. | 6.370 lm |
| 50653499 | BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP | RGBW | - | N.A. | 6.640 lm |

| Full | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Order Code | Product Name | Farbe der Lichtquelle | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Lichtstrom |
| 50654199 | BVP374 | RGBW | - | N.A. | 7.535 lm |
| | 60LED | | | | |
| | RGBWW | | | | |
| | 220V 30 | | | | |

| Full | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Order Code | Product Name | Farbe der Lichtquelle | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Lichtstrom |
| | DMX | | | | |
| | 150W | | | | |
| | HP | | | | |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung |
|------------|-------------------------------------|----------------|
| 50352699 | BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE | 24 W |
| 50356499 | BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE | 24 W |
| 50364999 | BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE | 24 W |
| 50374899 | BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE | 24 W |
| 50402899 | BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP | 40 W |
| 50406699 | BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP | 40 W |
| 50440099 | BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP | 50 W |
| 50442499 | BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP | 50 W |
| 50448699 | BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP | 50 W |
| 50478399 | BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP | 80 W |
| 50480699 | BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP | 80 W |
| 50487599 | BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP | 80 W |
| 50534699 | BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP | 100 W |
| 50536099 | BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP | 100 W |
| 50538499 | BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP | 100 W |
| 50540799 | BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP | 100 W |
| 50544599 | BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP | 100 W |

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung |
|------------|--|----------------|
| 50546999 | BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP | 100 W |
| 50612199 | BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP | 150 W |
| 50613899 | BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP | 150 W |
| 50621399 | BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP | 150 W |
| 50622099 | BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP | 150 W |
| 50624499 | BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP | 150 W |
| 50626899 | BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP | 150 W |
| 50628299 | BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP | 150 W |
| 50629999 | BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP | 150 W |
| 50630599 | BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP | 150 W |
| 50639899 | BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP | 150 W |
| 50647399 | BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP | 150 W |
| 50649799 | BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP | 150 W |
| 50651099 | BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP | 150 W |
| 50652799 | BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP | 150 W |
| 50653499 | BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP | 150 W |
| 50654199 | BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP | 150 W |

Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 50352699 | BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE | Nein |
| 50356499 | BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE | Nein |
| 50364999 | BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE | Nein |
| 50374899 | BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE | Ja |
| 50402899 | BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP | Nein |
| 50406699 | BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP | Nein |
| 50440099 | BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP | Nein |
| 50442499 | BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP | Nein |
| 50448699 | BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP | Nein |
| 50478399 | BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP | Ja |
| 50480699 | BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP | Ja |
| 50487599 | BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP | Nein |
| 50534699 | BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP | Nein |
| 50536099 | BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP | Nein |
| 50538499 | BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP | Nein |
| 50540799 | BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP | Nein |
| 50544599 | BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP | Nein |

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar |
|------------|--|---------|
| 50546999 | BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP | Nein |
| 50612199 | BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP | Nein |
| 50613899 | BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP | Ja |
| 50621399 | BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP | Ja |
| 50622099 | BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP | Nein |
| 50624499 | BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP | Nein |
| 50626899 | BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP | Nein |
| 50628299 | BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP | Nein |
| 50629999 | BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP | Ja |
| 50630599 | BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP | Nein |
| 50639899 | BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP | Ja |
| 50647399 | BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP | Ja |
| 50649799 | BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP | Ja |
| 50651099 | BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP | Ja |
| 50652799 | BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP | Ja |
| 50653499 | BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP | Ja |
| 50654199 | BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP | Ja |

