



LED-Flutlicht für die feste oder dynamische Gebäudebeleuchtung

UniFlood C Pro

Die Philips UniFlood C Pro bietet eine einzigartige, robuste Eleganz mit einer zylindrischen Form und fließenden Linien, die das vordere und hintere Gehäuse elegant miteinander verbinden. Bei dem kompakten Design der Flutlicht-Gebäudebeleuchtung erfüllt jedes Element einen Zweck: Der vordere Teil sorgt für eine außergewöhnliche Beleuchtung, während im hinteren Teil alle elektrischen Komponenten untergebracht sind. Die Lamellen zwischen den beiden Teilen leiten die Wärme ab und dienen gleichzeitig als dekoratives Element. Der Philips UniFlood C Pro ist ein kostengünstiges LED-Flutlicht für die Gebäudebeleuchtung im Außenbereich, der für Fassaden-, Landschafts- und Außenbeleuchtung konzipiert wurde. Das robuste mechanische Design und die hocheffiziente Optik machen ihn ideal zur Beleuchtung mehrstöckiger Außenfassaden, Brücken, Wahrzeichen und Denkmälern. Architekten und Designer haben die Freiheit, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen, dank einer Reihe von Farben, mehrerer Streulinien und einer DMX512/RDM-Lichtsteuerungsoption.

Vorteile

- Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abtönbarem Weiß
- Breites Spektrum an Abstrahlungswinkeln, von Narrow Spot bis Wide Flood
- Optional mit DMX512/RDM-Steuerungsschnittstelle erhältlich

Merkmale

- Robustes Design, IP66-zertifiziert für die Außenanwendung
- Optische Verteilungen: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° und 60°
- Einstellbarer Neigungswinkel $\pm 90^\circ$
- Verdrahtung für DMX-Signal über spezielle Kabel mit IP67-Steckverbindern

UniFlood C Pro

Anwendung

- Brücken, Denkmäler, Fassaden
- Landschaftsbeleuchtung
- Parkanlagen und Plätze

Hinweise

- Nur für Außenanwendungen

Versions






UniFlood C Pro



UniFlood C Pro

Abmessungsskizzen



Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Typ optische Abdeckung	Klarglas
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzart (IP)	IP66
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja

Lichttechnische Daten

Full					
Order	Product	Farbe der	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	
Code	Name	Lichtquelle	Farbtemperatur	(CRI)	Lichtstrom
50352699	BVP371	830	3000 K	>80	1.635 lm
	12LED	Warmweiß			
	30K				
	220V 10				
	24W HE				
50356499	BVP371	830	3000 K	>80	1.935 lm
	12LED	Warmweiß			
	30K				
	220V 30				
	24W HE				
50364999	BVP371	840	4000 K	>80	1.905 lm
	12LED	Neutralweiß			
	40K				
	220V 15				
	24W HE				
50374899	BVP371	RGB	-	N.A.	1.040 lm
	12LED				
	RGB				
	220V 30				
	DMX				
50402899	BVP372	830	3000 K	>80	2.570 lm
	16LED	Warmweiß			
	30K				
	220V 10				
	40W HP				
50406699	BVP372	830	3000 K	>80	3.040 lm
	16LED	Warmweiß			
	30K				
	220V 30				
	40W HP				
50440099	BVP372	827	2700 K	>80	2.530 lm
	18LED	Warmweiß			
	27K				
	220V 60				
	50W HP				

	Full				
Order	Product	Farbe der	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	
Code	Name	Lichtquelle	Farbtemperatur	(CRI)	Lichtstrom
50442499	BVP372	830	3000 K	>80	3.070 lm
	18LED	Warmweiß			
	30K				
	220V 10				
	50W HP				
50448699	BVP372	830	3000 K	>80	2.725 lm
	18LED	Warmweiß			
	30K				
	220V 45				
	50W HP				
50478399	BVP373	827	2700 K	>80	4.640 lm
	30LED	Warmweiß			
	27K				
	220V 10				
	DMX				
50480699	BVP373	827	2700 K	>80	4.835 lm
	30LED	Warmweiß			
	27K				
	220V 15				
	DMX				
50487599	BVP373	830	3000 K	>80	5.160 lm
	30LED	Warmweiß			
	30K				
	220V 10				
	80W HP				
50534699	BVP373	830	3000 K	>80	6.715 lm
	36LED	Warmweiß			
	30K				
	220V 15				
	100W				
50536099	BVP373	830	3000 K	>80	7.625 lm
	36LED	Warmweiß			
	30K				

Order Code	Full Product Name	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
	220V 30 100W HP				
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	830 Warmweiß	3000 K	>80	5.715 lm
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	830 Warmweiß	3000 K	>80	5.535 lm
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	840 Neutralweiß	4000 K	>80	7.495 lm
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	840 Neutralweiß	4000 K	>80	8.505 lm
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	827 Warmweiß	2700 K	>80	9.425 lm
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	827 Warmweiß	2700 K	>80	9.065 lm
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	827 Warmweiß	2700 K	>80	7.790 lm
50622099	BVP374 60LED 30K	830 Warmweiß	3000 K	>80	9.830 lm

Order Code	Full Product Name	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
	220V 10 150W HP				
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	830 Warmweiß	3000 K	>80	10.245 lm
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	830 Warmweiß	3000 K	>80	11.630 lm
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	830 Warmweiß	3000 K	>80	8.720 lm
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	830 Warmweiß	3000 K	>80	8.390 lm
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	830 Warmweiß	3000 K	>80	8.445 lm
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	840 Neutralweiß	4000 K	>80	9.360 lm
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.635 lm
50649799	BVP374 60LED	RGBW	-	N.A.	7.855 lm

Order Code	Full				
	Product Name	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				
50651099	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.700 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 60				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.370 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
50374899	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Nein
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Nein
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	Nein
50374899	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	Ja
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Nein
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Nein
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Nein

Order Code	Full				
	Product Name	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
	150W				
	HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.640 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
50654199	BVP374	RGBW	-	N.A.	7.535 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Nein
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Nein
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	Nein
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Nein
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Nein
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	Ja
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	Ja
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Nein
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Nein
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Nein
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Ja
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Nein
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	Ja
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Ja
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Ja

