



Αρχιτεκτονικός προβολέας **LED** για σταθερό ή δυναμικό φωτισμό

UniFlood C Pro

Το Philips UniFlood C Pro προσφέρει μια μοναδική στιβαρή κομψότητα, με κυλινδρική μορφή και ρέουσες γραμμές που συνδέουν όμορφα το μπροστινό και το πίσω περίβλημα. Πρόκειται για μικρού μεγέθους αρχιτεκτονική σχεδίαση φωτισμού με προβολείς, όπου κάθε στοιχείο εξυπηρετεί έναν σκοπό. Το μπροστινό τμήμα παρέχει εξαιρετικό φωτισμό, ενώ το πίσω τμήμα φιλοξενεί όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μεταξύ των δύο, τα πτερύγια διαχέουν τη θερμότητα και χρησιμεύουν επίσης ως διακοσμητικό στοιχείο. Εγκεκριμένος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ο Philips UniFlood C Pro είναι ένας οικονομικά αποδοτικός, αρχιτεκτονικός προβολέας LED για φωτισμό διάχυσης που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές φωτισμού προσόψεων, τοπίου και εξωτερικών χώρων. Ο στιβαρός μηχανικός σχεδιασμός και το οπτικό σύστημα υψηλής απόδοσης καθιστούν τον προβολέα ιδανικό για τον φωτισμό πολυώροφων εξωτερικών προσόψεων, γεφυρών, ορόσημων και μνημείων. Οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές έχουν την ελευθερία να εξερευνήσουν μια ευρεία γκάμα εννοιών και σχεδίων χωρίς περιορισμούς, χάρη σε μια γκάμα χρωμάτων, πολλαπλούς φακούς διάχυσης και επιλογή ελέγχου DMX512/RDM.

Οφέλη

- Διατίθεται σε λευκό, μονά χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενο λευκό
- Ευρεία γκάμα γωνιών δέσμης από στενή δέσμη έως διάχυτο φωτισμό ευρείας δέσμης
- Δυνατότητα επιλογής διασύνδεσης ελέγχου DMX512/RDM

Χαρακτηριστικά

- Στιβαρή σχεδίαση, με βαθμολογία IP66 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Οπτικές κατανομές: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° και 60°
- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης $\pm 90^\circ$
- Περσστή καλωδίωση για σήμα DMX μέσω αποκλειστικών καλωδίων με συνδετήρες IP67

Εφαρμογή

- Γέφυρες, Μνημεία, Προσόψεις
- Τοπίου
- Πάρκα και πλατείες

Προειδοποίηση & ασφάλεια



- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Versions




UniFlood C Pro

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Διαφανές γυαλί
Χρώμα περιβλήματος	Σκούρο γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Εγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name				
50404299	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	2.680 lm
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	3.040 lm
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	830 Θερμό λευκό	3000 K	>80	4.575 lm
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	RGBWW	-	N.A.	3.990 lm
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	827 Θερμό λευκό	2700 K	>80	4.915 lm
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	RGBWW	-	N.A.	5.470 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
50404299	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
50404299	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Όχι
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Όχι
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Ναι
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	Ναι
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Ναι

