



**Libérez votre créativité avec cette famille de projecteurs LED design pour des applications d'éclairage architectural fixes et dynamiques sur façade.**

### **UniFlood C Pro**

UniFlood C Pro est un projecteur d'une élégance et robustesse uniques, avec sa forme cylindrique et ses lignes fluides qui relient magnifiquement les parties avant et arrière. Il s'agit d'une conception et d'un design où chaque élément joue son rôle pour un projecteur compact d'éclairage architectural. La partie avant fournit un éclairage exceptionnel, tandis que la partie arrière abrite les composants électriques et électroniques. Entre les deux, les ailettes, développées comme un élément décoratif, dissipent parfaitement la chaleur. UniFlood C Pro de Philips est un projecteur LED architectural économique, conçu pour les applications d'éclairage de façades, de paysages et d'extérieurs. Sa conception mécanique particulièrement robuste et sa gamme d'optiques à haute efficacité le rendent idéal pour illuminer les façades extérieures à plusieurs étages, les ponts, les lieux d'intérêt touristique et les monuments. Cette gamme offre aux architectes et aux concepteurs la liberté

## UniFlood C Pro

d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites grâce à une large gamme de températures de couleur et de multiples faisceaux nets et précis.

### Avantages

- Standard : RGBW, RGB, 2700K, 3000K et 4000K
- En option 5000K, Couleurs Monochromatiques et Blanc Dynamique
- Grande variété d'optiques : du spot intensif au projecteur extensif
- Disponible avec l'interface de commande DMX512/RDM (en option suivant versions)

### Fonctions

- Conception robuste, norme IP66 pour une utilisation en extérieur
- Optiques disponibles : 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° et 60°
- Angle d'inclinaison ajustable ±90°
- Câblage traversant pour signal DMX via des câbles dédiés avec connecteurs IP67


### Application

- Ponts, monuments, façades
- Jardins et paysages
- Places et parcs

### Mises en garde et sécurité

- Pour utilisation extérieure uniquement

### Versions




UniFlood C Pro





UniFlood C Pro

### Schéma dimensionnel



# UniFlood C Pro

## Schéma dimensionnel



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Couleur du corps	Gris foncé
Protection contre les chocs	IK06
mécaniques	
Indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu				
		Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.) (IRC)	Flux lumineux	Température de couleur	Flux lumineux
50356499	BVP371 12LED	830 blanc	3000 K	>80	1'935 lm	
	30K 220V 30	chaud				
	24W HE					
50364999	BVP371 12LED	840 blanc	4000 K	>80	1'905 lm	
	40K 220V 15	neutre				
	24W HE					
50380999	BVP371 12LED	RVBW	-	N.A.	970 lm	
	RGBNW 220V 45					
	DMX 24W HE					
50398499	BVP372 16LED	827 blanc	2700 K	>80	2'185 lm	
	27K 220V 45	chaud				
	40W HP					
50402899	BVP372 16LED	830 blanc	3000 K	>80	2'570 lm	
	30K 220V 10	chaud				
	40W HP					

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu				
		Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.) (IRC)	Flux lumineux	Température de couleur	Flux lumineux
50406699	BVP372 16LED	830 blanc	3000 K	>80	3'040 lm	
	30K 220V 30	chaud				
	40W HP					
50434999	BVP372 18LED	827 blanc	2700 K	>80	3'070 lm	
	27K 220V 15	chaud				
	50W HP					
50440099	BVP372 18LED	827 blanc	2700 K	>80	2'530 lm	
	27K 220V 60	chaud				
	50W HP					
50442499	BVP372 18LED	830 blanc	3000 K	>80	3'070 lm	
	30K 220V 10	chaud				
	50W HP					
50448699	BVP372 18LED	830 blanc	3000 K	>80	2'725 lm	
	30K 220V 45	chaud				
	50W HP					

# UniFlood C Pro

Indice de rendu						Indice de rendu					
Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur			Température de couleur	Température de couleur			Flux lumineux	
			corrélée (nom.)	(IRC)	Flux lumineux		corrélée (nom.)	(IRC)	Flux lumineux		
50477699	BVP373 30LED	827 blanc	2700 K	>80	4'945 lm	50624499	BVP374 60LED	830 blanc	3000 K	>80	10'245 lm
	27K 220V 10	chaud					30K 220V 15	chaud			
	80W HP						150W HP				
50478399	BVP373 30LED	827 blanc	2700 K	>80	4'640 lm	50626899	BVP374 60LED	830 blanc	3000 K	>80	11'630 lm
	27K 220V 10	chaud					30K 220V 30	chaud			
	DMX 80W HP						150W HP				
50480699	BVP373 30LED	827 blanc	2700 K	>80	4'835 lm	50628299	BVP374 60LED	830 blanc	3000 K	>80	8'720 lm
	27K 220V 15	chaud					30K 220V 45	chaud			
	DMX 80W HP						150W HP				
50487599	BVP373 30LED	830 blanc	3000 K	>80	5'160 lm	50629999	BVP374 60LED	830 blanc	3000 K	>80	8'390 lm
	30K 220V 10	chaud					30K 220V 45	chaud			
	80W HP						DMX 150W HP				
50534699	BVP373 36LED	830 blanc	3000 K	>80	6'715 lm	50630599	BVP374 60LED	830 blanc	3000 K	>80	8'445 lm
	30K 220V 15	chaud					30K 220V 60	chaud			
	100W HP						150W HP				
50536099	BVP373 36LED	830 blanc	3000 K	>80	7'625 lm	50639899	BVP374 60LED	840 blanc	4000 K	>80	9'360 lm
	30K 220V 30	chaud					40K 220V 45	neutre			
	100W HP						DMX 150W HP				
50538499	BVP373 36LED	830 blanc	3000 K	>80	5'715 lm	50647399	BVP374 60LED	RVBW	-	N.A.	6'635 lm
	30K 220V 45	chaud					RGBNW 220V 10				
	100W HP						DMX 150W HP				
50540799	BVP373 36LED	830 blanc	3000 K	>80	5'535 lm	50649799	BVP374 60LED	RVBW	-	N.A.	7'855 lm
	30K 220V 60	chaud					RGBNW 220V 30				
	100W HP						DMX 150W HP				
50544599	BVP373 36LED	840 blanc	4000 K	>80	7'495 lm	50651099	BVP374 60LED	RVBW	-	N.A.	5'700 lm
	40K 220V 15	neutre					RGBNW 220V 60				
	100W HP						DMX 150W HP				
50546999	BVP373 36LED	840 blanc	4000 K	>80	8'505 lm	50652799	BVP374 60LED	RVBW	-	N.A.	6'370 lm
	40K 220V 30	neutre					RGBWW 220V 10				
	100W HP						DMX 150W HP				
50612199	BVP374 60LED	827 blanc	2700 K	>80	9'425 lm	50653499	BVP374 60LED	RVBW	-	N.A.	6'640 lm
	27K 220V 10	chaud					RGBWW 220V 15				
	150W HP						DMX 150W HP				
50613899	BVP374 60LED	827 blanc	2700 K	>80	9'065 lm	50654199	BVP374 60LED	RVBW	-	N.A.	7'535 lm
	27K 220V 10	chaud					RGBWW 220V				
	DMX 150W HP						30 DMX 150W				
50620699	BVP374 60LED	827 blanc	2700 K	>80	8'095 lm	50656599	BVP374 60LED	RVBW	-	N.A.	5'470 lm
	27K 220V 60	chaud					HP				
	150W HP						RGBWW 220V				
50621399	BVP374 60LED	827 blanc	2700 K	>80	7'790 lm		60 DMX 150W				
	27K 220V 60	chaud					HP				
	DMX 150W HP										
50622099	BVP374 60LED	830 blanc	3000 K	>80	9'830 lm						
	30K 220V 10	chaud									
	150W HP										

## Fonctionnement et électricité

## UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50398499	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
50477699	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

### Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Non
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	Non
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Oui
50398499	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Non
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Non
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Non
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Non
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Non
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Non
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Non
50477699	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Non
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Oui
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Oui
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Non
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Non
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Non
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Non
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Non
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	Non
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Non
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Non
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	Oui
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Non
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	Oui
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Non
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Non
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Non
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Non
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Oui
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Non
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	Oui
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Oui
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Oui
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Oui
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Oui
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Oui
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Oui
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Oui



© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2024, juillet 10 - Les données sont sujettes à changement