



Spot architectural au design sophistiqué et compact

UniSpot

Le projecteur Philips UniSpot présente un design sophistiqué et compact qui équilibre beauté et fonctionnalité. La gamme est composée d'une géométrie cylindrique, scindée en deux sections par une ligne. La partie avant intègre le module d'éclairage, tandis que la partie arrière intègre la dissipation thermique et une structure articulée et réglable pour des installations polyvalentes, simplifiant la mise en oeuvre et l'expérience utilisateur. Grâce à sa simplicité, UniSpot s'intègre discrètement aux espaces urbains.

Avantages

- Design élégant et minimaliste, adapté à divers environnements et applications
- Conception robuste avec indice de protection IP66 pour une utilisation en extérieur
- Plusieurs systèmes de fixation adaptés à différentes applications d'éclairage

Fonctions

- En standard : 3000K et 4000K, RGB+3000K et RGB+4000K pour BVP378
- Options : 2200K, 2700K, 5000K, et mono-couleur
- DMX / RDM pour la version BVP378
- Large gamme d'optiques, du spot intensif au projecteur extensif
- Fixation réglable de 130° à la verticale et de 340° à l'horizontale

Application





- Ponts, monuments, façades
- Bâtiments publics
- Parcs et places

Versions



RTP-OF-UniSpot

Schéma dimensionnel



Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC) >80

Mécanique et boîtier

Type de cache optique/de lentille Verre transparent

Couleur du corps Gris foncé

Protection contre les chocs mécaniques IK06

Indice de protection IP66

Approbation et application

Marquage CE Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Driver inclus
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Oui
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Oui
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Oui
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Oui
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Oui
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Oui
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Oui
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Oui
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Oui
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Oui
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Oui
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Oui
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Oui
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Oui

Order Code	Full Product Name	Driver inclus
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Oui
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Oui
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Non
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Non
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Non
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Non
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Non
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Non
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Non
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Non
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Non
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Non
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Non
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Non

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 blanc chaud	3000 K	3 805 lm
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	840 blanc neutre	4000 K	3 925 lm
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 blanc chaud	4000 K	3 885 lm
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	840 blanc neutre	4000 K	4 005 lm
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	830 blanc chaud	3000 K	3 805 lm
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	840 blanc neutre	4000 K	3 925 lm
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	830 blanc chaud	3000 K	3 885 lm
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	840 blanc neutre	4000 K	4 005 lm
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1 550 lm
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1 630 lm
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1 520 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1 600 lm
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1 335 lm
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1 405 lm
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1 140 lm
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1 200 lm
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	830 blanc chaud	3000 K	2 230 lm
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	840 blanc neutre	4000 K	2 230 lm
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 blanc chaud	3000 K	2 365 lm
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	840 blanc neutre	4000 K	2 365 lm
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 blanc chaud	3000 K	895 lm
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	840 blanc neutre	4000 K	895 lm
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 blanc chaud	3000 K	890 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	840 blanc neutre	4000 K	890 lm
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 blanc chaud	3000 K	1 730 lm
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	840 blanc neutre	4000 K	1 730 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 blanc chaud	3000 K	1 695 lm
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	840 blanc neutre	4000 K	1 695 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Non
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Non
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Non
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Non
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Oui
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Oui
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Oui
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Oui
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Oui
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Oui
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Oui
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Oui
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Oui
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Oui
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Oui
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Non
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Non
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Non
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Non
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Non
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Non
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Non
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Non
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Non
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Non
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Non
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Non

