



ArenaVision LED gen3.5 – vallankumouksellinen kenttävalaistuselämäys

ArenaVision LED gen3.5

Philips ArenaVision -tuoteperhe tarjoaa innovatiivisen kenttävalaistusratkaisun, joka on uusimpien TV-lähetysstandardien mukainen. Erityisesti urheilu- ja monitoimiareenoille suunnitellut ArenaVision-valonheittimet takaavat erittäin laadukkaan valaistuksen. Valonheittimien lämmönhallinta on erinomainen ja käyttöikä erittäin pitkä. Kun ArenaVision LED yhdistetään älykkääseen Interact Sports -valaistuksenohjausjärjestelmään, saadaan asetettua juuri oikea valaistus helposti ajastamalla tai manuaalisesti valitsemalla. Valonheittimet yhdessä älykkään valaistuksenohjauksen kanssa mahdollistavat myös valoshow'iden luomisen. Valonheittimissä on kaksi tai kolme LED-moduulia paineasetussa alumiinirungossa. Liitäntälaitte voidaan asentaa joko erilleen (BV-versio) tai valonheittimen sankaan (HGB-versio). Ulkoinen liitäntälaitelaatikko helpottaa asennusta.

Hyödyt

- Laadukas valonheittinratkaisu, joka sopii monien eri areena- ja stadionkohteisiin
- Erittäin tehokkaan, IP66-luokitettun DMX-liitäntälaitteen ansiosta ArenaVision LED voidaan yhdistää Interact Sports -valaistuksenohjausjärjestelmään, mikä mahdollistaa valaistuksen etähallinnan ja dynaamiset valoshow't.
- Kevyt valonheitin, jossa on tehokkaat ledit ja erinomainen lämmönhallinta. Pitkä käyttöikä, matalat ylläpitokustannukset.
- Huoltotunniste (service tag) helpottaa valonheittimien asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatiedot.
- Valo näyttää hyvältä TV-kuvassa
- Sopii sekä uusiin kohteisiin että jälkiasennuksiin

ArenaVision LED gen3.5


Ominaisuudet

- Yksiosainen painevalettu runko, IP66-luokitus
- Kattava optiikkavalikoima, saatavilla sekä epäsymmetrisiä että symmetrisiä optiikoita
- Laaja käyttölämpötila-alue sopii moniin eri käyttökohteisiin
- Voidaan täydentää lisävarusteilla, joilla voidaan vähentää hukkalampun valoa ja ylöspäin suuntautuvaa valoa
- Ohjelmoitava DMX-virtalähde mahdollistaa älykkään valaistuksenohjauksen valoshow'ineen
- Minimaalinen häikäisy sekä erinomaisen laadukas ja tasainen valo


Käyttökohteet

- Ulkona sijaitseville areenoille, stadioneille ja kilparadoille (esimerkiksi kriketti, jalkapallo, rugby, tennis, jääkiekko, golf, luistelu, hevosurheilu, Formula 1, yleisurheilu)
- Katetut urheiluareenat ja hallit (esimerkiksi uimahallit, velodromit, koripallo, jääkiekko)
- Useisiin monikäyttöisiin liikuntatiloihin ja areenoihin

Versions



ArenaVision LED gen3 5







ArenaVision LED gen3 5




ArenaVision LED gen3 5

Mittapiirros



Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	2° x 10°
Väriämpötila (nim.)	5700 K
Optiikka (ulkovalaistus)	Symmetrinen
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiali)	Ylijännitesuojaus 10 kV differentialitilass a
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas polykarbonaattiku pu
Rungon väri	Alumiini
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamputuoteperheen koodi
912300060418	BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	LED1720
912300060420	BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	LED2200
912300060424	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	LED2500
912300060427	BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	LED2600
912300060417	BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	LED1720
912300060422	BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	LED2200
912300060426	BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	LED2500
912300060428	BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	LED2600

Valaistuksen tekniset tiedot

ArenaVision LED gen3.5

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
912300060418	BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	757 Cool white	70	151 360 lm
912300060420	BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	957 Cool white	90	193 600 lm
912300060424	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	857 Daylight	80	217 360 lm
912300060427	BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	757 Cool white	70	227 920 lm

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
912300060417	BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	757 Cool white	70	151 360 lm
912300060422	BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	957 Cool white	90	193 600 lm
912300060426	BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	857 Daylight	80	217 360 lm
912300060428	BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	757 Cool white	70	227 920 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300060418	BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	1 010 W
912300060420	BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	1 500 W
912300060424	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	1 500 W
912300060427	BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	1 500 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300060417	BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	1 010 W
912300060422	BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	1 500 W
912300060426	BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	1 500 W
912300060428	BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	1 500 W

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300060418	BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	BVP418
912300060420	BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	BVP428
912300060424	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	BVP428
912300060427	BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	BVP428

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300060417	BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	BVP418
912300060422	BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	BVP428
912300060426	BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	BVP428
912300060428	BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	BVP428

