



Đèn Tango G4 LED bừng sáng thế giới của bạn

Đèn Tango G4 LED Flood

Đèn pha Philips Tango G4 LED là phiên bản thứ 4 của dòng đèn Tango LED. Đây là mẫu đèn chiếu xa mới với hiệu quả chiếu sáng cao hơn và diện tích chệch gió được tối ưu hóa, với trọng lượng nhẹ hơn nhờ thiết kế kỹ thuật. Sản phẩm này được đưa ra mang lại một giải pháp lý tưởng cho một chuỗi các ứng dụng chiếu sáng cảnh quan và công trình thể thao giải trí. Đèn tích hợp nguồn sáng LED mới nhất, hệ thống phân bố ánh sáng một mảnh, cùng bộ tản nhiệt và trình điều khiển vào trong bộ khung nhỏ gọn và chắc chắn, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công nhận trên toàn cầu. Bộ tản nhiệt được thiết kế đặc biệt, kết hợp tinh thẩm mỹ và công năng để đảm bảo độ tin cậy vượt trội. Đèn pha Tango G4 LED mang đến hiệu suất vượt trội và tuổi thọ lâu hơn, đưa chiếu sáng cảnh quan lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Lợi ích

- Tiết kiệm năng lượng hơn 10% so với Tango G3
- Áp dụng cho nhiều ứng dụng đa dạng
- Thiết kế tối ưu: Trọng lượng nhỏ hơn 23% và diện tích chệch gió (kích thước) nhỏ hơn 35% so với Tango Gen3
- Tạo ra một môi trường tươi sáng hơn, tràn đầy năng lượng và an toàn hơn
- Thiết kế chắc chắn và tin cậy.

Đèn Tango G4 LED Flood

Tính năng

- Hiệu suất hệ thống cao hơn, thường là 140 lm/W
- Nhiều gói quang thông đầy đủ để đáp ứng nhiều ứng dụng chiếu sáng đèn pha, khu vực và thể thao.
- Nhiều tùy chọn chóa quang học giúp thiết kế chiếu sáng linh hoạt
- Vỏ nhôm đúc và khung thép ADC1 chất lượng cao.
- Độ tin cậy cao: vỏ được kiểm tra theo Tiêu chuẩn sương phun muối ISO 9227 (vỏ vừa và nhỏ 500 giờ, vỏ lớn 1000 giờ)
- Bộ đèn tổng thể được xếp hạng cấp bảo vệ IP66 và IK08.

Ứng dụng

- Chiếu sáng đèn pha cho mục đích chung
- Các khu vực công nghiệp lớn / Bãi đỗ xe lớn
- Bảng quảng cáo
- Sân đỗ tàu bay
- Cảng & bãi container
- Mặt tiền các tòa nhà
- Bến xe & Đường thu phí
- Sân vận động thể thao giải trí

Cảnh báo và An toàn

- hãy chú ý đến hướng dẫn lắp đặt

Phiên bản




BVP432



BVP433

Bản vẽ kích thước



Đèn Tango G4 LED Flood

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thẻ dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Xám
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	740 trắng trung tính	4000 K	6.800 lm
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	740 trắng trung tính	4000 K	6.800 lm
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	740 trắng trung tính	4000 K	6.700 lm
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	740 trắng trung tính	4000 K	9.200 lm
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	740 trắng trung tính	4000 K	9.200 lm
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	740 trắng trung tính	4000 K	9.100 lm
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	9.200 lm
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	9.200 lm
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	9.100 lm
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	740 trắng trung tính	4000 K	13.600 lm
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	740 trắng trung tính	4000 K	13.400 lm
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	13.500 lm
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	13.500 lm
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	13.300 lm
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	16.100 lm
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	740 trắng trung tính	4000 K	20.600 lm
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	740 trắng trung tính	4000 K	20.600 lm
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	740 trắng trung tính	4000 K	20.300 lm
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	20.400 lm
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	20.400 lm
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	20.200 lm
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	740 trắng trung tính	4000 K	27.400 lm
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	740 trắng trung tính	4000 K	27.400 lm
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	740 trắng trung tính	4000 K	27.100 lm

Đèn Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	27.200 lm
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	27.200 lm
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	26.900 lm
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	38.400 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	50 W	911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	120 W
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	50 W	911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	120 W
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	50 W	911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	150 W
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	70 W	911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	150 W
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	70 W	911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	150 W
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	70 W	911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	150 W
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	70 W	911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	150 W
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	70 W	911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	200 W
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	70 W	911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	200 W
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	100 W	911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	200 W
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	100 W	911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	200 W
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	100 W	911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	200 W
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	100 W	911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	200 W
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	100 W	911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	300 W

