



GameVision: 1:1- eftermontering af konventionelle projektører til sport.

GameVision

GameVision er en enkel LED-projektør, som er et nem valg til at erstatte konventionelle monteringer på kommunale fodboldstadioner og hockeybaner... Dens specifikke kuppelformede design giver en begrænset opfattelse af lys uden for banen og er dermed bedre for folk i nærheden. Lysfordelingen opretholdes i hele produktets levetid, da reflektoren indeni er beskyttet mod forurening og korrosion.

Fordele

- 1:1-eftermontering af konventionelle projektører i sport
- Nemt at vælge
- Lav blændingsopfattelse
- Er bedst i mørke


Funktioner

- 1 multifunktionel lysfordeling
- 2 niveauer af lysudbytte
- Vægt og SCx svarende til OptiVision HID (MVP507)
- Hældningsvinkel på lav til 0 i anvendelsesområde

Anvendelsesområder





- Arena og sportsanlæg

Versions



BVP440 GameVision HGB PP

Målskitse



Oplysninger om produktet



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	-
Lyskildefarve	757 Kold hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Optiktype til brug udendørs	Asymmetrisk
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Sikring mod spændingsudsvin g op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Klart glas
Farve på armaturhus	Aluminium
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	10°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Produktdata	
Produktseriekode	BVP440

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Service-kode
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760	-
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200	-
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760	Ja
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200	Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142.972 lm
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110.769 lm


Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142.972 lm
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110.769 lm

Drift og el


Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1.000 W
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1.000 W
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060576



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060577



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060572



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060573

