



GameVision: die 1:1-Nachrüstung von herkömmlichen Flutlichtanlagen für den Freizeitsport.

GameVision

GameVision ist ein einfaches, leicht zu wählendes LED-Flutlicht für herkömmliche Installationen in städtischen Fußballstadien, Hockeyplätzen ... Die spezielle Haubenform sorgt für eine eingeschränkte Wahrnehmung des Lichts außerhalb des Spielfelds und damit für einen besseren Komfort für die Anwohner, trägt aber auch dazu bei, den Nachthimmel zu bewahren. Die Lichtverteilung bleibt während der gesamten Lebensdauer des Produkts erhalten, da der Reflektor im Inneren vor Verschmutzung und Korrosion geschützt ist.

Vorteile

- 1:1-Nachrüstung von konventionellen Flutlichtanlagen im Freizeitsport
- Einfache Wahl
- Geringe Blendwirkung
- Bewahrt den dunklen Nachthimmel

Merkmale

- 1 „Alleskönner“-Lichtverteilung
- Zweistufige Lichtleistung
- Gewicht und SCx ähnlich wie bei OptiVision HID (MVP507)
- Niedriger Neigungswinkel bis 0 Grad in der Anwendung

GameVision

Anwendung



- Sportanlagen

Versions




GameVision narrow beam

Abmessungsskizzen



Produktdetails



GameVision narrow beam focus

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Betrieb und Elektrik	
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	Überspannungssc hutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Aluminium
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP66
Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Standardaufneigung Aufsatzmontage	10°
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	-
Produktdaten	
Produktfamiliencode	BVP440

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	LED1720
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	LED1650
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	LED1650
81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	LED1650
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	LED1650

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabe (CRI)	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabe (CRI)
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	8° - 26° x 82°	730 Warmweiß	3000 K	>70						
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	-	730 Warmweiß	3000 K	70	81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	-	740 Neutralweiß	4000 K	70
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	-	730 Warmweiß	3000 K	70	81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	-	740 Neutralweiß	4000 K	70

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optiktyp im Außenbereich	Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optiktyp im Außenbereich
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	137.033 lm	Asymmetrisch, engstrahlend	81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	145.004 lm	Asymmetrisch
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	138.711 lm	Asymmetrisch	81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	145.004 lm	Asymmetrisch
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	138.711 lm	Asymmetrisch				

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	985 W
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	985 W
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	985 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	1.000 W
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	1.000 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Nein
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	Ja
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	Nein


Order Code	Full Product Name	Dimmbar
81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	Ja
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	Nein

Mechanik und Gehäuse


Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Glas, klar, Antireflexbeschichtung
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	Klarglas
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	Klarglas

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung
81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	Klarglas
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	Klarglas


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060749




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060752



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060750



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060751



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060786

