



GameVision: die 1:1-Nachrüstung von herkömmlichen Flutlichtanlagen für den Freizeitsport.

GameVision ist ein einfaches, leicht zu wählendes LED-Flutlicht für herkömmliche Installationen in städtischen Fußballstadien, Hockeyplätzen ... Die spezielle Haubenform sorgt für eine eingeschränkte Wahrnehmung des Lichts außerhalb des Spielfelds und damit für einen besseren Komfort für die Anwohner, trägt aber auch dazu bei, den Nachthimmel zu bewahren. Die Lichtverteilung bleibt während der gesamten Lebensdauer des Produkts erhalten, da der Reflektor im Inneren vor Verschmutzung und Korrosion geschützt ist.

Vorteile

- 1:1-Nachrüstung von konventionellen Flutlichtanlagen im Freizeitsport
- Einfache Wahl
- Geringe Blendwirkung
- Bewahrt den dunklen Nachthimmel

Applications

- Sportanlagen

Merkmale



- 1 „Alleskönner“-Lichtverteilung
- Zweistufige Lichtleistung
- Gewicht und SCx ähnlich wie bei OptiVision HID (MVP507)
- Niedriger Neigungswinkel bis 0 Grad in der Anwendung

Versions

BVP440 GameVision BV PP



Abmessungsskizzen



BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28

Allgemeine Informationen

Lampenfamiliencode	LED1650 [LED module 165000 lm]
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-
Optiktyp im Außenbereich	Asymmetrisch

Betrieb und Elektrik

Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus
---	--

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Aluminium
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismussicher]
Standardaufneigung Aufsatzmontage	10°
Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Typ optische Abdeckung	Klarglas

Genehmigung und Anwendung

Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Produktfamiliencode	BVP440 [GAMEVISION]
---------------------	---------------------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbe der Lichtquelle
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	138'711 lm	3000 K	730 Warmweiß
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	138'711 lm	3000 K	730 Warmweiß
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	145'004 lm	4000 K	740 Neutralweiß
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	145'004 lm	4000 K	740 Neutralweiß


Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	985 W
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	985 W
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	1'000 W
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	1'000 W


Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	Ja
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	Nein
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	Ja
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	Nein


Lichtverteilungskurve




BVP440I - 912300060749



BVP440I - 912300060752



BVP440I - 912300060750



BVP440I - 912300060751

