



GameVision : la solution de remplacement des projecteurs conventionnels pour l'éclairage sportif de loisir.

GameVision est un projecteur LED simple et facile à choisir pour remplacer les installations conventionnelles dans les stades municipaux de football, les terrains de hockey... Son design en forme de capot assure une perception limitée de la lumière en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité, tout en contribuant à la préservation des ciels étoilés. La répartition de la lumière est maintenue tout au long de la durée de vie du produit car le réflecteur intérieur est protégé contre la pollution et la corrosion.

Avantages

- Rénovation 1:1 des projecteurs conventionnels dans les sports récréatifs
- Facile à choisir
- Faible éblouissement
- Idéal par temps sombre

Applications

- Stades et sport

Fonctions


- 1 distribution de lumière polyvalente
- 2 niveaux de flux lumineux
- Poids et SCx similaires à OptiVision HID (MVP507)
- Angle d'inclinaison faible à 0° dans l'application

Versions

BVP440 GameVision BV PP



Schéma dimensionnel



BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28

Informations générales	
Code famille lampe	LED1650 [LED module 165000 lm]
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Type d'optique d'extérieur	Asymétrique

Fonctionnement et électricité

Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun
--	--

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J] protection contre le vandalisme]
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	10°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent

Approbation et application

Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui

Données du produit

Code famille de produits	BVP440 [GAMEVISION]
--------------------------	---------------------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Température de couleur
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	138'711 lm	3000 K	730 blanc chaud
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	138'711 lm	3000 K	730 blanc chaud
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	145'004 lm	4000 K	740 blanc neutre
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	145'004 lm	4000 K	740 blanc neutre


Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	985 W
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	985 W
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	1'000 W
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	1'000 W


Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169811966	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	Oui
8720169811973	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	Non
8720169811980	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	Oui
8720169812000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	Non


Diagramme photométrique polaire




BVP440I - 912300060749



BVP440I - 912300060752



BVP440I - 912300060750



BVP440I - 912300060751

