



GameVision : la solution de remplacement des projecteurs conventionnels pour l'éclairage sportif de loisir.

GameVision est un projecteur LED simple et facile à choisir pour remplacer les installations conventionnelles dans les stades municipaux de football, les terrains de hockey... Son design en forme de capot assure une perception limitée de la lumière en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité, tout en contribuant à la préservation des ciels étoilés. La répartition de la lumière est maintenue tout au long de la durée de vie du produit car le réflecteur intérieur est protégé contre la pollution et la corrosion.

Avantages

- Rénovation 1:1 des projecteurs conventionnels dans les sports récréatifs
- Facile à choisir
- Faible éblouissement
- Idéal par temps sombre

Applications

- Stades et sport

Fonctions

- 1 distribution de lumière polyvalente
- 2 niveaux de flux lumineux
- Poids et SCx similaires à OptiVision HID (MVP507)
- Angle d'inclinaison faible à 0° dans l'application

Versions

BVP440 GameVision HGB PP



GameVision narrow beam



BVP440 GameVision BV PP









Schéma dimensionnel



BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9

BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Détails sur le produit



GameVision narrow beam
focus



BVP440 GameVision tilt
aiming DP

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Rendement du flux lumineux vers le haut	0
---	---

Fonctionnement et électricité

Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun
--	--

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5] protection contre le vandalisme]
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	10°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-

Approbation et application

Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui

Données du produit

Code famille de produits	BVP440 [GAMEVISION]
--------------------------	---------------------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	LED1800
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	LED1720
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	LED1800
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	LED1720
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	LED1650

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	LED1650
81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	LED1650
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	LED1650

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Température de couleur	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Type d'optique d'extérieur
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm	5700 K	70	757 blanc froid	-	Asymétrique
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm	5700 K	70	757 blanc froid	-	Asymétrique
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	144 393 lm	4000 K	>70	740 blanc neutre	8° - 26° x 82°	Faisceau intensif asymétrique
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	137 033 lm	3000 K	>70	730 blanc chaud	8° - 26° x 82°	Faisceau intensif asymétrique
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	141 948 lm	4000 K	>70	740 blanc neutre	8° - 26° x 82°	Faisceau intensif asymétrique
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	104 268 lm	4000 K	>70	740 blanc neutre	8° - 26° x 82°	Faisceau intensif asymétrique
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm	5700 K	70	757 blanc froid	-	Asymétrique
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm	5700 K	70	757 blanc froid	-	Asymétrique
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	138 711 lm	3000 K	70	730 blanc chaud	-	Asymétrique
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	138 711 lm	3000 K	70	730 blanc chaud	-	Asymétrique
81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	145 004 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	-	Asymétrique
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	145 004 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	-	Asymétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	987,6 W
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	985 W
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	987,6 W
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	651,9 W
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	985 W
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	985 W
81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	1 000 W
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	1 000 W


Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Oui
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Oui
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	Non
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Non
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	Oui
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	Oui
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	Oui
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	Oui
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	Oui
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	Non
81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	Oui
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Verre transparent
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Verre transparent
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	Verre transparent anti-réflexion
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Verre transparent anti-réflexion
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	Verre
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	Verre
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	Verre transparent
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	Verre transparent
81196600	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28	Verre transparent
81197300	BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU	Verre transparent
81198000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28	Verre transparent
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	Verre transparent


Diagramme photométrique polaire



BVP440I - 912300060576

BVP440I - 912300060577


BVP440I - 912300060572



BVP440I - 912300060573

BVP440I - 912300060749


BVP440I - 912300060752




BVP440I - 912300060750

BVP440I - 912300060751


BVP440I - 912300060788



BVP440I - 912300060786



BVP440I - 912300060787



BVP440I - 912300060785