



GameVision : la solution de remplacement des projecteurs conventionnels pour l'éclairage sportif de loisir.

GameVision est un projecteur LED simple et facile à choisir pour remplacer les installations conventionnelles dans les stades municipaux de football, les terrains de hockey... Son design en forme de capot assure une perception limitée de la lumière en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité, tout en contribuant à la préservation des ciels étoilés. La répartition de la lumière est maintenue tout au long de la durée de vie du produit car le réflecteur intérieur est protégé contre la pollution et la corrosion.

Avantages

- Rénovation 1:1 des projecteurs conventionnels dans les sports récréatifs
- Facile à choisir
- Faible éblouissement
- Idéal par temps sombre

Applications

- Stades et sport

Fonctions



- 1 distribution de lumière polyvalente
- 2 niveaux de flux lumineux
- Poids et SCx similaires à OptiVision HID (MVP507)
- Angle d'inclinaison faible à 0° dans l'application

Versions

BVP440 GameVision HGB PP



Schéma dimensionnel



BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Détails sur le produit



BVP440 GameVision tilt
aiming DP

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

rendement du flux lumineux vers le haut	0
Température de couleur corrélée (nom.)	5700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Température de couleur	757 blanc froid
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Type d'optique extérieur	Asymétrique

Fonctionnement et électricité

Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun
--	--

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Aluminium
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	10°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent

Approbation et application

Essai au fil incandescent	-
Marquage CE	Oui

Données du produit

Code de la famille de produits	BVP440 [GAMEVISION]
--------------------------------	---------------------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200


Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W

Diagramme photométrique polaire



BVP440I - 912300060576

BVP440I - 912300060577