



GameVision: a hagyományos fényárvilágítások helyett használható megoldások a szabadidős sporttevékenységek területén.

A GameVision egy egyszerű és könnyű választásnak tekinthető LED-es fényárvilágítás, amely helyettesíti a hagyományos lámpatesteket a városi futballstadionokban, jégkorongpályákon és egyéb létesítményekben... A speciális, fedett kialakítása korlátozott fényérzékelést biztosít a játéktéren kívül, így nagyobb kényelmet biztosít a közelben élők számára, de ugyanakkor kiemeli a sötét eget is. A fényeloszlás a termék teljes élettartama alatt megmarad, mivel a belső reflektor védve van a szennyeződéstől és a korróziótól.

Előnyök

- A hagyományos fényárvilágítások helyett használható megoldások a szabadidős sporttevékenységek területén
- Könnyű választani
- Alacsony káprázás
- Előnyben részesíti a sötét eget

Applications


- Aréna és sportalkalmazások

Szolgáltatások

- 1 „mindenre alkalmas” fényeloszlás
- 2 fénykibocsátási szint
- Súly és SCx hasonló az OptiVision HID-hez (MVP507)
- Alacsony és akár 0-ás dőlésszög az alkalmazási területen

Versions


BVP440 GameVision HGB PP







GameVision narrow beam



BVP440 GameVision BV PP



Méretezett rajza



BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Termék részletei



GameVision narrow beam
focus



BVP440 GameVision tilt
aiming DP

Általános információ

Előtetegységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervízcímke	Igen

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0
-------------------------------	---

Működtetés és elektronika

Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
---	---

Mechanika és tokozás

Ház színe	Alumínium
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Normál dőlésszögű oszlopfej	10°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen

Termékadatok

Termékcsalád kódja	BVP440 [GAMEVISION]
--------------------	---------------------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	LED1800
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	LED1720
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	LED1800
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	LED1720
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	LED1650

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisz-szaadási index (CRI)	A fényforrás színe	Lámpatest fényeloszlása	Kültéri optika típusa
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm	5700 K	70	757 hideg fehér	-	Aszimmetrikus
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm	5700 K	70	757 hideg fehér	-	Aszimmetrikus
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	144 393 lm	4000 K	>70	740 semleges fehér	8° - 26° x 82°	Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	137 033 lm	3000 K	>70	730 meleg fehér	8° - 26° x 82°	Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	141 948 lm	4000 K	>70	740 semleges fehér	8° - 26° x 82°	Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	104 268 lm	4000 K	>70	740 semleges fehér	8° - 26° x 82°	Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm	5700 K	70	757 hideg fehér	-	Aszimmetrikus
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm	5700 K	70	757 hideg fehér	-	Aszimmetrikus
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	145 004 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	-	Aszimmetrikus

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	987,6 W
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	985 W
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	987,6 W
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	651,9 W
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	1 000 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás


Order Code	Full Product Name	Szabályozható
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Igen
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Igen
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	Nem
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Nem
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	Igen
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	Igen
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	Igen
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	Nem


Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	átlátszó üveg
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	átlátszó üveg
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	Tükröződésmentes átlátszó üveg
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Tükröződésmentes átlátszó üveg
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	Üveg
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	Üveg
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	átlátszó üveg
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	átlátszó üveg
81200000	BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU	átlátszó üveg


Polar normal diagrams




BVP440I - 912300060576




BVP440I - 912300060577




BVP440I - 912300060572




BVP440I - 912300060573




BVP440I - 912300060752




BVP440I - 912300060788



BVP440I - 912300060786



BVP440I - 912300060787



BVP440I - 912300060785