



## GameVision: il retrofit 1:1 dei proiettori convenzionali per gli sport ricreativi.

GameVision è un proiettore LED ad alta potenza semplice e facile da scegliere per sostituire le installazioni convenzionali negli stadi di calcio comunali, ad esempio. Il suo specifico design a cappuccio garantisce una percezione limitata della luce all'esterno del campo di gioco, quindi un miglior comfort per le persone che vivono nelle vicinanze e aiuta a mantenere il cielo scuro. La distribuzione della luce viene mantenuta per tutta la vita del prodotto poiché il riflettore interno è protetto dall'inquinamento e dalla corrosione.

### Vantaggi

- Retrofit 1:1 dei proiettori convenzionali negli impianti sportivi dilettantistici
- Facile da scegliere
- Percezione basso bagliore
- Aiuta a mantenere il cielo scuro

### Applications

- Stadi e impianti sportivi

### Caratteristiche

- 1 distribuzione della luce completa
- 2 livelli di emissione luminosa
- Peso e SCx simili a OptiVision HID (MVP507)
- Angolo di inclinazione da basso a 0 nell'applicazione

## Versions





BVP440 GameVision HGB PP



BVP440 GameVision BV PP



## Disegno tecnico



BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

## Dati del prodotto



BVP440 GameVision tilt aiming DP

## Informazioni generali

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Numero di riduttori | 1 unità |
| Driver incluso      | Sì      |
| Service tag         | Sì      |

## Dati tecnici di illuminazione

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Rapporto di emissione luminosa verso l'alto               | 0                 |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                     | 5700 K            |
| Indice di resa cromatica (CRI)                            | 70                |
| Colore sorgente luminosa                                  | 757 bianco freddo |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | -                 |
| Tipo di ottica aree esterne                               | Asimmetrica       |

## Funzionamento e parte elettrica

|                                                    |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione da sovratensioni (comune/differenziale) | Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Controlli e dimmerazione

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

## Meccanica e corpo

|                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Colore alloggiamento e una gestione termica       | Alluminio<br>IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici      | IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]                                       |
| Angolo standard di inclinazione testa palo        | 10°                                                                              |
| Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | -                                                                                |
| Tipo copertura ottica                             | Vetro trasparente                                                                |

## Approvazione e applicazione

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Marchio di infiammabilità | -  |
| Marchio CE                | Sì |

## Dati del prodotto

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Codice famiglia prodotto | BVP440 [GAMEVISION] |
|--------------------------|---------------------|

Informazioni generali

| Order Code | Full Product Name                       | Codice famiglia lampada |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 80199800   | BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 | LED1760                 |
| 80200100   | BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9 | LED1200                 |
| 80195000   | BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9  | LED1760                 |
| 80196700   | BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9  | LED1200                 |


Dati tecnici di illuminazione


| Order Code | Full Product Name                       | Flusso luminoso |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 80199800   | BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 | 142.972 lm      |
| 80200100   | BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9 | 110.769 lm      |
| 80195000   | BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9  | 142.972 lm      |
| 80196700   | BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9  | 110.769 lm      |

Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name                       | Consumo energetico |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 80199800   | BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 | 1.000 W            |
| 80200100   | BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9 | 736 W              |
| 80195000   | BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9  | 1.000 W            |
| 80196700   | BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9  | 736 W              |

Polar normal diagrams





BVP440I - 912300060573