



GameVision: de 1:1 retrofit van conventionele schijnwerpers voor recreatieve sporten.

GameVision is een eenvoudige, gemakkelijk te kiezen LED-schijnwerper ter vervanging van conventionele installaties bij gemeentelijke voetbalstadions, hockeyvelden enzovoort... Het specifieke ontwerp met kap zorgt voor een beperkte waarneming van licht buiten het speelveld, wat resulteert in meer comfort voor omwonenden en bescherming van de nachtelijke hemel. De lichtverdeling blijft gedurende de hele levensduur van het product behouden, omdat de reflector binnenin beschermd is tegen vervuiling en corrosie.

Voordelen

- De een-op-eenvervanging van conventionele schijnwerpers voor recreatiesport
- Eenvoudig te kiezen
- Geringe verblinding
- Bescherming van de nachtelijke hemel, uitgedrukt in een lage ULR (Upward Light Ratio) waarde

Applications

- Stadions en sport

Kenmerken

- Brede en smalle bundelverdelingen
- 2 lichtopbrengstniveaus
- Gewicht en SCx gelijk aan OptiVision HID (MVP507)
- Kleine tot 0° kantelhoek in toepassing
- Externe louvre (optioneel)

Versions



GameVision narrow beam



BVP440 GameVision BV PP



Maatschets



BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9

Productgegevens



GameVision narrow beam
focus



BVP440 GameVision tilt
aiming DP

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
----------------------------------	---

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Surge Protection (Common/Differential)	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus
--	---

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Standaard kantelhoek opzetmontage	10°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja

Productgegevens

Code productfamilie	BVP440 [GAMEVISION]
---------------------	---------------------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8721103368706	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	LED1800
8720169801950	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760
8720169801967	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur lichtbron	Bundelspreiding armatuur	Type optiek buiten
8721103368706	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	141.948 lm	4000 K	>70	740 neutraalwit	8° - 26° x 82°	Asymmetrische smalle bundel
8720169801950	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142.972 lm	5700 K	70	757 koelwit	-	Asymmetrisch
8720169801967	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110.769 lm	5700 K	70	757 koelwit	-	Asymmetrisch


Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8721103368706	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	987,6 W
8720169801950	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1.000 W
8720169801967	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8721103368706	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	Glas
8720169801950	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	Helder glas
8720169801967	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	Helder glas

Polar normal diagrammen



BVP440I - 912300060572

BVP440I - 912300060573

BVP440I - 912300060787

