



GameVision: 1:1-ettermontering av konvensjonelle flomlys for fritidssport.

GameVision er et enkelt og lettvalgt LED-flomlys som erstatter konvensjonelle installasjoner på kommunale fotballstadioner, hockeybaner ... Den spesifikke designen med hetteform sikrer begrenset lyslekkasje utenfor banen, noe som gir økt komfort for folk som bor i nærheten, men også bidrar til en mørk himmel. Lysfordelingen opprettholdes gjennom hele produktets levetid da reflektoren på innsiden er beskyttet mot forurensning og korrosjon.

Fordeler

- 1:1-erstatning av konvensjonelle lyskastere til sportsbruk
- Enkelt å velge
- Lavt blendingsnivå
- Bidrar til mørk himmel

- Vekt og SCx som ligner på OptiVision HID (MVP507)
- Lav til 0 vinkel helning ved bruk

Applications

- Arenaer og sport

Funksjoner

- 1 lysfordeling for alle bruksområder
- 2 nivåer av lyseffekt

Versions





BVP440 GameVision HGB PP



BVP440 GameVision BV PP



Målskisse



BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9

BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Produkt detaljer



BVP440 GameVision tilt
aiming DP

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0
Korrelert fargetemperatur (nom.)	5700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarge	757 kaldhvit
Lysstrålespredning fra armatur	-
Utendørs optikktype	Asymmetrisk

Drift og elektronikk

Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern nivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus
--	--

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Aluminium
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Standardvinkel på stolpetoppen	10°
Standardvinkel sidemontering	-
Type optisk deksel	Klart glass

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja

Produktdata

Produktseriekode	BVP440 [GAMEVISION]
------------------	---------------------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200


Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm


Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polarkoordinatsystem




BVP440I - 912300060576



BVP440I - 912300060577



BVP440I - 912300060572



BVP440I - 912300060573

