



GameVision: modernizacja 1:1 konwencjonalnych reflektorów na potrzeby sportów rekreacyjnych.

GameVision to proste i łatwe w wyborze oświetlenie projektorowe LED zastępujące konwencjonalne instalacje na miejskich stadionach piłkarskich, boiskach hokejowych... Jego specyficzna konstrukcja z daszkiem ogranicza widoczność światła poza boiskiem, zapewniając większy komfort osobom mieszkającym w pobliżu, a także sprzyja utrzymaniu w warunkach ciemnego nieba. Rozsył światła jest zachowany przez cały okres użytkowania produktu, ponieważ odbłyśnik wewnątrz jest chroniony przed zanieczyszczeniami i korozją.

Korzyści

- Modernizacja 1:1 konwencjonalnego oświetlenia projektorowego w sportach rekreacyjnych
- Łatwy wybór
- Niski poziom percepcji olśnienia
- Sprawdza się w ciemnościach

Applications

- Hale i imprezy sportowe

Cechy



- 1 „uniwersalny” rozkład światła
- 2 poziomy strumienia świetlnego
- Waga i SCx podobne do OptiVision HID (MVP507)
- Niski lub zerowy kąt nachylenia w zastosowaniu

Wersje

BVP440 GameVision BV PP



Rysunki techniczne



BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU

Informacje ogólne

Kod rodziny lamp	LED1650 [LED module 165000 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Sprawność świetlna w górę	0
Strumień Świetlny	145 004 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-
Typ optyki zewnętrznej	Asymetryczna

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	1 000 W
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Aluminium
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	10°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Typ klosza	Szyba przezroczysta


Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak

Dane techniczne produktu

Rodzina produktów	BVP440 [GAMEVISION]
-------------------	---------------------

Polar normal diagrams



BVP440I - 912300060752