



GameVision: modernizácia konvenčných svetlometov pre rekreačné športy v pomere 1:1.

GameVision je jednoduchý, ľahko voliteľný LED svetlomet, ktorý nahradí bežné zariadenia na mestských futbalových štadiónoch a v hokejových arénach. Jeho špecifická konštrukcia s krytým zaoblením zaisťuje obmedzené vnímanie svetla mimo hracej plochy, a teda lepší komfort pre osoby žijúce v okolí, zároveň však neoslňuje nočnú oblohu. Distribúcia svetla je zachovaná počas celej životnosti produktu, pretože reflektor vo vnútri je chránený pred znečistením a koróziou.

Výhody

- Priama náhrada konvenčných svetlometov pre rekreačné športy
- Ľahko si vybrať
- Nízke vnímanie oslnenia
- Neoslňuje nočnú oblohu

- Hmotnosť a SCx (koeficient aerodynamického odporu) podobné ako pri OptiVision HID (MVP507)
- Nízky až nulový uhol sklonu pri použití

Applications


- Štadióny a športoviská

Vlastnosti

- 1 „všestranný“ rozptyl svetla
- 2 úrovne svetelného výkonu

Versions


BVP440 GameVision HGB PP







GameVision narrow beam



BVP440 GameVision BV PP



Rozmerový obrázok



BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9

BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Podrobnosti o produkte



GameVision narrow beam
focus



BVP440 GameVision tilt
aiming DP

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
---------------------------------	---

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
---	--

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Hliník
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	10°
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno

Údaje o produkte

Kód radu produktov	BVP440 [GAMEVISION]
--------------------	---------------------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	LED1800
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	LED1720
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	LED1800
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	LED1720
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Farba svetelného zdroja	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Typ optiky, exteriér
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm	5700 K	70	757 studená biela	-	Asymetrická
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm	5700 K	70	757 studená biela	-	Asymetrická
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	144 393 lm	4000 K	>70	740 neutrálna biela	8° - 26° x 82°	Asymetrické úzke vyžarovanie
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	137 033 lm	3000 K	>70	730 teplá biela	8° - 26° x 82°	Asymetrické úzke vyžarovanie
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	141 948 lm	4000 K	>70	740 neutrálna biela	8° - 26° x 82°	Asymetrické úzke vyžarovanie
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	104 268 lm	4000 K	>70	740 neutrálna biela	8° - 26° x 82°	Asymetrické úzke vyžarovanie
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm	5700 K	70	757 studená biela	-	Asymetrická
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm	5700 K	70	757 studená biela	-	Asymetrická

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	987,6 W
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	985 W
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	987,6 W
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	651,9 W
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Ovládanie a stmievanie


Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Áno
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Áno
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	Nie
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Nie
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	Áno
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	Áno
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	Áno
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	Áno

Mechanické časti a teleso


Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Číre sklo
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Číre sklo
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	Číre antireflexné sklo
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Číre antireflexné sklo
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	Sklo
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	Sklo
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	Číre sklo
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	Číre sklo

Polar normal diagrams





BVP440I - 912300060787



BVP440I - 912300060785