



GameVision: modernizácia konvenčných svetlometov pre rekreačné športy v pomere 1:1.

GameVision

GameVision je jednoduchý, ľahko voliteľný LED svetlomet, ktorý nahradí bežné zariadenia na mestských futbalových štadiónoch a v hokejových arénach. Jeho špecifická konštrukcia s krytým zaoblením zaisťuje obmedzené vnímanie svetla mimo hracej plochy, a teda lepší komfort pre osoby žijúce v okolí, zároveň však neoslňuje nočnú oblohu. Distribúcia svetla je zachovaná počas celej životnosti produktu, pretože reflektor vo vnútri je chránený pred znečistením a koróziou.

Výhody

- Priama náhrada konvenčných svetlometov pre rekreačné športy
- Ľahko si vybrať
- Nízke vnímanie oslnenia
- Neoslňuje nočnú oblohu


Vlastnosti

- 1 „všestranný“ rozptyl svetla
- 2 úrovne svetelného výkonu
- Hmotnosť a SCx (koeficient aerodynamického odporu) podobné ako pri OptiVision HID (MVP507)
- Nízky až nulový uhol sklonu pri použití


Aplikácie

• Štadióny a športoviská

Versions







BVP440 GameVision HGB PP



BVP440 GameVision BV PP

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svetidla	-
Farba svetelného zdroja	757 studená biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	5700 K
Index podania farieb (CRI)	70
Typ optiky, exteriér	Asymetrická
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
---	---

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Číre sklo
Farba telesa	Hliník
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	10°

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-

Údaje o produkte

Kód radu produktov	BVP440
--------------------	--------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Servisná značka
80199800	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1650	-
80200100	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1300	-
80195000	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1650	Áno
80196700	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1300	Áno

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
80199800	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
80200100	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm


Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
80195000	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
80196700	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm

Prevádzkové a elektrické


Order Code	Full Product Name	Spotreba
80199800	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
80200100	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
80195000	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
80196700	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060576



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060577



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060572



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060573

