



GameVision: 1:1- eftermontering av konventionella strålkastare för motionssporter.

GameVision

GameVision är en enkel LED-strålkastare och ett givet val för att ersätta konventionella installationer på kommunala fotbollsarenor, hockeyplaner ... Den utmärkande designen i form av en huva säkerställer en begränsad ljusuppfattning utanför spelplanen och ger därmed bättre komfort för människor som bor i närheten, men främjar också en mörk himmel. Ljusfördelningen bibehålls under hela produktens livslängd eftersom reflektorn inuti är skyddad mot föroreningar och korrosion.

Fördelar

- 1:1-eftermontering för konventionella strålkastare på sportanläggningar
- Lätt att välja
- Låg bländningsupplevelse
- Främjar mörk himmel


Funktioner

- En "allt-i-ett"-ljusfördelning
- Två nivåer av ljusflöde
- Vikt och SCx liknar OptiVision HID (MVP507)
- Liten till 0 lutningsvinkel i användningsområdet

Användning





- Arena och sport

Versions



BVP440 GameVision BV PP

Måttskiss



Produktinformation



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	-
Ljuskällans färg	757 kallvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	5700 K
Färgåtergivningsindex	70
Optiktyp utomhus	Asymmetrisk
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Klarglas
Armaturhusets färg	Aluminium
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	10°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Produktdata	
Produktfamiljskod	BVP440

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Service tag
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1650	-
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200	-
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1650	Ja
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200	Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm


Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm

Drift och elektricitet


Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060576



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060577



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060572



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060573

