



Projecteur LED ultra efficace et polyvalent

Tango Pro

Le projecteur LED Philips Tango Pro est la cinquième génération du projecteur LED Philips Tango. Tango Pro offre une efficacité de niveau supérieur, la meilleure de l'industrie, dans un design à la fois compact et élégant. Le luminaire peut être utilisé dans différentes applications, de l'éclairage de grands espaces aux installations sportives récréatives. Le pilote de LED est livré dans un boîtier compact et robuste qui répond aux normes de sécurité mondialement reconnues. Son dissipateur thermique spécialement conçu intègre esthétique et fonctionnalité, pour garantir une excellente fiabilité. La silhouette modulaire et épurée du luminaire offre un design visuellement équilibré. Le projecteur LED Philips Tango Pro est conçu pour créer des environnements plus lumineux et plus sûrs. Alimenté par la dernière technologie LED, Tango Pro offre des performances supérieures en termes de distribution de lumière et d'UltraEfficiency 170 lm/W et jusqu'à 200 lm/W. La longue durée de vie du luminaire et les matériaux recyclables soutiennent vos efforts pour atteindre les objectifs de durabilité.

Avantages

- Le produit est disponible en versions haute efficacité et ultra-efficace, pour de faibles émissions de carbone et une consommation inférieure.
- 6 optiques, 12 options de ballast et des accessoires (volets externes, chaîne de sécurité, dispositif de visée) vous permettent de répondre à un large éventail d'exigences d'application.
- Connecté et compatible avec le système (prêt pour Interact et ZD4i) pour être compatible avec la plateforme Interact.
- Conception attrayante et durable et matériaux robustes pour une durabilité, une qualité solide et une fiabilité dans les environnements difficiles.

Fonctions

- La version UltraEfficiency offre 170 lm/W et une efficacité du système jusqu'à 200 lm/W.
- Flux lumineux allant de 8 500 lumens à 85 000 lumens.
- Boîtier en fonte d'aluminium ADC1 haute qualité et crosse en acier inoxydable.
- Protection contre le sel marin (MSP) de 1 000 heures/2 000 heures pour les utilisations côtières.
- Indice de protection IP66 et indice de protection contre les chocs IK08.
- Tests de vibration de 100 000 cycles à 3G dans les directions des axes X, Y et Z et 6G pour la version pour grue.
- Résiste à des typhons de plus de 150 km/h.
- Durée de vie de 75 000 heures (L70, @ta=50 °C).
- Fonctionnement certifié à température ambiante de 50 °C.
- Garantie 5 ans.



Application

- Aéroports
- Terrains et sport
- Parkings couverts
- Bâtiments, monuments et façades
- Terminaux de transport et autoroutes à péage
- Panneau publicitaire
- Ports et parc à conteneurs
- Grand sites industriels

Mises en garde et sécurité


- Pour les applications côtières, MSP de 2 000 heures (ou plus) recommandé (responsabilité pour dommages dus à l'usure exonérée)
- Ne convient pas aux zones industrielles chimiques
- Ne convient pas pour une installation sur des objets en mouvement

Schéma dimensionnel



Tango Pro

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight

Tango Pro

Détails sur le produit



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight

Informations générales

Ballast/pilote inclus Oui

Mécanique et boîtier

Type de cache optique/de lentille Polycarbonate

Couleur du boîtier RAL7040

Code de protection contre les chocs méca. IK08

Code d'indice de protection IP66

Approbation et application

Marquage CE Oui

Essai au fil incandescent -

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Service Tag
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	Oui
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	Oui
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	Oui
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	Oui
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	Oui
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	Oui
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	Oui
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	Oui
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	Oui
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	Oui
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	Oui
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	Oui
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	Oui

Order Code	Full Product Name	Service Tag
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	Oui
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	Oui
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	Oui
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	Oui
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	Oui
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	Oui
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	Oui
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	Oui
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	Oui
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	Oui
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	Oui
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	Oui
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	Oui

Order Code	Full Product Name	Service Tag	Order Code	Full Product Name	Service Tag
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	Oui	911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	-
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	Oui	911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	-
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	Oui	911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	-
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	Oui	911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	-
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	Oui	911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	-
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	-	911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	-
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	-	911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	-
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	-	911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	-
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	-	911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	-
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	-	911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	-
911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	-	911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	-
911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	-	911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	-
911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	-	911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	-
911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	-	911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	-
911401662309	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	-	911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	-
911401662409	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	-	911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	-
911401662509	BVP561 LED40/740 20W WLP SWBC	-	911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	-
911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	-	911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	-
911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	-	911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	-
911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	-	911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	-
911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	-	911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	-
911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	-	911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	-
911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	-	911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	-
911401679109	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	-	911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	-
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-	911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	-
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-	911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	-
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-	911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	-
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	-	911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	-
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	-	911401654409	BVP564 LED530/740 310W EP SMB ANZ	-
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	-	911401654509	BVP564 LED530/740 310W EP AMB ANZ	-
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	-	911401654609	BVP564 LED630/740 380W EP SMB ANZ	-
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	-			

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur		Indice de rendu de couleur (IRC)	
			Température de couleur	corrélée (nom.)		Flux lumineux	
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	-	750 blanc neutre	4000 K	70	67 200 lm	
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	-	750 blanc neutre	5000 K	70	67 200 lm	
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	-	757 blanc froid	5700 K	70	67 200 lm	
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	-	730 blanc chaud	3000 K	70	57 700 lm	
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	-	730 blanc chaud	3000 K	70	57 700 lm	
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	-	740 blanc neutre	4000 K	70	67 200 lm	
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	-	740 blanc neutre	4000 K	70	67 200 lm	
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	-	750 blanc neutre	5000 K	70	67 200 lm	
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	-	750 blanc neutre	5000 K	70	67 200 lm	
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	-	757 blanc froid	5700 K	70	67 200 lm	
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	-	757 blanc froid	5700 K	70	67 200 lm	
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	-	730 blanc chaud	3000 K	70	55 800 lm	
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	-	740 blanc neutre	4000 K	70	60 100 lm	
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	-	750 blanc neutre	5000 K	70	60 100 lm	
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	-	757 blanc froid	5700 K	70	60 100 lm	

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
			Température de couleur	corrélée (nom.)		
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	-	740 blanc neutre	4000 K	70	60 100 lm
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	-	740 blanc neutre	4000 K	70	60 100 lm
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	-	750 blanc neutre	5000 K	70	60 100 lm
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	-	750 blanc neutre	5000 K	70	60 100 lm
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	-	757 blanc froid	5700 K	70	60 100 lm
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	-	757 blanc froid	5700 K	70	60 100 lm
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	-	740 blanc neutre	4000 K	70	80 000 lm
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	-	740 blanc neutre	4000 K	70	80 000 lm
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	-	740 blanc neutre	4000 K	70	33 600 lm
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	-	750 blanc neutre	5000 K	70	33 600 lm
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	-	757 blanc froid	5700 K	70	33 600 lm
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	-	730 blanc chaud	3000 K	70	28 800 lm
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	-	730 blanc chaud	3000 K	70	28 800 lm
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	-	740 blanc neutre	4000 K	70	37 500 lm
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	-	740 blanc neutre	4000 K	70	37 500 lm
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	-	840 blanc neutre	4000 K	80	35 500 lm
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	89°	740 blanc neutre	4000 K	70	6 800 lm
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	6 800 lm
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	6 800 lm
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	10 200 lm
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	89°	740 blanc neutre	4000 K	70	10 200 lm
911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	92° x 55°	740 blanc neutre	4000 K	70	10 200 lm
911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	13 500 lm
911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	89°	740 blanc neutre	4000 K	70	13 500 lm
911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	92° x 55°	740 blanc neutre	4000 K	70	13 500 lm
911401662309	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	4 000 lm
911401662409	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	4 000 lm
911401662509	BVP561 LED40/740 20W WLP SWBC	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	4 000 lm
911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	18 714 lm
911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	18 714 lm
911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	89°	740 blanc neutre	4000 K	70	18 714 lm
911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	18 714 lm
911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	89°	740 blanc neutre	4000 K	70	18 714 lm
911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	92° x 55°	740 blanc neutre	4000 K	70	18 714 lm
911401679109	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	16 277 lm
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 blanc froid	5700 K	70	53 000 lm
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	53 000 lm
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	55°	757 blanc froid	5700 K	70	53 000 lm
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 blanc neutre	4000 K	70	41 000 lm
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 blanc froid	5700 K	70	41 000 lm
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	41 000 lm
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	55°	757 blanc froid	5700 K	70	41 000 lm
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 blanc neutre	4000 K	70	47 000 lm
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 blanc froid	5700 K	70	47 000 lm
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	47 000 lm
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	55°	757 blanc froid	5700 K	70	47 000 lm
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 blanc neutre	4000 K	70	53 000 lm
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 blanc froid	5700 K	70	53 000 lm
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	53 000 lm
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	55°	757 blanc froid	5700 K	70	53 000 lm
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 blanc neutre	4000 K	70	62 500 lm

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur		Indice de rendu de couleur (IRC)	
			Température de couleur	corrélée (nom.)		Flux lumineux	
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	62 500 lm	
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	12°	740 blanc neutre	4000 K	70	52 000 lm	
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	12°	740 blanc neutre	4000 K	70	55 500 lm	
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	23°	740 blanc neutre	4000 K	70	55 500 lm	
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 blanc neutre	4000 K	70	51 600 lm	
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	73° x 26°	740 blanc neutre	4000 K	70	55 500 lm	
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 blanc neutre	4000 K	70	75 000 lm	
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	75 000 lm	
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 blanc neutre	4000 K	70	75 000 lm	
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 blanc neutre	4000 K	70	72 000 lm	
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	72 000 lm	
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	12°	740 blanc neutre	4000 K	70	61 200 lm	
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	23°	740 blanc neutre	4000 K	70	61 200 lm	
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 blanc neutre	4000 K	70	56 700 lm	
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	73° x 26°	740 blanc neutre	4000 K	70	61 200 lm	
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	12°	740 blanc neutre	4000 K	70	59 000 lm	
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	12°	740 blanc neutre	4000 K	70	59 000 lm	
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	23°	740 blanc neutre	4000 K	70	59 000 lm	
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 blanc neutre	4000 K	70	54 600 lm	
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	73° x 26°	740 blanc neutre	4000 K	70	59 000 lm	
911401654409	BVP564 LED530/740 310W EP SMB ANZ	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	53 000 lm	
911401654509	BVP564 LED530/740 310W EP AMB ANZ	91.6° x 55.1° x 34°	740 blanc neutre	4000 K	70	53 000 lm	
911401654609	BVP564 LED630/740 380W EP SMB ANZ	55°	740 blanc neutre	4000 K	70	63 000 lm	

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	470 W	911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	220 W
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	430 W	911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	220 W
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	430 W	911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	220 W
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	430 W	911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	220 W
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	430 W	911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	220 W
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	430 W	911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	220 W
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	430 W	911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	220 W
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	430 W	911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	40 W
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	430 W	911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	40 W
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	430 W	911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	40 W
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	430 W	911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	60 W
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	370 W	911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	60 W
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	370 W	911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	60 W
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	370 W	911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	78 W
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	370 W	911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	78 W
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	370 W	911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	78 W
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	370 W	911401662309	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	20 W
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	370 W	911401662409	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	20 W
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	370 W	911401662509	BVP561 LED40/740 20W WLP SWBC	20 W
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	370 W	911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	120 W
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	370 W	911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	120 W
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	470 W	911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	120 W
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	470 W	911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	120 W
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	220 W	911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	120 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	120 W
911401679109	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	100 W
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	310 W
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	310 W
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	310 W
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	240 W
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	240 W
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	240 W
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	240 W
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	275 W
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	275 W
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	275 W
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	275 W
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	310 W
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	310 W
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	310 W
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	310 W
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	380 W
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	380 W
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	350 W
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	380 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	380 W
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	380 W
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	380 W
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	470 W
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	470 W
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	470 W
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	450 W
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	450 W
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	440 W
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	440 W
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	440 W
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	440 W
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	410 W
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	410 W
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	410 W
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	410 W
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	410 W
911401654409	BVP564 LED530/740 310W EP SMB ANZ	310 W
911401654509	BVP564 LED530/740 310W EP AMB ANZ	310 W
911401654609	BVP564 LED630/740 380W EP SMB ANZ	380 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	1-10 V	-
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	1-10 V	-
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	1-10 V	-
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	1-10 V	-
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	1-10 V	-
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	1-10 V	-
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	1-10 V	-
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	1-10 V	-
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	1-10 V	-
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	1-10 V	-
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	1-10 V	-
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	DALI	-
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	DALI	-
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	DALI	-
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	DALI	-
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	DALI	-
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	DALI	-
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	DALI	-
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	DALI	-
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	DALI	-
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	DALI	-
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	1-10 V	-
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	1-10 V	-
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	1-10 V	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	1-10 V	-
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	1-10 V	-
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	1-10 V	-
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	1-10 V	-
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	1-10 V	-
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	1-10 V	-
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	1-10 V	-
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	-	-
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	-	-
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	-	-
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	-	-
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	-	-
911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	-	-
911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	-	-
911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	-	-
911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	-	-
911401662309	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	1-10 V	-
911401662409	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	1-10 V	-
911401662509	BVP561 LED40/740 20W WLP SWBC	1-10 V	-
911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	1-10 V	-
911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	1-10 V	-
911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	1-10 V	-
911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	1-10 V	-
911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	1-10 V	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	1-10 V	-
911401679109	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	1-10 V	-
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-	Non applicable
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-	Non applicable
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-	Non applicable
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	1-10 V	10%
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	1-10 V	10%
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	1-10 V	10%
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	1-10 V	10%
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	1-10 V	10%
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	1-10 V	10%
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	1-10 V	10%
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	1-10 V	10%
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	1-10 V	10%
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	1-10 V	10%
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	1-10 V	10%
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	1-10 V	10%
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	1-10 V	10%
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	1-10 V	10%
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	1-10 V	10%
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	1-10 V	10%
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	1-10 V	10%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	1-10 V	10%
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	1-10 V	10%
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	1-10 V	10%
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	1-10 V	10%
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	1-10 V	10%
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	1-10 V	10%
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	1-10 V	10%
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	1-10 V	10%
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	1-10 V	10%
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	1-10 V	10%
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	1-10 V	10%
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	1-10 V	10%
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	1-10 V	10%
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	1-10 V	10%
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	1-10 V	10%
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	1-10 V	10%
911401654409	BVP564 LED530/740 310W EP SMB ANZ	1-10 V	10%
911401654509	BVP564 LED530/740 310W EP AMB ANZ	1-10 V	10%
911401654609	BVP564 LED630/740 380W EP SMB ANZ	1-10 V	10%

