



Projeto de LED ultraeficiente e versátil

O holofote Tango Pro LED é a quinta geração do holofote Tango LED. O Tango Pro leva a eficiência ao próximo nível, oferecendo a melhor eficiência do setor em um design compacto, mas elegante. A luminária pode ser utilizada em uma ampla gama de aplicações, desde a iluminação de ambientes até instalações esportivas e recreativas. O driver para LED vem em um invólucro compacto e robusto que atende aos padrões de segurança reconhecidos no mundo todo. Seu dissipador de calor especialmente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. A silhueta modular e simplificada da luminária oferece um design visualmente equilibrado. O projetor LED Tango Pro foi projetado para criar ambientes mais claros e seguros. Equipado com a mais recente tecnologia LED, o Tango Pro proporciona desempenho superior tanto na distribuição de luz quanto na UltraEfficiency de 170 lm/W e até 200 lm/W. A longa vida útil da luminária e os materiais recicláveis apoiam seus esforços para atingir metas de sustentabilidade.

Benefícios

- O produto está disponível em versões de alta eficiência e ultraeficiente para baixas emissões de carbono e economia de energia.
- 6 ópticas, 12 opções de driver e acessórios (venezianas externas, corrente de segurança, dispositivo de mira) permitem que você atenda a uma ampla gama de requisitos de aplicação.
- Conectado e pronto para uso, o Tango Pro é compatível com a plataforma Interact, suportando tanto o sistema Interact quanto o ZD4i.
- Design atraente e sustentável, além de materiais robustos que proporcionam durabilidade, qualidade robusta e confiabilidade em ambientes adversos.

Applications

- Aeroportos
- Arena e esportes
- Estacionamentos
- Edifícios, monumentos e fachadas
- Terminais de transporte e rodovias com pedágio
- Outdoors
- Portos e pátios de contêineres
- Grandes áreas industriais

Características

- A versão UltraEfficiency oferece 170 lm/W e eficácia do sistema de até 200 lm/W.
- Pacotes de lúmens que variam de 8.500 lúmens a 85.000 lúmens.
- Carcaça de alumínio fundido ADC1 de alta qualidade e suporte de aço inoxidável (opcional).

- Opcional: 1.000 horas/2.000 horas de proteção contra sal marinho (MSP) para aplicações costeiras.
- Classificação de proteção de entrada IP66 e classificação de proteção contra impacto IK08.
- Testes de vibração de 100 mil ciclos em 3G nas direções dos eixos X, Y e Z, e 6G para a versão destinada à montagem em grua (opcional).
- Suporta tufões de mais de 150 km/h.
- Vida útil de 75 mil horas (L70, @ta=50°C).
- Operação certificada em temperatura ambiente de 50°C.
- Garantia de 5 anos.

- Para aplicações costeiras, recomenda-se uma durabilidade de 2.000 horas (ou mais) [tradução de MSP], com isenção de responsabilidade por danos causados pelo desgaste
- Não é adequado para áreas industriais químicas
- Não é adequado para instalação em objetos móveis

Versions



Tango-pro-standard-
picture



Tango Pro, floodlight



Tango-pro-standard-
picture




Tango-pro-standard-
picture




Tango-pro-standard-
picture


Desenho dimensional




BVP562 LED285/740 170W WLP AMB




BVP564 LED555/740 380W EP S6



BVP563 LED336/750 220W EP SWB



BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC



BVP565 LED800/740 470W EP SMB

Detalhes do produto



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight

Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango-pro-detail-picture



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Informações gerais

Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	RAL7040
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Polycarbonato

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	-
Marca CE	Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz	Difusão de feixe da luz da luminária
911401630510	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	67.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 750	-
911401630810	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	67.200 lm	5000 K	70	Branco neutro 750	-
911401631110	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	67.200 lm	5700 K	70	Branco frio 757	-
911401631210	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	57.700 lm	3000 K	70	Branco quente 730	-
911401631310	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	57.700 lm	3000 K	70	Branco quente 730	-
911401631410	BVP565 LED672/740 430W EP NB	67.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401631510	BVP565 LED672/740 430W EP S6	67.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401631610	BVP565 LED672/750 430W EP NB	67.200 lm	5000 K	70	Branco neutro 750	-
911401631710	BVP565 LED672/750 430W EP S6	67.200 lm	5000 K	70	Branco neutro 750	-
911401631810	BVP565 LED672/757 430W EP NB	67.200 lm	5700 K	70	Branco frio 757	-
911401632010	BVP565 LED672/757 430W EP S6	67.200 lm	5700 K	70	Branco frio 757	-
911401645310	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	80.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401645410	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	80.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401633510	BVP562 LED235/740 155W EP NB	23.523 lm	4000 K	70	Branco	13°
911401633710	BVP562 LED270/740 180W WLP NB P7	27.000 lm	4000 K	70	Branco	13°
911401670210	BVP562 LED204/740 120W PSU SMB	20.400 lm	4000 K	70	Branco	57°
911401670410	BVP562 LED204/740 120W PSU AMB	20.400 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°
911401670810	BVP562 LED270/740 155W PSU SMB	27.000 lm	4000 K	70	Branco	57°
911401671010	BVP562 LED270/740 155W PSU AMB	27.000 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°
911401671410	BVP562 LED285/740 170W WLP SMB	28.500 lm	4000 K	70	Branco	57°
911401671610	BVP562 LED285/740 170W WLP AMB	28.500 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°
911401672610	BVP562 LED359/740 225W GL SMB	35.870 lm	4000 K	70	Branco	57°
911401672710	BVP562 LED359/740 225W GL AMB	35.870 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°
911401672910	BVP562 LED359/740 225W FP SMB	35.870 lm	4000 K	70	Branco	57°
911401673010	BVP562 LED359/740 225W FP AMB	35.870 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz	Difusão de feixe da luz da luminária
911401649710	BVP564 LED530/740 310W PSU AMB	53.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401649810	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	53.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	91.6° x 55.1° x 34°
911401649910	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	53.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401650010	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	53.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	55°
911401650110	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	41.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401650210	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	41.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	91.6° x 55.1° x 34°
911401650310	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	41.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401650410	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	41.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	55°
911401650510	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	47.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401650610	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	47.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	91.6° x 55.1° x 34°
911401650710	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	47.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401650810	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	47.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	55°
911401650910	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	53.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401651010	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	53.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	91.6° x 55.1° x 34°
911401651210	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	53.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401651410	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	53.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	55°
911401651510	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	62.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401651610	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	62.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401652210	BVP564 LED520/740 350W EP NB	52.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	12°
911401652410	BVP564 LED555/740 380W EP NB	55.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	12°
911401652610	BVP564 LED555/740 380W EP S6	55.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	23°
911401652810	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	51.600 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	116° x 15.7° x 65°
911401653010	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	55.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	73° x 26°
911401654410	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	75.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401654610	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	75.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401654810	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	75.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz	Difusão de feixe da luz da luminária
911401655410	BVP564 LED612/740 440W EP NB	61.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	12°
911401655610	BVP564 LED612/740 440W EP S6	61.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	23°
911401655810	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	56.700 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	116° x 15.7° x 65°
911401656010	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	61.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	73° x 26°
911401656210	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	59.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	12°
911401666610	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	6.800 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	89°
911401666810	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	6.800 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401667010	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	6.800 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401667210	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	10.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401667410	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	10.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	89°
911401667610	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	10.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	92° x 55°
911401667810	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	13.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401668010	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	13.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	89°
911401668210	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	13.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	92° x 55°
911401668410	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	4.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401668610	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	4.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401668810	BVP561 LED40/740 20W WLP SWBC	4.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401669010	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401669210	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401669410	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	89°
911401669610	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401669810	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	89°
911401670010	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	92° x 55°
911401687610	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	16.277 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401626510	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	33.600 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401626910	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	33.600 lm	5000 K	70	Branco neutro 750	-
911401627210	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	33.600 lm	5700 K	70	Branco frio 757	-
911401627310	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	28.800 lm	3000 K	70	Branco quente 730	-

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz	Difusão de feixe da luz da luminária
911401629810	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	28.800 lm	3000 K	70	Branco quente 730	-
911401644910	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	37.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401645010	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	37.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401645110	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	35.500 lm	4000 K	80	Branco neutro 840	-

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401630510	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	470 W
911401630810	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	430 W
911401631110	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	430 W
911401631210	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	430 W
911401631310	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	430 W
911401631410	BVP565 LED672/740 430W EP NB	430 W
911401631510	BVP565 LED672/740 430W EP S6	430 W
911401631610	BVP565 LED672/750 430W EP NB	430 W
911401631710	BVP565 LED672/750 430W EP S6	430 W
911401631810	BVP565 LED672/757 430W EP NB	430 W
911401632010	BVP565 LED672/757 430W EP S6	430 W
911401645310	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	470 W
911401645410	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	470 W
911401633510	BVP562 LED235/740 155W EP NB	155 W
911401633710	BVP562 LED270/740 180W WLP NB P7	180 W
911401670210	BVP562 LED204/740 120W PSU SMB	120 W
911401670410	BVP562 LED204/740 120W PSU AMB	120 W
911401670810	BVP562 LED270/740 155W PSU SMB	155 W
911401671010	BVP562 LED270/740 155W PSU AMB	155 W
911401671410	BVP562 LED285/740 170W WLP SMB	170 W
911401671610	BVP562 LED285/740 170W WLP AMB	170 W
911401672610	BVP562 LED359/740 225W GL SMB	225 W
911401672710	BVP562 LED359/740 225W GL AMB	225 W
911401672910	BVP562 LED359/740 225W FP SMB	225 W
911401673010	BVP562 LED359/740 225W FP AMB	225 W
911401649710	BVP564 LED530/740 310W PSU AMB	310 W
911401649810	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	310 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401649910	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	310 W
911401650010	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	310 W
911401650110	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	240 W
911401650210	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	240 W
911401650310	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	240 W
911401650410	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	240 W
911401650510	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	275 W
911401650610	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	275 W
911401650710	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	275 W
911401650810	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	275 W
911401650910	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	310 W
911401651010	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	310 W
911401651210	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	310 W
911401651410	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	310 W
911401651510	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	380 W
911401651610	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	380 W
911401652210	BVP564 LED520/740 350W EP NB	350 W
911401652410	BVP564 LED555/740 380W EP NB	380 W
911401652610	BVP564 LED555/740 380W EP S6	380 W
911401652810	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	380 W
911401653010	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	380 W
911401654410	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	470 W
911401654610	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	470 W
911401654810	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	470 W
911401655410	BVP564 LED612/740 440W EP NB	440 W
911401655610	BVP564 LED612/740 440W EP S6	440 W
911401655810	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	440 W
911401656010	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	440 W
911401656210	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	410 W
911401666610	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	40 W
911401666810	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	40 W
911401667010	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	40 W
911401667210	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	60 W
911401667410	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	60 W
911401667610	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	60 W
911401667810	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	78 W
911401668010	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	78 W
911401668210	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	78 W
911401668410	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	20 W
911401668610	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	20 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401668810	BVP561 LED40/740 20W WLP SWBC	20 W
911401669010	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	120 W
911401669210	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	120 W
911401669410	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	120 W
911401669610	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	120 W
911401669810	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	120 W
911401670010	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	120 W
911401687610	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	100 W
911401626510	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	220 W
911401626910	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	220 W
911401627210	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	220 W
911401627310	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	220 W
911401629810	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	220 W
911401644910	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	220 W
911401645010	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	220 W
911401645110	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	220 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401630510	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	1 – 10 V	–
911401630810	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	1 – 10 V	–
911401631110	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	1 – 10 V	–
911401631210	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	1 – 10 V	–
911401631310	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	1 – 10 V	–
911401631410	BVP565 LED672/740 430W EP NB	1 – 10 V	–
911401631510	BVP565 LED672/740 430W EP S6	1 – 10 V	–
911401631610	BVP565 LED672/750 430W EP NB	1 – 10 V	–
911401631710	BVP565 LED672/750 430W EP S6	1 – 10 V	–
911401631810	BVP565 LED672/757 430W EP NB	1 – 10 V	–
911401632010	BVP565 LED672/757 430W EP S6	1 – 10 V	–
911401645310	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	1 – 10 V	–
911401645410	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	1 – 10 V	–
911401633510	BVP562 LED235/740 155W EP NB	Sim	–
911401633710	BVP562 LED270/740 180W WLP NB P7	Sim	–
911401670210	BVP562 LED204/740 120W PSU SMB	Não	–
911401670410	BVP562 LED204/740 120W PSU AMB	Não	–
911401670810	BVP562 LED270/740 155W PSU SMB	Não	–
911401671010	BVP562 LED270/740 155W PSU AMB	Não	–

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401671410	BVP562 LED285/740 170W WLP SMB	Sim	-
911401671610	BVP562 LED285/740 170W WLP AMB	Sim	-
911401672610	BVP562 LED359/740 225W GL SMB	Sim	-
911401672710	BVP562 LED359/740 225W GL AMB	Sim	-
911401672910	BVP562 LED359/740 225W FP SMB	Sim	-
911401673010	BVP562 LED359/740 225W FP AMB	Sim	-
911401649710	BVP564 LED530/740 310W PSU AMB	-	Não se aplica
911401649810	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-	Não se aplica
911401649910	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-	Não se aplica
911401650010	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-	Não se aplica
911401650110	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	1 – 10 V	10%
911401650210	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	1 – 10 V	10%
911401650310	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	1 – 10 V	10%
911401650410	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	1 – 10 V	10%
911401650510	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	1 – 10 V	10%
911401650610	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	1 – 10 V	10%
911401650710	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	1 – 10 V	10%
911401650810	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	1 – 10 V	10%
911401650910	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	1 – 10 V	10%
911401651010	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	1 – 10 V	10%
911401651210	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	1 – 10 V	10%
911401651410	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	1 – 10 V	10%
911401651510	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	1 – 10 V	10%
911401651610	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	1 – 10 V	10%
911401652210	BVP564 LED520/740 350W EP NB	1 – 10 V	10%
911401652410	BVP564 LED555/740 380W EP NB	1 – 10 V	10%
911401652610	BVP564 LED555/740 380W EP S6	1 – 10 V	10%
911401652810	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	1 – 10 V	10%
911401653010	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	1 – 10 V	10%
911401654410	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	1 – 10 V	10%
911401654610	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	1 – 10 V	10%
911401654810	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	1 – 10 V	10%
911401655410	BVP564 LED612/740 440W EP NB	1 – 10 V	10%
911401655610	BVP564 LED612/740 440W EP S6	1 – 10 V	10%
911401655810	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	1 – 10 V	10%
911401656010	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	1 – 10 V	10%
911401656210	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	1 – 10 V	10%
911401666610	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	-	-
911401666810	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	-	-
911401667010	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	-	-

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401667210	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	-	-
911401667410	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	-	-
911401667610	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	-	-
911401667810	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	-	-
911401668010	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	-	-
911401668210	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	-	-
911401668410	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	1 – 10 V	-
911401668610	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	1 – 10 V	-
911401668810	BVP561 LED40/740 20W WLP SWBC	1 – 10 V	-
911401669010	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	1 – 10 V	-
911401669210	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	1 – 10 V	-
911401669410	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	1 – 10 V	-
911401669610	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	1 – 10 V	-
911401669810	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	1 – 10 V	-
911401670010	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	1 – 10 V	-
911401687610	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	1 – 10 V	-
911401626510	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	1 – 10 V	-
911401626910	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	1 – 10 V	-
911401627210	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	1 – 10 V	-
911401627310	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	1 – 10 V	-
911401629810	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	1 – 10 V	-
911401644910	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	1 – 10 V	-
911401645010	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	1 – 10 V	-
911401645110	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	1 – 10 V	-