



Là où les champions brillent

ArenaX est une solution d'éclairage intelligente et haute performance conçue pour les sites sportifs professionnels, offrant une qualité d'éclairage exceptionnelle, une précision et des avantages opérationnels et environnementaux significatifs. Il offre une expérience de visionnement immersive tout en privilégiant la facilité d'ingénierie, en minimisant la pollution lumineuse parasite pour les environnements voisins et en réduisant son empreinte carbone. Le système délivre jusqu'à 198 000 lumens avec un indice de rendu des couleurs élevé CRI90 et présente une longue durée de vie dépassant 100 000 heures, garantissant des performances fiables dans des conditions difficiles. Sa qualité de lumière supérieure est obtenue grâce à des LED avancées et à une technologie de gestion thermique révolutionnaire, qui réduit également le poids et les dimensions du luminaire. Équipé d'optiques spécialisées et d'un système de contrôle de faisceau innovant, ArenaX est entièrement conforme aux normes d'éclairage des associations sportives mondiales tout en contenant

efficacement la lumière parasite. Le design léger et compact facilite l'installation, réduit les coûts de charge structurelle et réduit la pression du vent. Un support rotatif horizontalement permet une installation physique flexible et une visée simplifiée pour un éclairage de champ optimal, tandis qu'un système de suivi de faisceau rationalise la maintenance en identifiant les optiques de chaque appareil. Un pilote tout-en-un intègre les protocoles DMX/RDM, DALI et D4i et est compatible avec le système Interact pour un contrôle complet des points, une planification opérationnelle et une gestion des actifs.

Avantages

- Le flux lumineux du système jusqu'à 198 900 lm et 171 100 lm (sans visière) basé sur un CRI90 à 110 lm/W réduit le nombre de luminaires de 20 % et diminue donc le coût total de possession par zone.
- Le poids léger (3 kg, soit 12 % de moins que le projecteur classique) et la taille compacte se traduiront par une facilité d'installation, un coût de charge structurelle inférieur et une pression de charge au vent (SCx) réduite.
- Notre système d'éclairage ArenaVision combine une optique de pointe avec des visières spécialement développées. Cette technologie novatrice assure un contrôle précis du faisceau lumineux tout en offrant un éclairage optimal qui respecte pleinement les standards internationaux pour les installations sportives. L'un des principaux avantages est la réduction significative de 10.7 % de la pollution lumineuse dans les zones environnantes.
- Le support pivotant à 75 degrés dans les deux sens offre une grande flexibilité d'installation et permet d'orienter facilement le faisceau lumineux pour un éclairage parfaitement adapté à vos besoins.
- Le système de suivi intuitif des faisceaux, avec ses capuchons colorés, simplifie l'entretien en permettant d'identifier rapidement les optiques de chaque luminaire.
- Le ballast tout-en-un du luminaire intègre les protocoles DMX/RDM et est compatible DALI et D4i. Il permet ainsi une interaction transparente avec la plateforme Interact pour piloter l'éclairage, programmer les séquences et optimiser la gestion du parc lumineux.

Applications

- Arènes
- Stades en plein air
- Stades couverts

Fonctions

- Flux lumineux du système jusqu'à 198 900 lm et 171 100 lm (sans visière) basé sur un IRC90 à 110 lm/W
- Visière à double couche spécialement conçue pour réduire la lumière parasite
- Capuchons de couleur pour une identification facile du type d'optique sur le site d'installation
- Optiques symétriques et asymétriques pour un meilleur rendement lumineux grâce à une distribution de la lumière sur une longue distance et une réduction de la consommation énergétique du projet
- Couvercle façade avant en PC et verre en option
- Support en U rotatif horizontalement ($\pm 75^\circ$) pour faciliter la visée et la mise en service
- Reniflard sur chaque module LED et câble 3 en 1 sans soudure pour le câblage, conduit anti-oiseaux
- Conception de module réglable unique pour réduire la pression de charge du vent (SCx).
- Ne convient pas aux zones industrielles où des produits chimiques sont présents. Pour une application dans un environnement corrosif tel qu'une piscine ou en bord de mer, contactez votre équipe commerciale pour obtenir une peinture spéciale avant de passer commande. Le produit doit être installé sur des objets fixes.

Versions



ArenaX sports area




ArenaX sports area


ArenaX sports area




Schéma dimensionnel




BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV




BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB




BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV



BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB



BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV



BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB

Détails sur le produit

ArenaX sports area



ArenaX sports area



ArenaX sports area



Informations générales

Ballast/pilote inclus Oui

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.) 5700 K

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Mécanique et boîtier

Code d'indice de protection IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Code de protection contre les chocs méca. IK08 [6 J]

Type de cache optique/de lentille Polycarbonate

Approbation et application

Essai au fil incandescent -

Marquage CE Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 V0R35BV	141 200 lm	957 blanc froid
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 V0R35BV	149 100 lm	957 blanc froid
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 V0R35BV	157 100 lm	957 blanc froid
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 V0R35BV	172 200 lm	957 blanc froid
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 V0R35BV	171 100 lm	957 blanc froid
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 V0R35BV	170 500 lm	957 blanc froid
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 V0R35BV	167 900 lm	957 blanc froid
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 V0R35BV	162 800 lm	957 blanc froid
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 V0R35BV	155 100 lm	957 blanc froid
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 V0R35BV	149 700 lm	957 blanc froid
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 V0R35BV	149 700 lm	957 blanc froid
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 R0HB	198 900 lm	957 blanc froid
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 V0R35HB	171 100 lm	957 blanc froid
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 R0BV	198 900 lm	957 blanc froid
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 R0BV	164 100 lm	957 blanc froid
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 R0BV	173 400 lm	957 blanc froid
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 R0BV	182 600 lm	957 blanc froid

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	198 900 lm	957 blanc froid
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	198 900 lm	957 blanc froid
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	198 900 lm	957 blanc froid
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	198 900 lm	957 blanc froid
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	198 900 lm	957 blanc froid
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	198 900 lm	957 blanc froid
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	198 900 lm	957 blanc froid
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	132 600 lm	957 blanc froid
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	114 100 lm	957 blanc froid
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	168 100 lm	757 blanc froid
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	132 600 lm	957 blanc froid
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	132 600 lm	957 blanc froid
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	132 600 lm	957 blanc froid
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	132 600 lm	957 blanc froid
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	106 500 lm	957 blanc froid
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	116 100 lm	957 blanc froid
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	132 600 lm	957 blanc froid
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	132 600 lm	957 blanc froid
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	132 600 lm	957 blanc froid
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	132 600 lm	957 blanc froid
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 VOR35BV	91 600 lm	957 blanc froid
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 VOR35BV	99 900 lm	957 blanc froid
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	114 800 lm	957 blanc froid
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	114 100 lm	957 blanc froid
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	113 600 lm	957 blanc froid
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	111 900 lm	957 blanc froid
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	108 500 lm	957 blanc froid
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	103 400 lm	957 blanc froid
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	99 800 lm	957 blanc froid
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	99 800 lm	957 blanc froid
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	66 300 lm	957 blanc froid
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOROHB	55 200 lm	957 blanc froid
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	66 300 lm	957 blanc froid
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOROBV	53 800 lm	957 blanc froid
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOROBV	49 900 lm	957 blanc froid
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	66 300 lm	957 blanc froid
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	66 300 lm	957 blanc froid
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	66 300 lm	957 blanc froid
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	66 300 lm	957 blanc froid
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	66 300 lm	957 blanc froid

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	66 300 lm	957 blanc froid
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	66 300 lm	957 blanc froid
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOROBV	55 500 lm	957 blanc froid
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOROBV	55 200 lm	957 blanc froid
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOROBV	54 700 lm	957 blanc froid
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOROBV	52 800 lm	957 blanc froid
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOROBV	50 200 lm	957 blanc froid
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOROBV	49 900 lm	957 blanc froid

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 VOR35BV	1 400 W
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 VOR35BV	1 500 W
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 VOR35BV	1 600 W
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	1 800 W
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	1 800 W
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	1 800 W
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	1 800 W
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	1 800 W
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	1 800 W
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	1 800 W
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	1 800 W
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	1 800 W
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	1 800 W
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	1 800 W
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	1 400 W
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	1 500 W
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	1 600 W
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	1 800 W
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	1 800 W
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	1 800 W
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	1 800 W
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	1 800 W
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	1 800 W
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	1 800 W
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	1 200 W
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	1 200 W
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	1 200 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	1 200 W
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	1 200 W
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	1 200 W
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	1 200 W
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	900 W
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	1 000 W
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	1 200 W
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	1 200 W
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	1 200 W
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	1 200 W
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 VOR35BV	900 W
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 VOR35BV	1 000 W
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	1 200 W
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	1 200 W
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	1 200 W
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	1 200 W
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	1 200 W
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	1 200 W
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	1 200 W
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	1 200 W
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	600 W
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB	600 W
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	600 W
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOR0BV	600 W
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOR0BV	600 W
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	600 W
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	600 W
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	600 W
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	600 W
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	600 W
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	600 W
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	600 W
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	600 W
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	600 W
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	600 W
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	600 W
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	600 W
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	600 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 VOR35BV	DMX
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 VOR35BV	DMX
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 VOR35BV	DMX
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	DMX
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	DMX
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	DMX
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	DMX
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	DMX
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	DMX
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	DMX
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	DMX
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	DMX
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	DMX
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	DMX
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	DMX
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	DMX
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	DMX
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	DMX
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	DMX
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	DMX
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	DMX
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	DMX
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	DMX
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	DMX
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	DMX
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	DMX
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	DALI
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	DMX
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	DMX
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	DMX
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	DMX
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	DMX
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	DMX
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	DMX
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	DMX
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	DMX
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	DMX

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 VOR35BV	DMX
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 VOR35BV	DMX
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	DMX
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	DMX
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	DMX
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	DMX
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	DMX
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	DMX
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	DMX
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	DMX
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	DMX
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOROHB	DMX
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	DMX
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOROBV	DMX
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOROBV	DMX
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	DMX
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	DMX
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	DMX
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	DMX
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	DMX
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	DMX
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	DMX
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOROBV	DMX
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOROBV	DMX
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOROBV	DMX
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOROBV	DMX
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOROBV	DMX
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOROBV	DMX

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	RAL 9007
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	RAL 9007
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	RAL 9007

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	RAL 9007
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	RAL 9007
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	RAL 9007
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	RAL 9007
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	RAL 9007
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	RAL 9007
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	RAL 9007
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	RAL 9007
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	RAL 9007
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	RAL 9007
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	RAL 9007
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	RAL 9007
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	RAL 9007
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	RAL 9007
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	RAL 9007
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	RAL 9007
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	RAL 9007
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	RAL 9007
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	RAL 9007
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	Gris foncé
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	RAL 9007
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	RAL 9007
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	RAL 9007
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	RAL 9007
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	RAL 9007
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	RAL 9007
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	RAL 9007
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	RAL 9007
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	RAL 9007
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	RAL 9007
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	RAL 9007
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	RAL 9007
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	RAL 9007
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	RAL 9007
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	RAL 9007
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	RAL 9007
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	RAL 9007

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	RAL 9007
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB	RAL 9007
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	RAL 9007
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOR0BV	RAL 9007
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOR0BV	RAL 9007
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	RAL 9007
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	RAL 9007
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	RAL 9007
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	RAL 9007
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	RAL 9007
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	RAL 9007
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	RAL 9007
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	RAL 9007
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	RAL 9007
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	RAL 9007
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	RAL 9007
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	RAL 9007
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	RAL 9007