



Onde os campeões brilham

ArenaX é uma solução de iluminação inteligente de alto desempenho projetada para locais esportivos profissionais, proporcionando qualidade de luz excepcional, precisão e benefícios operacionais e ambientais significativos. Ele oferece uma experiência imersiva ao espectador, ao mesmo tempo em que prioriza a praticidade para a engenharia, reduz a poluição luminosa difusa nos arredores e diminui sua pegada de carbono. O sistema fornece até 198.000 lúmens com um alto índice de reprodução de cor CRI90 e apresenta uma longa vida útil superior a 100.000 horas, garantindo um desempenho confiável em condições adversas. A sua qualidade superior de luz é resultado da utilização de LEDs avançados e de uma tecnologia inovadora de gerenciamento térmico, que também contribui para a redução do peso e das dimensões da luminária. Equipado com óptica especializada e um sistema inovador de controle de feixe, o ArenaX está em total conformidade com os padrões globais de iluminação de associações esportivas, ao mesmo tempo em que contém eficazmente a

luz difusa. O design compacto e leve simplifica a instalação, diminui a carga estrutural e reduz a pressão exercida pelo vento. Um suporte com rotação horizontal possibilita uma instalação física flexível e um ajuste simplificado para uma iluminação de campo ideal, enquanto o sistema de rastreamento do feixe facilita a manutenção ao identificar as ópticas de cada luminária individualmente. Um driver all-in-one reúne os protocolos DMX/RDM, DALI e D4i, sendo compatível com o sistema Interact, permitindo controle abrangente dos pontos, programação operacional e gerenciamento de ativos.

Benefícios

- A saída de lúmen do sistema de até 198.900 lm e 171.100 lm (sem visor) com base no CRI90 a 110 lm/W reduz o número de luminárias em 20% e, portanto, diminui o TCO por área.
- O peso leve (3 kg, 12% mais leve em comparação com um holofote convencional) e o tamanho compacto proporcionam mais facilidade na instalação, redução no custo de carga estrutural e menor pressão de carga do vento (SCx).
- Sistema inovador de controle de feixe – óptica comprovada na ArenaVision e visores projetados especialmente, garantindo que a iluminação da arena esteja em total conformidade com os padrões globais de iluminação esportiva e minimize o brilho e o vazamento de luz com corte preciso a 10,7° em direção ao ambiente vizinho.
- O sistema de montagem versátil com suporte giratório horizontal ($\pm 75^\circ$) permitirá a instalação com menos restrições físicas e fácil mira para iluminação de campo ideal.
- O sistema de rastreamento fácil do feixe, com tampa codificada por cores, proporciona maior praticidade na manutenção, facilitando a identificação e o rastreamento dos componentes ópticos de cada luminária.
- O driver tudo-em-um da luminária integra DMX/RDM e é compatível com os padrões DALI e D4i, permitindo integração com o sistema Interact para controle individual dos pontos de iluminação, definição de esquemas de operação e gerenciamento de ativos.

Applications

- Arenas
- Estádios ao ar livre
- Estádios cobertos

Características

- Saída de lúmen do sistema de até 198.900 lm e 171.100 lm (sem visor) com base no CRI90 a 110 lm/W
- Viseira de dupla camada com design especializado para reduzir a luz difusa
- Tampas coloridas para fácil identificação do tipo óptico no local de instalação
- Óticas simétricas e assimétricas são utilizadas para otimizar o desempenho da iluminação, proporcionando uma distribuição de luz eficiente a longas distâncias e permitindo a redução no número de luminárias necessárias no projeto
- Tampa frontal de PC e vidro opcional
- Suporte em U rotativo horizontal ($\pm 75^\circ$) para facilitar a mira e o comissionamento
- Cada módulo de LED conta com respiro individual, e o cabo integrado 3 em 1 facilita a fiação, com conduíte projetado para ser resistente a danos causados por pássaros
- Design exclusivo de módulo ajustável para reduzir a pressão de carga do vento (SCx).
- Não é adequado para áreas industriais onde há presença de produtos químicos. Aplicação recomendada para ambientes corrosivos, como piscinas e áreas costeiras ao ar livre. Para esses casos, consulte a equipe de vendas local sobre opções de pintura especial antes de realizar o pedido. O produto deve ser instalado em objetos fixos.

Versions



ArenaX sports area




ArenaX sports area


ArenaX sports area




Desenho dimensional




BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV




BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB




BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV



BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB



BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV



BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB

Detalhes do produto

ArenaX sports area



ArenaX sports area



ArenaX sports area



Informações gerais

Driver incluído Sim

Dados técnicos de luz

Temperatura de cor correlacionada (nom.) 5700 K

Color rendering index (CRI) 90

Dados mecânicos e de compartimento

Código de proteção de entrada IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [6 J]

Tipo de acessório de difusor ótico Policarbonato

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade -

Marca CE Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Cor da fonte de luz
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	172.200 lm	Branco frio 957
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	171.100 lm	Branco frio 957
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	170.500 lm	Branco frio 957
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	167.900 lm	Branco frio 957
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	162.800 lm	Branco frio 957
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	155.100 lm	Branco frio 957
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	149.700 lm	Branco frio 957
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	149.700 lm	Branco frio 957
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	198.900 lm	Branco frio 957
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	171.100 lm	Branco frio 957
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	198.900 lm	Branco frio 957
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	198.900 lm	Branco frio 957
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	198.900 lm	Branco frio 957
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	198.900 lm	Branco frio 957
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	198.900 lm	Branco frio 957
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	198.900 lm	Branco frio 957
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	198.900 lm	Branco frio 957

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Cor da fonte de luz
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	198.900 lm	Branco frio 957
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	132.600 lm	Branco frio 957
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	114.100 lm	Branco frio 957
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	168.100 lm	Branco frio 757
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	114.800 lm	Branco frio 957
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	114.100 lm	Branco frio 957
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	113.600 lm	Branco frio 957
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	111.900 lm	Branco frio 957
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	108.500 lm	Branco frio 957
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	103.400 lm	Branco frio 957
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	99.800 lm	Branco frio 957
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	99.800 lm	Branco frio 957
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	66.300 lm	Branco frio 957
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB	55.200 lm	Branco frio 957
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOR0BV	53.800 lm	Branco frio 957
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOR0BV	49.900 lm	Branco frio 957
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	55.500 lm	Branco frio 957
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	55.200 lm	Branco frio 957
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	54.700 lm	Branco frio 957
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	52.800 lm	Branco frio 957
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	50.200 lm	Branco frio 957
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	49.900 lm	Branco frio 957

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	1.800 W
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	1.800 W
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	1.800 W
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	1.800 W
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	1.800 W
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	1.800 W
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	1.800 W
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	1.800 W
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	1.800 W
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	1.800 W
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	1.800 W
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	1.800 W
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	1.800 W
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	1.800 W
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	1.800 W
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	1.800 W
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	1.800 W
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	1.800 W
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	1.200 W
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	1.200 W
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	1.200 W
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	1.200 W
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	1.200 W
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	1.200 W
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	1.200 W
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	1.200 W
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	1.200 W
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	1.200 W
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	1.200 W
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	1.200 W
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	1.200 W
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	1.200 W
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	1.200 W
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	1.200 W
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	1.200 W
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	1.200 W
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 R0HB	600 W
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 V0R0HB	600 W
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 R0BV	600 W
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 V0R0BV	600 W
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 V0R0BV	600 W
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 R0BV	600 W
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 R0BV	600 W
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 R0BV	600 W
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 R0BV	600 W
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 R0BV	600 W
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 R0BV	600 W
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 R0BV	600 W
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 V0R0BV	600 W
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 V0R0BV	600 W
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 V0R0BV	600 W
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 V0R0BV	600 W
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 V0R0BV	600 W
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 V0R0BV	600 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 V0R35BV	DMX
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 V0R35BV	DMX
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 V0R35BV	DMX
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 V0R35BV	DMX
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 V0R35BV	DMX
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 V0R35BV	DMX
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 V0R35BV	DMX
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 V0R35BV	DMX
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 R0HB	DMX
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 V0R35HB	DMX
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 R0BV	DMX
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 R0BV	DMX
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 R0BV	DMX
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 R0BV	DMX
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 R0BV	DMX
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 R0BV	DMX
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 R0BV	DMX

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	DMX
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	DMX
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	DMX
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	DALI
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	DMX
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	DMX
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	DMX
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	DMX
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	DMX
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	DMX
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	DMX
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	DMX
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	DMX
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	DMX
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	DMX
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	DMX
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	DMX
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	DMX
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	DMX
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	DMX
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	DMX
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOROHB	DMX
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	DMX
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOROBV	DMX
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOROBV	DMX
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	DMX
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	DMX
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	DMX
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	DMX
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	DMX
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	DMX
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	DMX
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOROBV	DMX
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOROBV	DMX
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOROBV	DMX
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOROBV	DMX
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOROBV	DMX
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOROBV	DMX

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	RAL 9007
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	RAL 9007
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	RAL 9007
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	RAL 9007
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	RAL 9007
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	RAL 9007
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	RAL 9007
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	RAL 9007
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	RAL 9007
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	RAL 9007
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	RAL 9007
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	RAL 9007
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	RAL 9007
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	RAL 9007
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	RAL 9007
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	RAL 9007
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	RAL 9007
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	RAL 9007
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	RAL 9007
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	Cinza escuro
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	RAL 9007
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	RAL 9007
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	RAL 9007
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	RAL 9007
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	RAL 9007
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	RAL 9007
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	RAL 9007
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	RAL 9007
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	RAL 9007
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	RAL 9007
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	RAL 9007
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	RAL 9007
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	RAL 9007
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	RAL 9007
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	RAL 9007

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	RAL 9007
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB	RAL 9007
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	RAL 9007
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOR0BV	RAL 9007
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOR0BV	RAL 9007
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	RAL 9007
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	RAL 9007
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	RAL 9007
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	RAL 9007
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	RAL 9007
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	RAL 9007
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	RAL 9007
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	RAL 9007
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	RAL 9007
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	RAL 9007
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	RAL 9007
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	RAL 9007
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	RAL 9007