

PHILIPS

Lighting



ActiStar, un potentiel sans limites

ActiStar

Philips ActiStar offre les atouts des projecteurs de la marque Philips tout en les rendant plus performants pour l'éclairage de vos terrains et zones de sports de loisirs grâce à l'utilisation d'une technologie LED de pointe. Cette nouvelle solution est idéale pour une large gamme d'applications d'éclairage : terrains de sports récréatifs, ports et parcs à conteneurs, aires de trafic et grandes zones industrielles, intersections routières, etc. ActiStar dynamisera vos installations sportives avec uniformité et pourra améliorer la sécurité des intersections routières grâce à une efficacité maximale. Conception optimisée pour une mise à niveau 1:1 dans une taille compacte avec un poids réduit, un large choix d'optiques et une qualité de fabrication élevée. ActiStar permet d'offrir un flux lumineux suffisant avec une efficacité supérieure et dispose d'une source lumineuse LED de première qualité, d'un système optique modulaire, d'un dissipateur thermique et d'un pilote dans un boîtier monobloc qui répond aux normes de sécurité mondialement reconnues. Son dissipateur thermique de conception rigoureuse allie esthétique et fonctionnalité pour garantir une excellente fiabilité. ActiStar, des performances d'éclairage optimales et une durée de vie plus longue pour une infinité de possibilités.

Avantages

- Conception optimisée pour une mise à niveau 1:1
- Large choix d'optiques pour les applications sportives, routières et de terrain
- Efficacité lumineuse accrue grâce à des flux lumineux élevés pour réduire le nombre de luminaires
- Améliore la sécurité des intersections routières grâce à une efficacité maximale
- Des stades intelligents et des expériences incomparables pour les spectateurs avec Interact Sports
- Dynamisez vos installations sportives avec un éclairage et une uniformité de premier ordre
- Sa taille compacte et son pilote intégré offrent davantage de flexibilité et de commodité lors de l'installation.
- Équipé de l'application Service Tag pour fournir des services d'assistance et de support
- Le remplacement de vos luminaires à haut mât HID par ActiStar permet non seulement d'économiser de l'énergie et des coûts d'exploitation, mais il vous permet également d'obtenir des performances photométriques comparables tout en réduisant le nombre de luminaires


Fonctions

- La marque Philips est synonyme de grande qualité et d'élégance.
- Large choix d'optiques pour les applications sportives, routières et de terrain pour répondre à de multiples besoins.
- Conception monobloc compacte, pilote intégré au boîtier pour la légèreté, permet de répondre aux problèmes de sécurité et aux demandes d'installation aisée des clients.
- Compatible avec les systèmes Interact Sports
- LED de pointe pour une efficacité accrue avec un flux lumineux élevé.
- Compatible avec divers pilotes de gradation pour divers systèmes de contrôle d'éclairage, fonctionnalités à l'épreuve du temps.
- Grâce au revêtement MSP de haute qualité et à une conception robuste, l'installation convient aux conditions environnementales extérieures difficiles

Application

- Aire de stationnement d'aéroport
- Port et terminal à conteneurs
- Grandes zones industrielles/zones de stationnement
- Terminaux de transport et péages
- Terrains de sports de loisirs
- Intersections routières
- Éclairage général par projecteurs

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



ActiStar



ActiStar



ActiStar



ActiStar

Informations générales	
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	5700 K
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Code de protection contre les chocs méca.	IK08
Code d'indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	-

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Ballast/pilote inclus
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	Oui
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	Oui
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	Oui
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	Oui
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	Oui
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	Oui
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	Oui
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	Oui
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	Oui
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	Oui
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	Oui
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	Oui
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	Oui
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	Oui
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	Non
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	Non
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur		
		Température de couleur	(IRC)	Flux lumineux
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	757 blanc froid	>70	102 900 lm
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	757 blanc froid	>70	109 500 lm
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	757 blanc froid	>70	110 700 lm
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	757 blanc froid	>70	110 700 lm
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	757 blanc froid	>70	109 500 lm
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	757 blanc froid	>70	110 700 lm
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	757 blanc froid	>70	110 700 lm
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	757 blanc froid	>70	110 700 lm
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	757 blanc froid	>70	89 800 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur		
		Température de couleur	(IRC)	Flux lumineux
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	757 blanc froid	>70	98 400 lm
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	757 blanc froid	>70	93 400 lm
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	757 blanc froid	>70	102 300 lm
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	857 lumière naturelle	>80	71 800 lm
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	857 lumière naturelle	>80	89 800 lm
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	957 blanc froid	≥90	86 600 lm
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	957 blanc froid	≥90	86 600 lm
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	857 lumière naturelle	>80	98 300 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	820 W
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	820 W
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	820 W
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	820 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	820 W
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	820 W
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	820 W
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	820 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	700 W
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	770 W
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	750 W
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	820 W
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	600 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	750 W
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	820 W
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	820 W
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	820 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	Oui
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	Oui
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	Oui
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	Oui
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	Oui
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	Oui
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	Oui
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	Oui
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	Non
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	Oui
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	Oui
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	Oui
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	Oui
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	Non
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	Non
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	Oui

