



Ative seu potencial infinito com a ActiStar

ActiStar herda e desenvolve os benefícios dos refletores, elevando-os a um novo nível de desempenho para iluminar seus campos e áreas esportivas recreativas com tecnologia LED de primeira linha. É uma solução nova e ideal para uma ampla variedade de aplicações de iluminação, como campos esportivos recreativos, pátios e portos de contêineres, áreas de acesso e grandes áreas industriais, cruzamentos de estradas, etc. A ActiStar vai energizar suas instalações esportivas com uniformidade e aumentar a segurança dos cruzamentos ao maximizar a eficiência. Design otimizado para retrofit 1:1 em tamanho compacto com menor peso, ampla escolha de ópticas, alta qualidade de fabricação. Ele pode fornecer luz suficiente com maior eficácia e incorpora fonte de luz LED de excelência, sistema óptico modular, dissipador de calor e driver em uma única carcaça que atende aos padrões de segurança reconhecidos globalmente. Seu dissipador de calor rigorosamente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Com desempenho de iluminação superior e vida útil prolongada, ActiStar potencializa o seu potencial e o potencial infinito.

Benefícios

- Design otimizado para retroajustes 1:1
- Ampla escolha de lente para aplicações esportivas, rodoviárias e de área
- Alta eficácia de lúmens com pacote de lúmens elevado para reduzir a quantidade de instalação de luminárias
- Melhore a segurança das interseções rodoviárias, maximizando a eficiência
- Estádios inteligentes e fantásticas experiências de fãs para os espectadores com o Interact Sports
- Energize suas instalações esportivas com a melhor iluminação e uniformidade da categoria
- O tamanho compacto com acionador integrado oferece mais flexibilidade e conveniência na instalação.

- Equipado com etiqueta de serviço para fornecer serviços de assistência e suporte
- Mudar suas luminárias de mastro alto HID para ActiStar não apenas economiza energia e custos operacionais, mas também permite que você obtenha um desempenho fotométrico comparável ao reduzir a quantidade de luminárias

Applications

- Praça de manobra em aeroportos
- Porto e pátio de contêineres
- Grandes áreas industriais/áreas de estacionamento veicular
- Terminais de transporte e rodovias com pedágio
- Estádio de esportes recreativos
- Interseções rodoviárias
- Iluminação de inundação geral

Versions




ActiStar

Características

- Alta qualidade, elegância e estética.
- Ampla escolha de lentes para aplicações esportivas, rodoviárias e de áreas para atender a várias necessidades.
- Design compacto e de peça única, acionador dentro do compartimento, peso leve, ajuda a atender às exigências de segurança e facilidade de instalação dos clientes.
- Compatível com sistemas Interact Sports
- O melhor LED da categoria para maior eficácia de saída de lúmens.
- Compatível com vários acionadores de regulação da iluminação para vários sistemas de controle de iluminação, recursos prontos para o futuro.
- O revestimento MSP de alta qualidade com um design robusto torna a instalação adequada para condições ambientais externas adversas

Desenho dimensional




BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP

Detalhes do produto



Actistar-product-picture



ActiStar



Actistar-product-picture

Informações gerais

Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim

Dados técnicos de luz

Temperatura de cor correlacionada (nom.)	5700 K
--	--------

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	-
Marca CE	Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz
911401634510	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	102.900 lm	>70	Branco frio 757

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz
911401634710	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	109.500 lm	>70	Branco frio 757
911401634910	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	110.700 lm	>70	Branco frio 757
911401635110	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	110.700 lm	>70	Branco frio 757
911401635310	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	109.500 lm	>70	Branco frio 757
911401635510	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	110.700 lm	>70	Branco frio 757
911401635710	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	110.700 lm	>70	Branco frio 757
911401635910	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	110.700 lm	>70	Branco frio 757
911401636110	BVP631 LED898/757 700W DX10	89.800 lm	>70	Branco frio 757
911401636310	BVP631 LED984/757 770W DX10	98.400 lm	>70	Branco frio 757
911401636510	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	93.400 lm	>70	Branco frio 757
911401636710	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	102.300 lm	>70	Branco frio 757
911401636910	BVP631 LED718/857 600W NB FP	71.800 lm	>80	Luz natural fria 857
911401637110	BVP631 LED898/857 750W NB FP	89.800 lm	>80	Luz natural fria 857
911401637310	BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP	71.800 lm	>80	Luz natural fria 857
911401638110	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	98.300 lm	>80	Luz natural fria 857

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401634510	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	820 W
911401634710	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	820 W
911401634910	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	820 W
911401635110	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	820 W
911401635310	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	820 W
911401635510	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	820 W
911401635710	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	820 W
911401635910	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	820 W
911401636110	BVP631 LED898/757 700W DX10	700 W
911401636310	BVP631 LED984/757 770W DX10	770 W
911401636510	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	750 W
911401636710	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	820 W
911401636910	BVP631 LED718/857 600W NB FP	600 W
911401637110	BVP631 LED898/857 750W NB FP	750 W
911401637310	BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP	600 W
911401638110	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	820 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401634510	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401634710	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	Sim
911401634910	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	Sim
911401635110	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	Sim
911401635310	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	Sim
911401635510	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	Sim
911401635710	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	Sim
911401635910	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	Sim
911401636110	BVP631 LED898/757 700W DX10	Não
911401636310	BVP631 LED984/757 770W DX10	Não
911401636510	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	Sim
911401636710	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	Sim
911401636910	BVP631 LED718/857 600W NB FP	Sim
911401637110	BVP631 LED898/857 750W NB FP	Sim
911401637310	BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP	Sim
911401638110	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	Sim