



Clearflood gen2: de oplossing met optimale TCO voor algemene buitenruimtes en recreatieve sportprojecten

Deze nieuwe generatie Clearflood producten levert een flinke verlaging op van de totale gebruikskosten van je project. De reeks omvat drie formaten (BVP655, BVP656, BVP657) met diverse opties voor afwerking en onderhoudsgemak en is voorzien van dezelfde lichtmodule als onze topschijnwerper (OptiVision) in de categorie Recreatiesport & terreinen. Deze lichtmodule is geoptimaliseerd voor sporttoepassingen en grote oppervlakten zoals logistieke hubs, buitenparkeerplaatsen en opslagruimtes. Door innovatie van het ontwerp zijn er nu connected opties beschikbaar, zoals de volledig in de schijnwerperbehuizing geïntegreerde SR-aansluitbus en een multisensor op de uithouder. Het productassortiment is compatibel met Interact systemen.

Voordelen

- Optimale totale gebruikskosten dankzij een goede balans tussen initiële investering en bedrijfskosten
- Compatibel met Interact systemen
- Kies het gewenste niveau van onderhoudsgemak en afwerking
- Duurzaam, robuust ontwerp

Applications

- Stadions en sport
- Luchthavens
- Productie
- Magazijnen
- Haven

Versions



Clearflood gen2 large -
BVP657




Clearflood gen2 medium -
BVP656




Clearflood gen2 small -
BVP655

Maatschets




BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU



BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU

Kenmerken

- Voorzien van speciale lichtmodule en optieken voor sport- en andere terreinen
- 3 verschillende formaten (BVP655, BVP656, BVP657)
- Kleurtemperaturen van 2700 K tot 5700 K
- Elektrische klasse I en II
- IP66, IK08
- Opties voor onderhoudsgemak: gereedschapsloze opening of gefixeerd glas
- Opties voor afwerking: onbewerkt, standaard, bescherming tegen zeezout (MSP), geschikt voor zwembaden (SPO)
- Connectiviteitsopties: SR-aansluitbus, OLC-knooppunt en multisensoropties verkrijgbaar



BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU

Productgegevens

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	70
Kleur lichtbron	740 neutraalwit
Type optiek buiten	Asymmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Surge Protection (Common/Differential)	6/8 kV
--	--------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Type lichtkap	Helder glas

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Aantal VSA's
8720169796263	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 units
8720169796195	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 units
8720169796140	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 unit

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Bundelspreiding armatuur
8720169796263	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70.450 lm	5° - 13° x 128°
8720169796195	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45.630 lm	5° - 13° x 128°
8720169796140	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24.130 lm	5° - 16° x 149°


Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169796263	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
8720169796195	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
8720169796140	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W


Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169796263	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
8720169796195	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
8720169796140	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655


Polar normal diagrammen



BVP655I - 912300060553



BVP656I - 912300060558



BVP657I - 912300060565