



ClearFlood gen2 — rozwiązanie o optymalnym całkowitym koszcie użytkowania (TCO) dla obiektów sportowo- rekreacyjnych i dużych obszarów

Clearflood gen2

Nowa generacja rodziny Clearflood oferuje wyjątkowo niski całkowity koszt użytkowania. Seria obejmuje 3 rozmiary (BVP655, BVP656, BVP657) z różnymi opcjami wykończenia i serwisowania i bazuje na platformach przeznaczonych do obiektów sportowych i dużych obszarów takich jak centra logistyczne, parkingi zewnętrzne czy powierzchnie magazynowe. Nowy ClearFlood jest też w pełni przystosowany do sterowania poprzez zintegrowane gniazda Zhaga umożliwiające współpracę z kontrolerami i czujnikami. ClearFlood jest kompatybilna z systemami Interact.

Korzyści

- Zoptymalizowany całkowity koszt posiadania dzięki dobremu zrównoważeniu początkowej inwestycji i kosztów operacyjnych
- Kompatybilny z systemami Interact
- Wybierz poziom serwisowalności i wykończenie
- Trwała, solidna konstrukcja


Cechy

- Rozwiązanie dostosowane do obiektów sportowych i dużych obszarów
- 3 różne rozmiary (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT dostępne od 2700K do 5700K
- Klasa ochronności elektrycznej I lub II
- IP66, IK08
- Opcje serwisowania: narzędziowo lub beznarzędziowo
- Opcje powłoki ochronnej: obszary nadmorskie i agresywne środowisko na zewnątrz (MSP), hale basenowe (SPO)
- Opcje sterowania gniazda Zhaga, kontrolery i czujniki

Zastosowanie

- Hale sportowe
- Lotniska
- Zakłady produkcyjne
- Centra logistyczne
- Porty
- Boiska
- Tereny zewnętrzne

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Typ optyki zewnętrznej	Asymetryczna
Sprawność świetlna w górę	0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	6/8 kV
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba przezroczysta
Kolor Korpusu	Aluminium
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-

Informacje ogólne

			Liczba sztuk osprzętu
Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	zasilającego
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 jednostki
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 jednostki
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 jednostki
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 jednostki
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 jednostki
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 jednostki
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 jednostki
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 jednostki
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 jednostki
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 jednostki
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 jednostki
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 jednostki
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 jednostki
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 jednostki
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 jednostka
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 jednostka
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 jednostka
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 jednostka
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 jednostka
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 jednostka
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Strumień Świetlny
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70 450 lm
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76 900 lm
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73 580 lm
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78 980 lm
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78 539 lm
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78 863 lm
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71 680 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Strumień Świetlny
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45 630 lm
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49 810 lm
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47 660 lm
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51 160 lm
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50 490 lm
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50 699 lm
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46 430 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Strumień Świetlny
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23 100 lm
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25 220 lm
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24 130 lm
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25 900 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Strumień Świetlny
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25 488 lm
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25 431 lm
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23 510 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060560




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060564




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060556




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060561




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060554




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060555



Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060553




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060567




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060569


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060551




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060552



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060559



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060563



Polar Normal (separate) - BVP657I -
912300060570

