

FWC LED

BWC110



Větší pocit bezpečí

Toto energeticky účinné nástěnné bezpečnostní svítidlo vám zajistí pocit bezpečí. Uspořádání LED a kryt tělesa poskytují vynikající rozptyl světla pro nižší úroveň osvětlení stěn, chodeb a okolního prostoru.

Výhody

- Vysoká energetická účinnost
- Použití v exteriéru
- Atraktivní design

Applications

- Obytné čtvrti
- Průmyslová zóna
- Bezpečnostní osvětlení

Vlastnosti

- Deska LED s dobrým světelným podáním CRI 80 a tokem dostupným v rozsahu 660 lm a 1340 lm
- Dostupné verze s fotobuňkou
- Dostupné v černé nebo bílé barvě těla
- 2 velikosti produktu


Versions

OPPR BWC110i 0007


FWC LED Luminaire



Rozměrové výkresy



BWC110 LED9-/830 PSU II WH



BWC120 LED18-/830 PSU II BK

Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0,08
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Index podání barev (CRI)	80
Počet světelných zdrojů	1
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Divergence světelného paprsku svítidla	180°
Typ optiky, exteriéry	Symetrická

Provozní a elektrické

Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Standardní úroveň přepětové ochrany
--	-------------------------------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Kód ochrany proti vniknutí	IP54 [Ochrana proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Typ optického krytu	Opálová miska/kryt

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.	1 %
--	-----

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	LED9
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	LED18
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	900 lm
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1 800 lm
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	1 800 lm
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9 W
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	16 W
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	16 W
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	Černá
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Černá
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	Černá
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	Černá
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Bílá
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Bílá
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Bílá
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Bílá

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BWC110
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BWC120
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120