



Érezze magát nagyobb biztonságban

Érezze magát biztonságban ezzel az energiatakarékos, falra szerelhető biztonsági lámpatesttel! A LED-elrendezés és a házburkolat kiváló fényeloszlást eredményez a falak, folyosók és a környező terület alacsonyabb fényerővel történő megvilágításához.

Előnyök

- Energiatakarékos
- Kültéren használható
- Vonzó forma

Applications

- Lakóövezetek
- Ipari területek
- Biztonsági világítás

Szolgáltatások

- LED-panel jó fényvisszaadással – színvisszaadási index: 80, fényáram: 660–1340 lm
- Fotocellás változatok is rendelhetők
- Fekete vagy fehér színű házzal kapható
- 2 termékméret


Versions

OPPR BWC110i 0007

FWC LED Luminaire



Méretezett rajza



BWC110 LED9-/830 PSU II WH

BWC120 LED18-/830 PSU II BK

Általános információ

Cserélhető fényforrás	Igen
Előtétgységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0,08
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
A fényforrások száma	1
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Lámpatest fényeloszlása	180°
Kültéri optika típusa	Szimmetrikus

Működtetés és elektronika

Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Szabványos túlfeszültség-védelmi szint
---	--

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Por és víz elleni védelem kódja	IP54 [Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Optikai búra típusa	Opál burra/lámpatestház

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára 1 %
vetítve

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	LED9
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	LED18
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	900 lm
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1 800 lm
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	1 800 lm
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9 W
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	16 W
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	16 W
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	Fekete
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Fekete
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	Fekete
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	Fekete
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Fehér
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Fehér
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Fehér
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Fehér

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BWC110
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BWC120
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120

