

FWC LED

BWC110



Väčší pocit bezpečia

Toto energeticky účinné nástenné bezpečnostné svietidlo vám zaistí pocit bezpečia. Usporiadanie LED a kryt telesa poskytujú vynikajúci rozptyl svetla pre nižšie úrovne osvetlenia stien, chodieb a okolitého priestoru.

Výhody

- Energeticky účinné
- Exteriérové použitie
- Atraktívny dizajn

Applications

- Obytná zóna
- Priemyselná zóna
- Bezpečnostné osvetlenie

Vlastnosti

- LED platňa s dobrým podaním svetla CRI 80 a dostupným svetelným tokom s hodnotami 660 lm a 1340 lm
- K dispozícii verzie s fotobunkou
- Dostupné s čiernou alebo bielou farbou telesa
- 2 veľkosti produktu


Versions

OPPR BWC110i 0007


FWC LED Luminaire



Rozmerový obrázok



BWC110 LED9-/830 PSU II WH



BWC120 LED18-/830 PSU II BK

Všeobecné informácie

Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,08
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	80
Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Rozptyl svetelného lúča svietidla	180°
Typ optiky, exteriér	Symetrická

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany
--	--------------------------------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Krytie IP	IP54 [Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stípa	0°
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Typ optického krytu	Opálová optika/kryt

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Značka CE	Áno

Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájacieho pri 5 000 h	1 %
-------------------------------------	-----

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	LED9
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	LED18
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	900 lm
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1 800 lm
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	1 800 lm
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9 W
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	16 W
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	16 W
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	Čierna
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Čierna
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	Čierna
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	Čierna
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Biela
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Biela
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Biela
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Biela

Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BWC110
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BWC120
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120