




Pixelová svítidla pro přímý pohled pro kreativní architektonické a mediální aplikace na fasády

UniString je exteriérový kompaktní architektonický LED řetězec pro přímý pohled pro přisazenou montáž navržený pro venkovní osvětlení architektonických a mediálních fasád. Robustní mechanický design, snadná instalace a jedinečné optické čočky činí z UniString ideální řešení pro budovy a mediální fasády, mosty, arény, divadla, zábavní parky a rekreační střediska. K dostání v bílé, monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé. K dispozici v symetrických a asymetrických optických distribucích s volitelným řídicím rozhraním DMX, které architektům a designérům dává volné ruce při prozkoumávání široké škály konceptů a designu bez jakýchkoli omezení.

Výhody

- K dispozici ve třech velikostech a třech výkonových řadách, které splní požadavky jakékoli aplikace.
- Odolné provedení a stupeň krytí IP66 pro venkovní použití
- K dispozici je možnost asymetrického paprsku pro zajištění vyšší účinnosti, lepší vizuální prostupnosti a snížení světelného znečištění ve vysokých budovách a věžích
- Prodrátování zajišťující napájení a přenos dat DMX prostřednictvím konektorů IP67
- K dispozici ve variantách pro montáž na přípojnice a přisazenou montáž

Applications

- Mosty, památky, fasády
- Krajina
- Parky a náměstí


Vlastnosti

- Standardně: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K
- Volitelně 5000 K, monochromatické barvy a nastavitelná bílá
- Standardní rozteč pixelů 125 mm (od středu ke středu) pro malé a střední velikosti

- Standardní rozteč pixelů 200 mm (od středu ke středu) pro velké rozměry
- K dispozici jsou přizpůsobené montážní přípojnice (prodávají se samostatně)

- Pouze pro venkovní použití

Versions




159A0582

159A0588




159A0794


Rozměrové výkresy



BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20



BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20



BWS301 6LED 40K 24V S N16P12

Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Včetně předřadníku	Ne

Světelně technické

Index podání barev (CRI) 80

Řízení a stmívání

Stmívatelné Ne

Mechanické a materiály

Barva těla Černá
Kód ochrany proti vniknutí IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK06 [1 J]
Typ optického krytu Polykarbonátová miska/kryt, čiré

Certifikace a použití

Test žhavým drátem Teplota 750 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE Ano

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Barva světelného zdroje	Divergence světelného paprsku svítidla
74818799	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	134 lm	4000 K	Neutrální bílá	85° x 110°
74776099	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	108 lm	4000 K	Neutrální bílá	110° x 110°
74811899	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	126 lm	3000 K	Teplá bílá	85° x 110°

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
74818799	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	20 W
74776099	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	24 W
74811899	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	20 W