

Képpontos, közvetlen megvilágítású lámpatestek kreatív építészeti célokra és médiahomlokzatokhoz

UniString

Az UniString felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, közvetlen megvilágítási LED-es füzér, amelyet építészeti és médiahomlokzati kültéri világítási célokra terveztünk. A robusztus szerkezeti kialakítás, az egyszerű üzembe helyezés és az egyedi optikai lencsék ideálissá teszik az UniString alkalmazását épületek és médiafelületek homlokzata, hidak, arénák, színházak, vidámparkok és szabadidőközpontok megvilágítására. Fehér színű, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnel kapható. Rendelhető szimmetrikus és aszimmetrikus optikai panelekkel, valamint DMX-vezérlési lehetőséggel is, hogy az építészek és tervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhessék fel az elképzeléseik és kialakítások széles tartományát.

Előnyök

- Három méretben és három teljesítménytartományban kapható, hogy megfeleljen bármilyen alkalmazási követelménynek.
- Robusztus kialakítás és IP66 szintű védettség kültéri alkalmazásokhoz.
- Az aszimmetrikus sugár lehetősége nagyobb hatékonyságot és jobb látótávolságot biztosít, és csökkenti a fényszennyezést a magas épületekben és tornyokban
- Átmenő vezetékezés tápellátáshoz és DMX-adatokhoz IP67-csatlakozókon keresztül
- Elérhető sínre vagy felületre szerelhető változatokban

Szolgáltatások

- Alapfelszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K
- Külön megvásárolható: 5000 K, egy szín és állítható fehér
- Szabványos 125 mm-es képponttávolság (középtől középig) kis és közepes méretekhez
- Szabványos 200 mm-es képponttávolság (középtől középig) nagy méretekhez
- Egyedi rögzítőszínek elérhetők (külön megvásárolhatók)

Alkalmazás

- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Tájkeretek
- Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság

- Kizárólag kültéri használatra

Versions



159A0582





159A0794



159A0588

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Általános információ	
Előtét mellékelve	Nem
Cserélhető fényforrás	Nem
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polikarbonát búra, átlátszó
Ház színe	Fekete
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
74818799	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	85° x 110°	Semleges fehér	4000 K	134 lm
74776099	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	110° x 110°	Semleges fehér	4000 K	108 lm
74811899	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	85° x 110°	Meleg fehér	3000 K	126 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
74818799	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	20 W
74776099	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	24 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
74811899	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	20 W

