




Oprawy pikselowe świecące światłem bezpośrednim do kreatywnych zastosowań architektonicznych i multimedialnych na elewacjach

UniString to montowany powierzchniowo, przeznaczony do montażu na zewnątrz i o kompaktowych rozmiarach architektoniczny łańcuch LED do bezpośredniego oglądania, który został zaprojektowany do zastosowań w oświetleniu zewnętrznym fasad architektonicznych i medialnych. Solidna konstrukcja mechaniczna, łatwy montaż i unikalne soczewki optyczne sprawiają, że UniString jest idealnym rozwiązaniem dla budynków/fasad medialnych, mostów, aren, teatrów, parków rozrywki i centrów rekreacyjnych. Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Dostępne w symetrycznych i asymetrycznych rozkładach optycznych z opcją sterowania DMX, aby dać architektom i projektantom swobodę eksploracji szerokiego zakresu koncepcji i projektowania bez ograniczeń.

Korzyści

- Dostępne w trzech rozmiarach i trzech zakresach mocy, aby dopasować się do wszelkich wymagań zastosowań.
- Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych.
- Opcja wiązki asymetrycznej zapewnia większą wydajność, lepszą widoczność i zmniejsza zanieczyszczenie światłem w wysokich budynkach i wieżach.

- Okablowanie przelotowe do zasilania i danych DMX przez złącza IP67
- Dostępne w opcjach montażu na szynie i powierzchni

Applications

- Mosty, pomniki i fasady
- Krajobraz
- Parki i place

Cechy

- Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K
- Opcja: 5000K, kolory monochromatyczne i regulowana biel
- Standardowa wielkość piksela 125 mm (od środka do środka) dla małych i średnich rozmiarów
- Standardowa wielkość piksela 200 mm (od środka do środka) dla dużych rozmiarów
- Dostępne niestandardowe szyny montażowe (sprzedawane osobno)
- Wyłącznie do użytku na zewnątrz

Wersje



159A0723



159A0835



159A0345




159A0639




159A0588


Rysunki techniczne




BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20




BWS300 4LED 27K 15V S N16P12



BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12



BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20



BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12

Informacje ogólne

Wymienne źródło światła	Nie
W zestawie sterownik	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
-------------------------------	----

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Czarny
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06 [1 J]
Typ klosza	Przezroczysty klosz z poliwęglanu

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 750°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Barwa źródła światła	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej
74777799	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	108 lm	4000 K	Barwa biała neutralna	110° x 110°
74733399	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12	67 lm	2700 K	barwa ciepło-biała	110° x 110°
74802699	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	151 lm	4000 K	Barwa biała neutralna	110° x 110°
74740199	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	71 lm	4000 K	Barwa biała neutralna	110° x 110°
74816399	BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20	134 lm	4000 K	Barwa biała neutralna	85° x 110°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
74777799	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	24 W
74733399	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12	16 W
74802699	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	20 W
74740199	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	16 W
74816399	BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20	20 W

