

Aparate de iluminat cu distribuție directă, pentru aplicații creative de fațade arhitecturale și media

UniString

UniString este un șir de LEDuri cu vizualizare directă, cu montaj pe suprafețe exterioare și cu dimensiuni compacte, care este conceput pentru aplicații de iluminat exterior al fațadelor arhitecturale și media. Datorită designului mecanic robust, caracteristicilor de instalare ușoară și lentilelor optice unice, UniString este ideal pentru fațadele clădirilor/media, poduri, arene, teatre, parcuri de distracții și centre de agrement. Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Variantele disponibile au distribuții optice simetrice și asimetrice, cu opțiune de control DMX, pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.

Beneficii

- Este disponibil în trei dimensiuni și trei intervale de putere, pentru a satisface cerințele tuturor aplicațiilor.
- Design robust și grad de protecție IP66 pentru utilizare la exterior.
- Opțiunea cu fascicul asimetric pentru eficiență sporită, degajare vizuală îmbunătățită și poluare luminoasă redusă în clădirile înalte și turnuri
- Cablaj continuu pentru alimentare și date DMX prin conectori IP67
- Disponibilitate pentru variantele cu montare pe șină și pe suprafețe

Caracteristici

- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K și 4000 K
- Opțional 5000 K, culori monocromatice și alb reglabil
- Distanță standard între pixeli este de 125 mm (centru-la-centru), pentru dimensiuni mici și medii
- Distanță standard între pixeli este de 200 mm (centru-la-centru), pentru dimensiuni mari
- Șine de montare personalizate disponibile (comercializate separat)

Cerere

- Poduri, monumente și fațade
- Peisagistică
- Parcuri și piețe

Warnings and safety

- Doar pentru uz în exterior

Versions



159A0582





159A0794



159A0588

Cote



Cote



Informații generale	
Balast inclus	Nu
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac transparent din policarbonat
Culoare carcasă	Negru
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 750 °C, durată 30 s

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos
		iluminat	de lumină		
74818799	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	85° x 110°	Alb neutru	4000 K	134 lm
74776099	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	110° x 110°	Alb neutru	4000 K	108 lm
74811899	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	85° x 110°	Alb cald	3000 K	126 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
74818799	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	20 W
74776099	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	24 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
74811899	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	20 W

