

Priame pixelové svietidlo na kreatívne architektonické osvetlenie a osvetlenie mediálnych fasád

UniString

UniString je exteriérový kompaktný architektonický LED pás na priame osvetlenie a povrchovú montáž navrhnutý na vonkajšie osvetlenie architektonických a mediálnych fasád. Robustný mechanický dizajn, jednoduchá inštalácia a jedinečné optické šošovky robia zo svetidla UniString ideálne riešenie pre budovy a mediálne fasády, mosty, arény, divadlá, zábavné parky a rekreačné strediská. K dispozícii v bielych monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľné biele. K dispozícii v symetrických a asymetrických optických distribúciách s voliteľným riadiacim rozhraním DMX, ktoré architektom a dizajnérom dáva voľné ruky pri preskúvaní širokej škály konceptov a dizajnu bez akýchkoľvek obmedzení.

Výhody

- K dispozícii v troch veľkostiach a troch výkonových radoch, ktoré splnia požiadavky pri akejkoľvek využiti.
- Odolná konštrukcia a krytie IP66 na použitie v exteriéri.
- K dispozícii je možnosť využiť asymetrický lúč na zaistenie vyššej účinnosti, lepšej vizuálnej priestupnosti a na zníženie svetelného znečistenia vo vysokých budovách a vežiach
- Priebežné prekáblovanie pre napájanie a údaje DMX prostredníctvom konektorov IP67
- K dispozícii vo verziách na montáž na lišty a prisadenú montáž

Vlastnosti

- Štandardne: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K
- Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla
- Štandardný rozstup pixelov 125 mm (od stredu k stredu) pre malé a stredné veľkosti
- Štandardný rozstup pixelov 200 mm (od stredu k stredu) pre veľké rozmery
- K dispozícii sú prispôsobené montážne lišty (predávajú sa samostatne)

Aplikácie

- Mosty, pamiatky, fasády
- Krajina
- Parky a námestia

Varovanie a ochrana

- Len na exteriérové použitie

Versions



159A0582






159A0794



159A0588

Rozmerový obrázok



Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Nie
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI)	80
----------------------------	----

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, číre
Farba telesa	Čierna
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06
Krytie IP	IP66

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 750 °C, trvanie 30 s

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok
74818799	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	85° x 110°	Neutrálna biela	4000 K	134 lm
74776099	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	110° x 110°	Neutrálna biela	4000 K	108 lm
74811899	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	85° x 110°	Teplá biela	3000 K	126 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
74818799	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	20 W
74776099	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	24 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
74811899	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	20 W

