



Ledinaire highbay – A mindennapi világítástechnikai alkalmazásokhoz: könnyű, használatra kész választás, melyet egyszerű üzembe helyezni.

Ledinaire High-bay

A Ledinaire highbay termékcsalád népszerű, használatra kész, nagy belmagassághoz tervezett LED-es lámpatestekből áll, amelyek a Philips kimagasló minőségét nyújtják versenyképes áron. A Ledinaire highbay egyszerű és rugalmas szerelést tesz lehetővé akár horogra, akár külön megvásárolható konzolra. A kisebb tükröződés érdekében a termékek külön megvásárolható reflektorokkal is felszerelhetők.

Előnyök

- Philips-minőség és -megbízhatóság
- Energiamegtakarítás
- Felszerelése gyorsan és egyszerűen elvégezhető
- Széles alkalmazási terület

Ledinaire High-bay

Szolgáltatások

- Modern, diszkrét forma
- Két fénycsomag és méret: 10 000 lm és 24 cm (BY020P), 20 000 lm és 34 cm (BY021P)
- Magas védettségi fokozat (IP65), minden alkalmazási területre tökéletes
- Tartozék IP65-ös csatlakozó
- Egy pontos felfüggesztés, függesztőhoroggal

Alkalmazás

- Raktárak
- Gyártás

Versions



Ledinaire Highbay BY020P G3






Ledinaire Highbay BY021P G3




Ledinaire Highbay All-in BY30P

Méretezett rajza



BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB



Ledinaire High-bay

Termék részletei



Ledinaire BY030P CCT switch
DDP3



Ledinaire BY030P sensor install
DPP

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Robbanásveszélyességi osztály	-
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1

Technikai adatok (1/2)

		A fényforrás		Fényhasznosítás	
Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	sugárzási szöge	Színvisszaadási index (CRI)	(névleges)
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-	116 fok	80	150 lm/W
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-	116 fok	80	150 lm/W
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-	116 fok	80	150 lm/W
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	All-in, Multi Lumen	-	>80	152 lm/W

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Az optika típusa	Order Code	Full Product Name	Fényáram	Az optika típusa
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10 500 lm	Széles sugárzási szög	75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15 000 lm	Szimmetrikus
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20 000 lm	Széles sugárzási szög				
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28 000 lm	Széles sugárzási szög				

Működtetés és elektronika

Ledinaire High-bay

Order		Bemeneti		Véletlenszerű
Code	Full Product Name	feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	220-240 V	70 W	Igen
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	220-240 V	133 W	Igen

Order		Bemeneti		Véletlenszerű
Code	Full Product Name	feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	220-240 V	185 W	Igen
75897100	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	220-240 V	195 W	Nem

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Állandó fényáram	Nem alkalmazható
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Állandó fényáram	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Állandó fényáram	Nem alkalmazható
75897100	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	-	-

Mechanika és tokozás

			Mech. behatások elleni védelem kódja
Order Code	Full Product Name	Ház színe	
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Szürke	IK06
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Szürke	IK06
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Szürke	IK06

			Mech. behatások elleni védelem kódja
Order Code	Full Product Name	Ház színe	
75897100	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	Alumínium és fekete	IK07

Tanúsítvány és alkalmazási területek

		Környezeti hőmérséklet- tartomány	Stroboszkóp hatás (SVM)
Order Code	Full Product Name		
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	–20 és 45 °C között	-
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	–20 és 45 °C között	-

Order Code	Full Product Name	Környezeti	Stroboszkóp hatás (SVM)
		hőmérséklet-tartomány	
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	–20 és 45 °C között	-
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	-30 – +50 °C	0,9

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
75897100	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	(0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5	-10% / +10%

