PHILIPS

Proiettoire industriale Ledinaire

BY020P

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta la tua scelta affidabile e conveniente per ogni lavoro

La gamma Ledinaire offre una selezione mirata di apparecchi di illuminazione LED, dotati ciascuno dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza energetica e convenienza: semplicemente quello di cui hai bisogno.

Vantaggi

- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico
- Rapidità e facilità di installazione

Applications

- Magazzini
- Industrie di produzione

Caratteristiche

- Design moderno e discreto
- dimensioni e lumen differenti; 10.000 lm , 20.000 lm , 28.000lm con diamettri rispettivamanete 273mm, 319mm,335mm
- IP65 perfetto per ogni applicazione
- Connettore IP65 incluso
- Sospensione singola con gancio per l'installazione incluso nella confezione

Versions

Ledinaire Highbay BY020P G3

Ledinaire Highbay BY021P G3

Disegno tecnico



BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR



BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR



BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Informazioni generali

Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	No

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	150 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Angolo del fascio della sorgente luminosa	116 °
Tipo di ottica	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Sì
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Controllo integrato	Emissione luminosa costante

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Grigio
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe rischio di esplosione	-

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Valore di tremolio (PstLM)	1
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	0.38;0.38

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10.500 lm
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20.000 lm
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28.000 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	70 W
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	133 W
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	185 W

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.