



Eenvoud voor een scherpe prijs

Ledinaire Highbay

Ledinaire highbay bevat een selectie van gebruiksklare highbay LED-armaturen, die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar en energiezuinig. Ledinaire highbay maakt een eenvoudige en flexibele installatie mogelijk, aan een haak of een optionele beugel. Producten kunnen worden geïnstalleerd met optionele reflectors voor minder verblinding.

Voordelen

- Energiebesparing
- Snelle, eenvoudige installatie
- Groot aantal toepassingsmogelijkheden

Kenmerken

- Enkelvoudige pendelmontage met montagehaak
- Hoge beschermingsniveaus (IP65), perfect voor elke toepassing
- Inclusief IP65-connector
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 10.000 lm 24 cm (BY020P), 20.000 lm 34 cm (BY021P)
- Modern, discreet ontwerp

Toepassing

- Magazijnen
- Productie




Ledinaire Highbay

Versions



Ledinaire Highbay BY020P G3

Maatschets



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	116 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	150 lm/W
Optiektype	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Ingebouwde regeling	Constante lichtopbrengst
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Explosiegevaarklasse	-
Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 65

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	0.38; 0.38
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8720169761353	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10.500 lm
8720169761360	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20.000 lm
8720169761377	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ledinaire Highbay

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169761353	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	70 W
8720169761360	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	133 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169761377	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	185 W

