



# GreenPerform Highbay: un LED versátil de montaje alto que está diseñado para optimizar el rendimiento

## GreenPerform Highbay Rectangular

El GreenPerform Highbay Rectangular continúa la envidiable reputación de la familia GreenPerform de previsión y rendimiento confiables. No solo ofrece control del índice de deslumbramiento unificado (UGR) con su diseño óptico optimizado, sino que también promete una eficacia del sistema líder, dimensiones compactas y calidad prolongada a largo plazo. Optimizado para casi todas las aplicaciones industriales, también es totalmente compatible con el software de IoT, como el sistema escalable Interact.

### Beneficios

- Excelente ahorro de energía
- Calidad y fiabilidad a largo plazo
- Gran flexibilidad y comodidad de diseño gracias a ópticas optimizadas y múltiples opciones de control

# GreenPerform Highbay Rectangular


## Características

- Eficacia del sistema hasta 156 lm/W
- Vida útil de 75 000 horas (L70B50) a una temperatura de 35 °C
- Control antirreflejo (haz de luz corto), ilustración uniforme (haz de luz ancho) y espaciado máximo (óptica para estanterías altas).
- Funciona a la perfección con el software y la plataforma de IoT Interact
- Diseño compacto y resistente

## Aplicaciones

- Depósitos
- Fábricas
- Centros de distribución
- Salas de exposición

## Plano de dimensiones



# GreenPerform Highbay Rectangular

## Información general

Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	Sí

## Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz de la fuente de luz	116 °
Índice de producción de color (IRC)	80

## Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No

## Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Color de la carcasa	RAL 7043
Código de protección de impacto mec.	IK06
Código de protección de ingreso	IP65

## Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
----------	----

## Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Eficacia luminica		Tipo óptico
		correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	Flujo luminoso	
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm	Simétrico
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm	Simétrico
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm	Simétrico
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm	Simétrico
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm	Simétrico
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm	Simétrico
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm	Simétrico
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm	Simétrico

## GreenPerform Highbay Rectangular

Order Code	Full Product Name	Temperatura de	Eficacia luminica		Tipo óptico
		color correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	Flujo luminoso	
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	4000 K	146 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	4000 K	146 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	4000 K	146 lm/W	25.000 lm	Simétrico
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	6500 K	146 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	6500 K	146 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	6500 K	146 lm/W	25.000 lm	Simétrico
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	4000 K	139 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	4000 K	139 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	4000 K	139 lm/W	25.000 lm	Simétrico
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	6500 K	139 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	6500 K	139 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	6500 K	139 lm/W	25.000 lm	Simétrico
911401578543	BY570X LED100/NW SIA WB SP	4000 K	150 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401578643	BY570X LED100/NW SIA NB SP	4000 K	150 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401578743	BY570X LED100/NW SIA HRO SP	4000 K	150 lm/W	10.000 lm	Simétrico
911401578843	BY570X LED100/CW SIA WB SP	6500 K	150 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401578943	BY570X LED100/CW SIA NB SP	6500 K	150 lm/W	10.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401579043	BY570X LED100/CW SIA HRO SP	6500 K	150 lm/W	10.000 lm	Simétrico
911401579143	BY570X LED150/NW SIA WB SP	4000 K	139 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401579243	BY570X LED150/NW SIA NB SP	4000 K	139 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401579343	BY570X LED150/NW SIA HRO SP	4000 K	139 lm/W	15.000 lm	Simétrico
911401579443	BY570X LED150/CW SIA WB SP	6500 K	139 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401579543	BY570X LED150/CW SIA NB SP	6500 K	139 lm/W	15.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	6500 K	139 lm/W	15.000 lm	Simétrico

## GreenPerform Highbay Rectangular

Order Code	Full Product Name	Temperatura de	Eficacia luminica		Tipo óptico
		color correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	Flujo luminoso	
911401579743	BY570X LED200/NW SIA WB SP	4000 K	143 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401579843	BY570X LED200/NW SIA NB SP	4000 K	143 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401579943	BY570X LED200/NW SIA HRO SP	4000 K	143 lm/W	20.000 lm	Simétrico
911401580043	BY570X LED200/CW SIA WB SP	6500 K	143 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401580143	BY570X LED200/CW SIA NB SP	6500 K	143 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401580243	BY570X LED200/CW SIA HRO SP	6500 K	143 lm/W	20.000 lm	Simétrico
911401580343	BY570X LED250/NW SIA WB SP	4000 K	142 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401580443	BY570X LED250/NW SIA NB SP	4000 K	142 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401580543	BY570X LED250/NW SIA HRO SP	4000 K	142 lm/W	25.000 lm	Simétrico
911401580643	BY570X LED250/CW SIA WB SP	6500 K	142 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401580743	BY570X LED250/CW SIA NB SP	6500 K	142 lm/W	25.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401580843	BY570X LED250/CW SIA HRO SP	6500 K	142 lm/W	25.000 lm	Simétrico
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm	Simétrico
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm	Simétrico
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°

## GreenPerform Highbay Rectangular

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color		Flujo luminoso	Tipo óptico
		correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)		
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm	Simétrico
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm	Ángulo de haz de luz de 60°
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm	Simétrico

### Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	64 W	911401578543	BY570X LED100/NW SIA WB SP	67 W
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	64 W	911401578643	BY570X LED100/NW SIA NB SP	67 W
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	64 W	911401578743	BY570X LED100/NW SIA HRO SP	67 W
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	64 W	911401578843	BY570X LED100/CW SIA WB SP	67 W
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	64 W	911401578943	BY570X LED100/CW SIA NB SP	67 W
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	64 W	911401579043	BY570X LED100/CW SIA HRO SP	67 W
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	105 W	911401579143	BY570X LED150/NW SIA WB SP	108 W
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	105 W	911401579243	BY570X LED150/NW SIA NB SP	108 W
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	105 W	911401579343	BY570X LED150/NW SIA HRO SP	108 W
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	105 W	911401579443	BY570X LED150/CW SIA WB SP	108 W
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	105 W	911401579543	BY570X LED150/CW SIA NB SP	108 W
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	105 W	911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	108 W
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	67 W	911401579743	BY570X LED200/NW SIA WB SP	140 W
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	67 W	911401579843	BY570X LED200/NW SIA NB SP	140 W
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	67 W	911401579943	BY570X LED200/NW SIA HRO SP	140 W
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	67 W	911401580043	BY570X LED200/CW SIA WB SP	140 W
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	67 W	911401580143	BY570X LED200/CW SIA NB SP	140 W
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	67 W	911401580243	BY570X LED200/CW SIA HRO SP	140 W
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	110 W	911401580343	BY570X LED250/NW SIA WB SP	177 W
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	110 W	911401580443	BY570X LED250/NW SIA NB SP	177 W
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	110 W	911401580543	BY570X LED250/NW SIA HRO SP	177 W
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	110 W	911401580643	BY570X LED250/CW SIA WB SP	177 W
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	110 W	911401580743	BY570X LED250/CW SIA NB SP	177 W
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	110 W	911401580843	BY570X LED250/CW SIA HRO SP	177 W
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	171 W	911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	137 W
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	171 W	911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	137 W
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	171 W	911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	137 W
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	171 W	911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	137 W
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	171 W	911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	137 W
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	171 W	911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	137 W
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	181 W	911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	142 W
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	181 W	911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	142 W
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	181 W	911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	142 W
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	181 W	911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	142 W
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	181 W	911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	142 W
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	181 W	911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	142 W

# GreenPerform Highbay Rectangular

## Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	-	No aplica
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	-	No aplica
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	-	No aplica
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	-	No aplica
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	-	No aplica
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	-	No aplica
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	-	No aplica
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	-	No aplica
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	-	No aplica
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	-	No aplica
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	-	No aplica
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	-	No aplica
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	DALI	10%
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	DALI	10%
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	-	No aplica
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	-	No aplica
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	-	No aplica
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	-	No aplica
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	-	No aplica
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	-	No aplica
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	DALI	10%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401578543	BY570X LED100/NW SIA WB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401578643	BY570X LED100/NW SIA NB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401578743	BY570X LED100/NW SIA HRO SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401578843	BY570X LED100/CW SIA WB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401578943	BY570X LED100/CW SIA NB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401579043	BY570X LED100/CW SIA HRO SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401579143	BY570X LED150/NW SIA WB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401579243	BY570X LED150/NW SIA NB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401579343	BY570X LED150/NW SIA HRO SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401579443	BY570X LED150/CW SIA WB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401579543	BY570X LED150/CW SIA NB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401579743	BY570X LED200/NW SIA WB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401579843	BY570X LED200/NW SIA NB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401579943	BY570X LED200/NW SIA HRO SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401580043	BY570X LED200/CW SIA WB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%

## GreenPerform Highbay Rectangular

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401580143	BY570X LED200/CW SIA NB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401580243	BY570X LED200/CW SIA HRO SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401580343	BY570X LED250/NW SIA WB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401580443	BY570X LED250/NW SIA NB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401580543	BY570X LED250/NW SIA HRO SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401580643	BY570X LED250/CW SIA WB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401580743	BY570X LED250/CW SIA NB SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401580843	BY570X LED250/CW SIA HRO SP	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	-	No aplica
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	-	No aplica
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	-	No aplica
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	-	No aplica
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	-	No aplica
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	-	No aplica
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	DALI	10%

### Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	-30 a +50 °C
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	-30 a +50 °C
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	-30 a +50 °C
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	-30 a +50 °C
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	-30 a +50 °C
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	-30 a +50 °C
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	-30 a +50 °C
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	-30 a +50 °C
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	-30 a +50 °C
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	-30 a +50 °C
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	-30 a +50 °C
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	-30 a +50 °C
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	-30 a +45 °C
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	-30 a +45 °C
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	-30 a +45 °C
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	-30 a +45 °C
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	-30 a +45 °C
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	-30 a +45 °C
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	-30 a +45 °C
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	-30 a +45 °C
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	-30 a +45 °C
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	-30 a +45 °C
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	-30 a +45 °C
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	-30 a +45 °C
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	-30 a +50 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	-30 a +50 °C
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	-30 a +50 °C
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	-30 a +50 °C
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	-30 a +50 °C
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	-30 a +50 °C
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	-30 a +45 °C
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	-30 a +45 °C
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	-30 a +45 °C
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	-30 a +45 °C
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	-30 a +45 °C
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	-30 a +45 °C
911401578543	BY570X LED100/NW SIA WB SP	-30 a +45 °C
911401578643	BY570X LED100/NW SIA NB SP	-30 a +45 °C
911401578743	BY570X LED100/NW SIA HRO SP	-30 a +45 °C
911401578843	BY570X LED100/CW SIA WB SP	-30 a +45 °C
911401578943	BY570X LED100/CW SIA NB SP	-30 a +45 °C
911401579043	BY570X LED100/CW SIA HRO SP	-30 a +45 °C
911401579143	BY570X LED150/NW SIA WB SP	-30 a +45 °C
911401579243	BY570X LED150/NW SIA NB SP	-30 a +45 °C
911401579343	BY570X LED150/NW SIA HRO SP	-30 a +45 °C
911401579443	BY570X LED150/CW SIA WB SP	-30 a +45 °C
911401579543	BY570X LED150/CW SIA NB SP	-30 a +45 °C
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	-30 a +45 °C
911401579743	BY570X LED200/NW SIA WB SP	-30 a +45 °C
911401579843	BY570X LED200/NW SIA NB SP	-30 a +45 °C

## GreenPerform Highbay Rectangular

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401579943	BY570X LED200/NW SIA HRO SP	-30 a +45 °C
911401580043	BY570X LED200/CW SIA WB SP	-30 a +45 °C
911401580143	BY570X LED200/CW SIA NB SP	-30 a +45 °C
911401580243	BY570X LED200/CW SIA HRO SP	-30 a +45 °C
911401580343	BY570X LED250/NW SIA WB SP	-30 a +45 °C
911401580443	BY570X LED250/NW SIA NB SP	-30 a +45 °C
911401580543	BY570X LED250/NW SIA HRO SP	-30 a +45 °C
911401580643	BY570X LED250/CW SIA WB SP	-30 a +45 °C
911401580743	BY570X LED250/CW SIA NB SP	-30 a +45 °C
911401580843	BY570X LED250/CW SIA HRO SP	-30 a +45 °C
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	-30 a +50 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	-30 a +50 °C
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	-30 a +50 °C
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	-30 a +50 °C
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	-30 a +50 °C
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	-30 a +50 °C
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	-30 a +45 °C
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	-30 a +45 °C
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	-30 a +45 °C
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	-30 a +45 °C
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	-30 a +45 °C
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	-30 a +45 °C

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401578543	BY570X LED100/NW SIA WB SP	(0.380,0.379)
911401578643	BY570X LED100/NW SIA NB SP	(0.380,0.379)
911401578743	BY570X LED100/NW SIA HRO SP	(0.380,0.379)
911401578843	BY570X LED100/CW SIA WB SP	(0.313,0.324)
911401578943	BY570X LED100/CW SIA NB SP	(0.313,0.324)
911401579043	BY570X LED100/CW SIA HRO SP	(0.313,0.324)
911401579143	BY570X LED150/NW SIA WB SP	(0.380,0.379)
911401579243	BY570X LED150/NW SIA NB SP	(0.380,0.379)
911401579343	BY570X LED150/NW SIA HRO SP	(0.380,0.379)
911401579443	BY570X LED150/CW SIA WB SP	(0.313,0.324)
911401579543	BY570X LED150/CW SIA NB SP	(0.313,0.324)
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	(0.313,0.324)
911401579743	BY570X LED200/NW SIA WB SP	(0.380,0.379)
911401579843	BY570X LED200/NW SIA NB SP	(0.380,0.379)
911401579943	BY570X LED200/NW SIA HRO SP	(0.380,0.379)
911401580043	BY570X LED200/CW SIA WB SP	(0.313,0.324)
911401580143	BY570X LED200/CW SIA NB SP	(0.313,0.324)
911401580243	BY570X LED200/CW SIA HRO SP	(0.313,0.324)
911401580343	BY570X LED250/NW SIA WB SP	(0.380,0.379)
911401580443	BY570X LED250/NW SIA NB SP	(0.380,0.379)
911401580543	BY570X LED250/NW SIA HRO SP	(0.380,0.379)
911401580643	BY570X LED250/CW SIA WB SP	(0.313,0.324)
911401580743	BY570X LED250/CW SIA NB SP	(0.313,0.324)
911401580843	BY570X LED250/CW SIA HRO SP	(0.313,0.324)
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)

## GreenPerform Highbay Rectangular

