



GreenPerform Elite Highbay G2 : un luminaire LED polyvalent pour grande hauteur avec une connectivité à l'épreuve du temps et des options UltraEfficient

GreenPerform Elite Highbay G2

GreenPerform Elite Highbay G2 est la dernière innovation de notre gamme à succès de luminaires highbay pour les applications de hauts plafonds et industrielles. GreenPerform Elite Highbay G2 améliore le boîtier sans ailette et la conception optique plate des versions précédentes du luminaire. Son esthétique épurée et attrayante convient parfaitement aux applications industrielles ainsi qu'aux applications à haut plafond dans les aéroports, les halls d'entrée et autres espaces intérieurs. Ce luminaire polyvalent offre une multitude de fonctionnalités pratiques, notamment une excellente qualité de lumière, des économies d'énergie exceptionnelles, une longue durée de vie à un prix abordable et une grande variété d'optiques et de flux lumineux. GreenPerform Elite Highbay G2 offre également des options de connectivité avancée avec des systèmes et des applications logicielles basés sur l'IoT, notamment Interact Pro. Si vous recherchez une solution robuste,

GreenPerform Elite Highbay G2

fiable, facile à installer et à oublier avec des avantages en matière de connectivité, GreenPerform Elite Highbay G2 est le choix intelligent.

Avantages

- Une esthétique unique avec une qualité de lumière supérieure
- Robuste et fiable, avec une longue durée de vie
- Disponible en versions UltraEfficient avec une efficacité élevée et des économies d'énergie exceptionnelles
- Une large gamme de packages de lumens et d'optiques offre de nombreuses options d'application
- Prêt à se connecter aux applications logicielles IoT basées sur le cloud, notamment Interact Pro

Fonctions

- Les versions UltraEfficient offrent une efficacité de 190 lm/W et jusqu'à 200 lm/W selon la configuration optionnelle.
- Longue durée de vie de 100 000 heures (L70B50 à Ta 35 °C)
- Large gamme de flux lumineux, de 10 000 à 40 000 lm
- Lumière sans scintillement, UGR25 sur WB et UGR22 sur NB pour un confort visuel supérieur
- Indice de protection élevé IP66 et indice de protection contre les chocs IK08
- Grande variété d'optiques pour une gamme d'applications
- Convient pour le montage sur chaîne, sur tuyau et en surface

Application








- Entrepôts
- Sites de production
- Transformation de produits alimentaires
- Aéroports
- Halls d'entrée

Schéma dimensionnel



GreenPerform Elite Highbay G2

Schéma dimensionnel



GreenPerform Elite Highbay G2

Informations générales

Ballast/pilote inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de sources lumineuses	1

Fonctionnement et électricité

Classe de protection IEC	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Mécanique et boîtier

Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
----------------------------	-------------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Appareillage	Nombre d'appareillages
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	EBR	1 unité
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	EBR	1 unité
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	EBR	1 unité
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	EBR	1 unité
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	EBR	1 unité
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	EBR	1 unité
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	EBR	1 unité
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	EBR	1 unité
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	EBR	1 unité
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	EBR	1 unité
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	EBR	1 unité
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	EBR	1 unité
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	EBR	1 unité
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	EBR	1 unité
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	EBR	1 unité
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	EBR	1 unité
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	EBR	2 unités
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	EBR	2 unités
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	EBR	2 unités
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	EBR	2 unités
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	EBR	2 unités
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	EBR	2 unités
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	EBR	2 unités
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	EBR	2 unités
911401634609	BY778X LED100/NW SIA WB CAU	EBR	1 unité
911401634709	BY778X LED100/NW SIA NB CAU	EBR	1 unité
911401634809	BY778X LED100/CW SIA WB CAU	EBR	1 unité
911401634909	BY778X LED100/CW SIA NB CAU	EBR	1 unité
911401635009	BY778X LED150/NW SIA WB CAU	EBR	1 unité
911401635109	BY778X LED150/NW SIA NB CAU	EBR	1 unité
911401635209	BY778X LED150/CW SIA WB CAU	EBR	1 unité
911401635309	BY778X LED150/CW SIA NB CAU	EBR	1 unité
911401635409	BY778X LED200/NW SIA WB CAU	EBR	1 unité
911401635509	BY778X LED200/NW SIA NB CAU	EBR	1 unité
911401635609	BY778X LED200/CW SIA WB CAU	EBR	1 unité
911401635709	BY778X LED200/CW SIA NB CAU	EBR	1 unité
911401635809	BY778X LED250/NW SIA WB CAU	EBR	1 unité
911401635909	BY778X LED250/NW SIA NB CAU	EBR	1 unité
911401636009	BY778X LED250/CW SIA WB CAU	EBR	1 unité
911401636109	BY778X LED250/CW SIA NB CAU	EBR	1 unité
911401636609	BY778X LED350/NW SIA WB CAU	EBR	2 unités
911401636709	BY778X LED350/NW SIA NB CAU	EBR	2 unités
911401636809	BY778X LED350/CW SIA WB CAU	EBR	2 unités
911401636909	BY778X LED350/CW SIA NB CAU	EBR	2 unités
911401637009	BY778X LED400/NW SIA WB CAU	EBR	2 unités
911401637109	BY778X LED400/NW SIA NB CAU	EBR	2 unités
911401637209	BY778X LED400/CW SIA WB CAU	EBR	2 unités
911401637309	BY778X LED400/CW SIA NB CAU	EBR	2 unités
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	EBR	1 unité
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	EBR	1 unité
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	EBR	1 unité

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Appareillage	Nombre d'appareillages
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	EBR	1 unité
911401639509	BY778X LED280/NW SIA WB CAU	EBR	1 unité
911401639609	BY778X LED280/NW SIA NB CAU	EBR	1 unité
911401639709	BY778X LED280/CW SIA WB CAU	EBR	1 unité
911401639809	BY778X LED280/CW SIA NB CAU	EBR	1 unité
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	EBR	1 unité
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	EBR	1 unité
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	EBR	1 unité
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	EBR	1 unité
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	EBR	1 unité
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	EBR	1 unité
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	EBR	1 unité
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	EBR	1 unité
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	EBR	1 unité
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	EBR	1 unité
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	EBR	1 unité
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	EBR	1 unité
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	EBR	1 unité
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	EBR	1 unité
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	EBR	1 unité
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	EBR	1 unité
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	EBR	1 unité
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	EBR	1 unité
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	EBR	1 unité
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	EBR	1 unité
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	EBR	1 unité
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	EBR	1 unité
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	EBR	1 unité
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	EBR	1 unité
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	EBR	1 unité
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	EBR	1 unité
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	EBR	1 unité
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	EBR	1 unité
911401623409	BY778P LED100/NW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401623509	BY778P LED100/NW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401623609	BY778P LED100/CW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401623709	BY778P LED100/CW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401623809	BY778P LED150/NW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401623909	BY778P LED150/NW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401624009	BY778P LED150/CW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401624109	BY778P LED150/CW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401624209	BY778P LED200/NW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401624309	BY778P LED200/NW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401624409	BY778P LED200/CW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401624509	BY778P LED200/CW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401624609	BY778P LED250/NW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401624709	BY778P LED250/NW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401624809	BY778P LED250/CW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401624909	BY778P LED250/CW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401625009	BY778P LED300/NW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401625109	BY778P LED300/NW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401625209	BY778P LED300/CW PSU WB CAU	EBR	1 unité

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Appareillage	Nombre d'appareillages
911401625309	BY778P LED300/CW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401625409	BY778P LED350/NW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401625509	BY778P LED350/NW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401625609	BY778P LED350/CW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401625709	BY778P LED350/CW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401625809	BY778P LED400/NW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401625909	BY778P LED400/NW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401626009	BY778P LED400/CW PSU WB CAU	EBR	1 unité
911401626109	BY778P LED400/CW PSU NB CAU	EBR	1 unité
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	EBD	1 unité
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	EBD	1 unité
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	EBD	1 unité
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	EBD	1 unité
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	EBD	1 unité
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	EBD	1 unité
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	EBD	1 unité
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	EBD	1 unité
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	EBD	1 unité
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	EBD	1 unité
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	EBD	1 unité
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	EBD	1 unité
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	EBD	1 unité
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	EBD	1 unité
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	EBD	1 unité
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	EBD	1 unité
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	EBD	2 unités
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	EBD	2 unités
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	EBD	2 unités
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	EBD	2 unités
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	EBD	2 unités
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	EBD	2 unités
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	EBD	2 unités
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	EBD	2 unités
911401629009	BY778P LED100/NW PSD WB CAU	EBD	1 unité
911401629109	BY778P LED100/NW PSD NB CAU	EBD	1 unité
911401629209	BY778P LED100/CW PSD WB CAU	EBD	1 unité
911401629309	BY778P LED100/CW PSD NB CAU	EBD	1 unité
911401629409	BY778P LED150/NW PSD WB CAU	EBD	1 unité
911401629509	BY778P LED150/NW PSD NB CAU	EBD	1 unité
911401629609	BY778P LED150/CW PSD WB CAU	EBD	1 unité
911401629709	BY778P LED150/CW PSD NB CAU	EBD	1 unité
911401629809	BY778P LED200/NW PSD WB CAU	EBD	1 unité
911401629909	BY778P LED200/NW PSD NB CAU	EBD	1 unité
911401630009	BY778P LED200/CW PSD WB CAU	EBD	1 unité
911401630109	BY778P LED200/CW PSD NB CAU	EBD	1 unité
911401630209	BY778P LED250/NW PSD WB CAU	EBD	1 unité
911401630309	BY778P LED250/NW PSD NB CAU	EBD	1 unité
911401630409	BY778P LED250/CW PSD WB CAU	EBD	1 unité
911401630509	BY778P LED250/CW PSD NB CAU	EBD	1 unité
911401631009	BY778P LED350/NW PSD WB CAU	EBD	1 unité
911401631109	BY778P LED350/NW PSD NB CAU	EBD	2 unités
911401631209	BY778P LED350/CW PSD WB CAU	EBD	2 unités

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Appareillage	Nombre d'appareillages
911401631309	BY778P LED350/CW PSD NB CAU	EBD	2 unités
911401631409	BY778P LED400/NW PSD WB CAU	EBD	2 unités
911401631509	BY778P LED400/NW PSD NB CAU	EBD	2 unités
911401631609	BY778P LED400/CW PSD WB CAU	EBD	2 unités
911401631709	BY778P LED400/CW PSD NB CAU	EBD	2 unités
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	EBD	1 unité
911401638409	BY778P LED280/CW PSD NB CAU	EBD	1 unité
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	EBD	1 unité
911401638609	BY778P LED280/CW PSD WB CAU	EBD	1 unité
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	EBD	1 unité
911401638809	BY778P LED280/NW PSD NB CAU	EBD	1 unité
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	EBD	1 unité
911401639009	BY778P LED280/NW PSD WB CAU	EBD	1 unité

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle		Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux	Order Code	Full Product Name	Angle		Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de la source lumineuse						d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de la source lumineuse			
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	90 degré(s)		4000 K	182 lm/W	10 000 lm	911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	90 degré(s)		6500 K	182 lm/W	20 000 lm
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	55 degré(s)		4000 K	182 lm/W	10 000 lm	911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	55 degré(s)		6500 K	182 lm/W	20 000 lm
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	90 degré(s)		6500 K	182 lm/W	10 000 lm	911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	90 degré(s)		4000 K	182 lm/W	25 000 lm
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	55 degré(s)		6500 K	182 lm/W	10 000 lm	911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	55 degré(s)		4000 K	182 lm/W	25 000 lm
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	90 degré(s)		4000 K	183 lm/W	15 000 lm	911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	90 degré(s)		6500 K	182 lm/W	25 000 lm
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	55 degré(s)		4000 K	183 lm/W	15 000 lm	911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	55 degré(s)		6500 K	182 lm/W	25 000 lm
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	90 degré(s)		6500 K	183 lm/W	15 000 lm	911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	90 degré(s)		4000 K	179 lm/W	35 000 lm
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	55 degré(s)		6500 K	183 lm/W	15 000 lm	911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	55 degré(s)		4000 K	179 lm/W	35 000 lm
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	90 degré(s)		4000 K	182 lm/W	20 000 lm	911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	90 degré(s)		6500 K	179 lm/W	35 000 lm
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	55 degré(s)		4000 K	182 lm/W	20 000 lm	911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	55 degré(s)		6500 K	179 lm/W	35 000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	90 degré(s)	4000 K	180 lm/W	40 000 lm
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	55 degré(s)	4000 K	180 lm/W	40 000 lm
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	90 degré(s)	6500 K	180 lm/W	40 000 lm
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	55 degré(s)	6500 K	180 lm/W	40 000 lm
911401634609	BY778X LED100/NW SIA WB CAU	90 degré(s)	4000 K	182 lm/W	10 000 lm
911401634709	BY778X LED100/NW SIA NB CAU	55 degré(s)	4000 K	182 lm/W	10 000 lm
911401634809	BY778X LED100/CW SIA WB CAU	90 degré(s)	6500 K	182 lm/W	10 000 lm
911401634909	BY778X LED100/CW SIA NB CAU	55 degré(s)	6500 K	182 lm/W	10 000 lm
911401635009	BY778X LED150/NW SIA WB CAU	90 degré(s)	4000 K	183 lm/W	15 000 lm
911401635109	BY778X LED150/NW SIA NB CAU	55 degré(s)	4000 K	183 lm/W	15 000 lm
911401635209	BY778X LED150/CW SIA WB CAU	90 degré(s)	6500 K	183 lm/W	15 000 lm
911401635309	BY778X LED150/CW SIA NB CAU	55 degré(s)	6500 K	183 lm/W	15 000 lm
911401635409	BY778X LED200/NW SIA WB CAU	90 degré(s)	4000 K	182 lm/W	20 000 lm
911401635509	BY778X LED200/NW SIA NB CAU	55 degré(s)	4000 K	182 lm/W	20 000 lm
911401635609	BY778X LED200/CW SIA WB CAU	90 degré(s)	6500 K	182 lm/W	20 000 lm
911401635709	BY778X LED200/CW SIA NB CAU	55 degré(s)	6500 K	182 lm/W	20 000 lm

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
911401635809	BY778X LED250/NW SIA WB CAU	90 degré(s)	4000 K	182 lm/W	25 000 lm
911401635909	BY778X LED250/NW SIA NB CAU	55 degré(s)	4000 K	182 lm/W	25 000 lm
911401636009	BY778X LED250/CW SIA WB CAU	90 degré(s)	6500 K	182 lm/W	25 000 lm
911401636109	BY778X LED250/CW SIA NB CAU	55 degré(s)	6500 K	182 lm/W	25 000 lm
911401636609	BY778X LED350/NW SIA WB CAU	90 degré(s)	4000 K	179 lm/W	35 000 lm
911401636709	BY778X LED350/NW SIA NB CAU	55 degré(s)	4000 K	179 lm/W	35 000 lm
911401636809	BY778X LED350/CW SIA WB CAU	90 degré(s)	6500 K	179 lm/W	35 000 lm
911401636909	BY778X LED350/CW SIA NB CAU	55 degré(s)	6500 K	179 lm/W	35 000 lm
911401637009	BY778X LED400/NW SIA WB CAU	90 degré(s)	4000 K	180 lm/W	40 000 lm
911401637109	BY778X LED400/NW SIA NB CAU	55 degré(s)	4000 K	180 lm/W	40 000 lm
911401637209	BY778X LED400/CW SIA WB CAU	90 degré(s)	6500 K	180 lm/W	40 000 lm
911401637309	BY778X LED400/CW SIA NB CAU	55 degré(s)	6500 K	180 lm/W	40 000 lm
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	90 degré(s)	4000 K	183 lm/W	28 000 lm
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	55 degré(s)	4000 K	183 lm/W	28 000 lm
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	90 degré(s)	6500 K	183 lm/W	28 000 lm
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	55 degré(s)	6500 K	183 lm/W	28 000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
911401639509	BY778X LED280/NW SIA WB CAU	90 degré(s)	4000 K	183 lm/W	28 000 lm
911401639609	BY778X LED280/NW SIA NB CAU	55 degré(s)	4000 K	183 lm/W	28 000 lm
911401639709	BY778X LED280/CW SIA WB CAU	90 degré(s)	6500 K	183 lm/W	28 000 lm
911401639809	BY778X LED280/CW SIA NB CAU	55 degré(s)	6500 K	183 lm/W	28 000 lm
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	90 degré(s)	4000 K	196 lm/W	10 000 lm
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	55 degré(s)	4000 K	196 lm/W	10 000 lm
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	90 degré(s)	6500 K	196 lm/W	10 000 lm
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	55 degré(s)	6500 K	196 lm/W	10 000 lm
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	90 degré(s)	4000 K	192 lm/W	15 000 lm
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	55 degré(s)	4000 K	192 lm/W	15 000 lm
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	90 degré(s)	6500 K	192 lm/W	15 000 lm
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	55 degré(s)	6500 K	192 lm/W	15 000 lm
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	90 degré(s)	4000 K	190 lm/W	20 000 lm
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	55 degré(s)	4000 K	190 lm/W	20 000 lm
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	90 degré(s)	6500 K	190 lm/W	20 000 lm
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	55 degré(s)	6500 K	190 lm/W	20 000 lm

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	90 degré(s)	4000 K	192 lm/W	25 000 lm
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	55 degré(s)	4000 K	192 lm/W	25 000 lm
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	90 degré(s)	6500 K	192 lm/W	25 000 lm
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	55 degré(s)	6500 K	192 lm/W	25 000 lm
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	90 degré(s)	4000 K	194 lm/W	30 000 lm
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	55 degré(s)	4000 K	194 lm/W	30 000 lm
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	90 degré(s)	6500 K	194 lm/W	30 000 lm
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	55 degré(s)	6500 K	194 lm/W	30 000 lm
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	90 degré(s)	4000 K	190 lm/W	35 000 lm
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	55 degré(s)	4000 K	190 lm/W	35 000 lm
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	90 degré(s)	6500 K	190 lm/W	35 000 lm
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	55 degré(s)	6500 K	190 lm/W	35 000 lm
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	90 degré(s)	4000 K	190 lm/W	40 000 lm
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	55 degré(s)	4000 K	190 lm/W	40 000 lm
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	90 degré(s)	6500 K	190 lm/W	40 000 lm
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	55 degré(s)	6500 K	190 lm/W	40 000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
911401623409	BY778P LED100/NW PSU WB CAU	90 degré(s)	4000 K	196 lm/W	10 000 lm
911401623509	BY778P LED100/NW PSU NB CAU	55 degré(s)	4000 K	196 lm/W	10 000 lm
911401623609	BY778P LED100/CW PSU WB CAU	90 degré(s)	6500 K	196 lm/W	10 000 lm
911401623709	BY778P LED100/CW PSU NB CAU	55 degré(s)	6500 K	196 lm/W	10 000 lm
911401623809	BY778P LED150/NW PSU WB CAU	90 degré(s)	4000 K	192 lm/W	15 000 lm
911401623909	BY778P LED150/NW PSU NB CAU	55 degré(s)	4000 K	192 lm/W	15 000 lm
911401624009	BY778P LED150/CW PSU WB CAU	90 degré(s)	6500 K	192 lm/W	15 000 lm
911401624109	BY778P LED150/CW PSU NB CAU	55 degré(s)	6500 K	192 lm/W	15 000 lm
911401624209	BY778P LED200/NW PSU WB CAU	90 degré(s)	4000 K	190 lm/W	20 000 lm
911401624309	BY778P LED200/NW PSU NB CAU	55 degré(s)	4000 K	190 lm/W	20 000 lm
911401624409	BY778P LED200/CW PSU WB CAU	90 degré(s)	6500 K	190 lm/W	20 000 lm
911401624509	BY778P LED200/CW PSU NB CAU	55 degré(s)	6500 K	190 lm/W	20 000 lm
911401624609	BY778P LED250/NW PSU WB CAU	90 degré(s)	4000 K	192 lm/W	25 000 lm
911401624709	BY778P LED250/NW PSU NB CAU	55 degré(s)	4000 K	192 lm/W	25 000 lm
911401624809	BY778P LED250/CW PSU WB CAU	90 degré(s)	6500 K	192 lm/W	25 000 lm
911401624909	BY778P LED250/CW PSU NB CAU	55 degré(s)	6500 K	192 lm/W	25 000 lm

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
911401625009	BY778P LED300/NW PSU WB CAU	90 degré(s)	4000 K	194 lm/W	30 000 lm
911401625109	BY778P LED300/NW PSU NB CAU	55 degré(s)	4000 K	194 lm/W	30 000 lm
911401625209	BY778P LED300/CW PSU WB CAU	90 degré(s)	6500 K	194 lm/W	30 000 lm
911401625309	BY778P LED300/CW PSU NB CAU	55 degré(s)	6500 K	194 lm/W	30 000 lm
911401625409	BY778P LED350/NW PSU WB CAU	90 degré(s)	4000 K	190 lm/W	35 000 lm
911401625509	BY778P LED350/NW PSU NB CAU	55 degré(s)	4000 K	190 lm/W	35 000 lm
911401625609	BY778P LED350/CW PSU WB CAU	90 degré(s)	6500 K	190 lm/W	35 000 lm
911401625709	BY778P LED350/CW PSU NB CAU	55 degré(s)	6500 K	190 lm/W	35 000 lm
911401625809	BY778P LED400/NW PSU WB CAU	90 degré(s)	4000 K	190 lm/W	40 000 lm
911401625909	BY778P LED400/NW PSU NB CAU	55 degré(s)	4000 K	190 lm/W	40 000 lm
911401626009	BY778P LED400/CW PSU WB CAU	90 degré(s)	6500 K	190 lm/W	40 000 lm
911401626109	BY778P LED400/CW PSU NB CAU	55 degré(s)	6500 K	190 lm/W	40 000 lm
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	90 degré(s)	4000 K	182 lm/W	10 000 lm
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	55 degré(s)	4000 K	182 lm/W	10 000 lm
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	90 degré(s)	6500 K	182 lm/W	10 000 lm
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	55 degré(s)	6500 K	182 lm/W	10 000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	90 degré(s)	4000 K	183 lm/W	15 000 lm
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	55 degré(s)	4000 K	183 lm/W	15 000 lm
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	90 degré(s)	6500 K	183 lm/W	15 000 lm
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	55 degré(s)	6500 K	183 lm/W	15 000 lm
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	90 degré(s)	4000 K	182 lm/W	20 000 lm
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	55 degré(s)	4000 K	182 lm/W	20 000 lm
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	90 degré(s)	6500 K	182 lm/W	20 000 lm
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	55 degré(s)	6500 K	182 lm/W	20 000 lm
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	90 degré(s)	4000 K	182 lm/W	25 000 lm
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	55 degré(s)	4000 K	182 lm/W	25 000 lm
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	90 degré(s)	6500 K	182 lm/W	25 000 lm
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	55 degré(s)	6500 K	182 lm/W	25 000 lm
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	90 degré(s)	4000 K	179 lm/W	35 000 lm
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	55 degré(s)	4000 K	179 lm/W	35 000 lm
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	90 degré(s)	6500 K	179 lm/W	35 000 lm
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	55 degré(s)	6500 K	179 lm/W	35 000 lm

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	90 degré(s)	4000 K	180 lm/W	40 000 lm
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	55 degré(s)	4000 K	180 lm/W	40 000 lm
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	90 degré(s)	6500 K	180 lm/W	40 000 lm
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	55 degré(s)	6500 K	180 lm/W	40 000 lm
911401629009	BY778P LED100/NW PSD WB CAU	90 degré(s)	4000 K	182 lm/W	10 000 lm
911401629109	BY778P LED100/NW PSD NB CAU	55 degré(s)	4000 K	182 lm/W	10 000 lm
911401629209	BY778P LED100/CW PSD WB CAU	90 degré(s)	6500 K	182 lm/W	10 000 lm
911401629309	BY778P LED100/CW PSD NB CAU	55 degré(s)	6500 K	182 lm/W	10 000 lm
911401629409	BY778P LED150/NW PSD WB CAU	90 degré(s)	4000 K	183 lm/W	15 000 lm
911401629509	BY778P LED150/NW PSD NB CAU	55 degré(s)	4000 K	183 lm/W	15 000 lm
911401629609	BY778P LED150/CW PSD WB CAU	90 degré(s)	6500 K	183 lm/W	15 000 lm
911401629709	BY778P LED150/CW PSD NB CAU	55 degré(s)	6500 K	183 lm/W	15 000 lm
911401629809	BY778P LED200/NW PSD WB CAU	90 degré(s)	4000 K	182 lm/W	20 000 lm
911401629909	BY778P LED200/NW PSD NB CAU	55 degré(s)	4000 K	182 lm/W	20 000 lm
911401630009	BY778P LED200/CW PSD WB CAU	90 degré(s)	6500 K	182 lm/W	20 000 lm
911401630109	BY778P LED200/CW PSD NB CAU	55 degré(s)	6500 K	182 lm/W	20 000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
911401630209	BY778P LED250/NW PSD WB CAU	90 degré(s)	4000 K	182 lm/W	25 000 lm
911401630309	BY778P LED250/NW PSD NB CAU	55 degré(s)	4000 K	182 lm/W	25 000 lm
911401630409	BY778P LED250/CW PSD WB CAU	90 degré(s)	6500 K	182 lm/W	25 000 lm
911401630509	BY778P LED250/CW PSD NB CAU	55 degré(s)	6500 K	182 lm/W	25 000 lm
911401631009	BY778P LED350/NW PSD WB CAU	90 degré(s)	4000 K	179 lm/W	35 000 lm
911401631109	BY778P LED350/NW PSD NB CAU	55 degré(s)	4000 K	179 lm/W	35 000 lm
911401631209	BY778P LED350/CW PSD WB CAU	90 degré(s)	6500 K	179 lm/W	35 000 lm
911401631309	BY778P LED350/CW PSD NB CAU	55 degré(s)	6500 K	179 lm/W	35 000 lm
911401631409	BY778P LED400/NW PSD WB CAU	90 degré(s)	4000 K	180 lm/W	40 000 lm
911401631509	BY778P LED400/NW PSD NB CAU	55 degré(s)	4000 K	180 lm/W	40 000 lm

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
911401631609	BY778P LED400/CW PSD WB CAU	90 degré(s)	6500 K	180 lm/W	40 000 lm
911401631709	BY778P LED400/CW PSD NB CAU	55 degré(s)	6500 K	180 lm/W	40 000 lm
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	55 degré(s)	6500 K	183 lm/W	28 000 lm
911401638409	BY778P LED280/CW PSD NB CAU	55 degré(s)	6500 K	183 lm/W	28 000 lm
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	90 degré(s)	6500 K	183 lm/W	28 000 lm
911401638609	BY778P LED280/CW PSD WB CAU	90 degré(s)	6500 K	183 lm/W	28 000 lm
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	55 degré(s)	4000 K	183 lm/W	28 000 lm
911401638809	BY778P LED280/NW PSD NB CAU	55 degré(s)	4000 K	183 lm/W	28 000 lm
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	90 degré(s)	4000 K	183 lm/W	28 000 lm
911401639009	BY778P LED280/NW PSD WB CAU	90 degré(s)	4000 K	183 lm/W	28 000 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401634609	BY778X LED100/NW SIA WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401634709	BY778X LED100/NW SIA NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401634809	BY778X LED100/CW SIA WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401634909	BY778X LED100/CW SIA NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401629009	BY778P LED100/NW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401629109	BY778P LED100/NW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401629209	BY778P LED100/CW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401629309	BY778P LED100/CW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401629409	BY778P LED150/NW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401629509	BY778P LED150/NW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401629609	BY778P LED150/CW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401629709	BY778P LED150/CW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401629809	BY778P LED200/NW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401629909	BY778P LED200/NW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401630009	BY778P LED200/CW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401630109	BY778P LED200/CW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401630209	BY778P LED250/NW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401630309	BY778P LED250/NW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
911401630409	BY778P LED250/CW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401630509	BY778P LED250/CW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401631009	BY778P LED350/NW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401631109	BY778P LED350/NW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401631209	BY778P LED350/CW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401631309	BY778P LED350/CW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401631409	BY778P LED400/NW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401631509	BY778P LED400/NW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401631609	BY778P LED400/CW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401631709	BY778P LED400/CW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401638409	BY778P LED280/CW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401638609	BY778P LED280/CW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401638809	BY778P LED280/NW PSD NB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 55°
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401639009	BY778P LED280/NW PSD WB CAU	Angle d'ouverture de faisceau 90°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	220 à 240 V	55 W
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	220 à 240 V	55 W
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	220 à 240 V	55 W
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	220 à 240 V	55 W
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	220 à 240 V	82 W
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	220 à 240 V	82 W
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	220 à 240 V	82 W
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	220 à 240 V	82 W
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	220 à 240 V	110 W
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	220 à 240 V	110 W
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	220 à 240 V	110 W
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	220 à 240 V	110 W
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	220 à 240 V	137 W
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	220 à 240 V	137 W
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	220 à 240 V	137 W
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	220 à 240 V	137 W
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	220 à 240 V	196 W
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	220 à 240 V	196 W
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	220 à 240 V	196 W
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	220 à 240 V	196 W
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	220 à 240 V	222 W
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	220 à 240 V	222 W
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	220 à 240 V	222 W
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	220 à 240 V	222 W
911401634609	BY778X LED100/NW SIA WB CAU	220 à 240 V	55 W
911401634709	BY778X LED100/NW SIA NB CAU	220 à 240 V	55 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
911401634809	BY778X LED100/CW SIA WB CAU	220 à 240 V	55 W
911401634909	BY778X LED100/CW SIA NB CAU	220 à 240 V	55 W
911401635009	BY778X LED150/NW SIA WB CAU	220 à 240 V	82 W
911401635109	BY778X LED150/NW SIA NB CAU	220 à 240 V	82 W
911401635209	BY778X LED150/CW SIA WB CAU	220 à 240 V	82 W
911401635309	BY778X LED150/CW SIA NB CAU	220 à 240 V	82 W
911401635409	BY778X LED200/NW SIA WB CAU	220 à 240 V	110 W
911401635509	BY778X LED200/NW SIA NB CAU	220 à 240 V	110 W
911401635609	BY778X LED200/CW SIA WB CAU	220 à 240 V	110 W
911401635709	BY778X LED200/CW SIA NB CAU	220 à 240 V	110 W
911401635809	BY778X LED250/NW SIA WB CAU	220 à 240 V	137 W
911401635909	BY778X LED250/NW SIA NB CAU	220 à 240 V	137 W
911401636009	BY778X LED250/CW SIA WB CAU	220 à 240 V	137 W
911401636109	BY778X LED250/CW SIA NB CAU	220 à 240 V	137 W

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
911401636609	BY778X LED350/NW SIA WB CAU	220 à 240 V	196 W
911401636709	BY778X LED350/NW SIA NB CAU	220 à 240 V	196 W
911401636809	BY778X LED350/CW SIA WB CAU	220 à 240 V	196 W
911401636909	BY778X LED350/CW SIA NB CAU	220 à 240 V	196 W
911401637009	BY778X LED400/NW SIA WB CAU	220 à 240 V	222 W
911401637109	BY778X LED400/NW SIA NB CAU	220 à 240 V	222 W
911401637209	BY778X LED400/CW SIA WB CAU	220 à 240 V	222 W
911401637309	BY778X LED400/CW SIA NB CAU	220 à 240 V	222 W
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	220 à 240 V	153 W
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	220 à 240 V	153 W
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	220 à 240 V	153 W
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	220 à 240 V	153 W
911401639509	BY778X LED280/NW SIA WB CAU	220 à 240 V	153 W
911401639609	BY778X LED280/NW SIA NB CAU	220 à 240 V	153 W
911401639709	BY778X LED280/CW SIA WB CAU	220 à 240 V	153 W
911401639809	BY778X LED280/CW SIA NB CAU	220 à 240 V	153 W
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	200 à 240 V	51 W
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	200 à 240 V	51 W
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	200 à 240 V	51 W
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	200 à 240 V	51 W
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	200 à 240 V	78 W
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	200 à 240 V	78 W
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	200 à 240 V	78 W
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	200 à 240 V	78 W
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	200 à 240 V	105 W
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	200 à 240 V	105 W
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	200 à 240 V	105 W
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	200 à 240 V	105 W
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	200 à 240 V	130 W
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	200 à 240 V	130 W
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	200 à 240 V	130 W
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	200 à 240 V	130 W
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	200 à 240 V	155 W
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	200 à 240 V	155 W
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	200 à 240 V	155 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	200 à 240 V	155 W
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	200 à 240 V	184 W
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	200 à 240 V	184 W
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	200 à 240 V	184 W
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	200 à 240 V	184 W
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	200 à 240 V	210 W
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	200 à 240 V	210 W
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	200 à 240 V	210 W
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	200 à 240 V	210 W
911401623409	BY778P LED100/NW PSU WB CAU	200 à 240 V	51 W
911401623509	BY778P LED100/NW PSU NB CAU	200 à 240 V	51 W
911401623609	BY778P LED100/CW PSU WB CAU	200 à 240 V	51 W
911401623709	BY778P LED100/CW PSU NB CAU	200 à 240 V	51 W
911401623809	BY778P LED150/NW PSU WB CAU	200 à 240 V	78 W
911401623909	BY778P LED150/NW PSU NB CAU	200 à 240 V	78 W
911401624009	BY778P LED150/CW PSU WB CAU	200 à 240 V	78 W
911401624109	BY778P LED150/CW PSU NB CAU	200 à 240 V	78 W
911401624209	BY778P LED200/NW PSU WB CAU	200 à 240 V	105 W
911401624309	BY778P LED200/NW PSU NB CAU	200 à 240 V	105 W
911401624409	BY778P LED200/CW PSU WB CAU	200 à 240 V	105 W
911401624509	BY778P LED200/CW PSU NB CAU	200 à 240 V	105 W
911401624609	BY778P LED250/NW PSU WB CAU	200 à 240 V	130 W
911401624709	BY778P LED250/NW PSU NB CAU	200 à 240 V	130 W
911401624809	BY778P LED250/CW PSU WB CAU	200 à 240 V	130 W
911401624909	BY778P LED250/CW PSU NB CAU	200 à 240 V	130 W
911401625009	BY778P LED300/NW PSU WB CAU	200 à 240 V	155 W
911401625109	BY778P LED300/NW PSU NB CAU	200 à 240 V	155 W
911401625209	BY778P LED300/CW PSU WB CAU	200 à 240 V	155 W
911401625309	BY778P LED300/CW PSU NB CAU	200 à 240 V	155 W

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
911401625409	BY778P LED350/NW PSU WB CAU	200 à 240 V	184 W
911401625509	BY778P LED350/NW PSU NB CAU	200 à 240 V	184 W
911401625609	BY778P LED350/CW PSU WB CAU	200 à 240 V	184 W
911401625709	BY778P LED350/CW PSU NB CAU	200 à 240 V	184 W
911401625809	BY778P LED400/NW PSU WB CAU	200 à 240 V	210 W
911401625909	BY778P LED400/NW PSU NB CAU	200 à 240 V	210 W
911401626009	BY778P LED400/CW PSU WB CAU	200 à 240 V	210 W
911401626109	BY778P LED400/CW PSU NB CAU	200 à 240 V	210 W
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	220 à 240 V	55 W
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	220 à 240 V	55 W
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	220 à 240 V	55 W
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	220 à 240 V	55 W
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	220 à 240 V	82 W
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	220 à 240 V	82 W
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	220 à 240 V	82 W
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	220 à 240 V	82 W
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	220 à 240 V	110 W
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	220 à 240 V	110 W
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	220 à 240 V	110 W
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	220 à 240 V	110 W
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	220 à 240 V	137 W
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	220 à 240 V	137 W
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	220 à 240 V	137 W
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	220 à 240 V	137 W
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	220 à 240 V	196 W
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	220 à 240 V	196 W
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	220 à 240 V	196 W
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	220 à 240 V	196 W
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	220 à 240 V	222 W
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	220 à 240 V	222 W
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	220 à 240 V	222 W
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	220 à 240 V	222 W
911401629009	BY778P LED100/NW PSD WB CAU	220 à 240 V	55 W
911401629109	BY778P LED100/NW PSD NB CAU	220 à 240 V	55 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
911401629209	BY778P LED100/CW PSD WB CAU	220 à 240 V	55 W
911401629309	BY778P LED100/CW PSD NB CAU	220 à 240 V	55 W
911401629409	BY778P LED150/NW PSD WB CAU	220 à 240 V	82 W
911401629509	BY778P LED150/NW PSD NB CAU	220 à 240 V	82 W
911401629609	BY778P LED150/CW PSD WB CAU	220 à 240 V	82 W
911401629709	BY778P LED150/CW PSD NB CAU	220 à 240 V	82 W
911401629809	BY778P LED200/NW PSD WB CAU	220 à 240 V	110 W
911401629909	BY778P LED200/NW PSD NB CAU	220 à 240 V	110 W
911401630009	BY778P LED200/CW PSD WB CAU	220 à 240 V	110 W
911401630109	BY778P LED200/CW PSD NB CAU	220 à 240 V	110 W
911401630209	BY778P LED250/NW PSD WB CAU	220 à 240 V	137 W
911401630309	BY778P LED250/NW PSD NB CAU	220 à 240 V	137 W
911401630409	BY778P LED250/CW PSD WB CAU	220 à 240 V	137 W
911401630509	BY778P LED250/CW PSD NB CAU	220 à 240 V	137 W
911401631009	BY778P LED350/NW PSD WB CAU	220 à 240 V	196 W
911401631109	BY778P LED350/NW PSD NB CAU	220 à 240 V	196 W
911401631209	BY778P LED350/CW PSD WB CAU	220 à 240 V	196 W
911401631309	BY778P LED350/CW PSD NB CAU	220 à 240 V	196 W
911401631409	BY778P LED400/NW PSD WB CAU	220 à 240 V	222 W
911401631509	BY778P LED400/NW PSD NB CAU	220 à 240 V	222 W
911401631609	BY778P LED400/CW PSD WB CAU	220 à 240 V	222 W
911401631709	BY778P LED400/CW PSD NB CAU	220 à 240 V	222 W
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB CAU	220 à 240 V	153 W
911401638409	BY778P LED280/CW PSD NB CAU	220 à 240 V	153 W
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB CAU	220 à 240 V	153 W
911401638609	BY778P LED280/CW PSD WB CAU	220 à 240 V	153 W
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	220 à 240 V	153 W

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
911401638809	BY778P LED280/NW PSD NB CAU	220 à 240 V	153 W
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	220 à 240 V	153 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
91140163900	BY778P LED280/NW PSD	220 à 240 V	153 W
9	WB CAU		

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401634609	BY778X LED100/NW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401634709	BY778X LED100/NW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401634809	BY778X LED100/CW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401634909	BY778X LED100/CW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401635009	BY778X LED150/NW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401635109	BY778X LED150/NW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401635209	BY778X LED150/CW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401635309	BY778X LED150/CW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401635409	BY778X LED200/NW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401635509	BY778X LED200/NW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401635609	BY778X LED200/CW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401635709	BY778X LED200/CW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401635809	BY778X LED250/NW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401635909	BY778X LED250/NW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401636009	BY778X LED250/CW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401636109	BY778X LED250/CW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401636609	BY778X LED350/NW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401636709	BY778X LED350/NW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401636809	BY778X LED350/CW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401636909	BY778X LED350/CW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401637009	BY778X LED400/NW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401637109	BY778X LED400/NW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401637209	BY778X LED400/CW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401637309	BY778X LED400/CW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	Variateur sans fil	20%
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	Variateur sans fil	20%
911401639509	BY778X LED280/NW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401639609	BY778X LED280/NW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401639709	BY778X LED280/CW SIA WB CAU	Variateur sans fil	20%
911401639809	BY778X LED280/CW SIA NB CAU	Variateur sans fil	20%
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	-	Non applicable

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	-	Non applicable
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	-	Non applicable
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	-	Non applicable
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	-	Non applicable
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	-	Non applicable
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	-	Non applicable
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	-	Non applicable
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	-	Non applicable
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	-	Non applicable
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	-	Non applicable
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	-	Non applicable
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	-	Non applicable
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	-	Non applicable
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	-	Non applicable
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	-	Non applicable
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	-	Non applicable
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	-	Non applicable
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	-	Non applicable
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	-	Non applicable
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	-	Non applicable
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	-	Non applicable
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	-	Non applicable
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	-	Non applicable
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	-	Non applicable
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	-	Non applicable
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	-	Non applicable
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	-	Non applicable
911401623409	BY778P LED100/NW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401623509	BY778P LED100/NW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401623609	BY778P LED100/CW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401623709	BY778P LED100/CW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401623809	BY778P LED150/NW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401623909	BY778P LED150/NW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401624009	BY778P LED150/CW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401624109	BY778P LED150/CW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401624209	BY778P LED200/NW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401624309	BY778P LED200/NW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401624409	BY778P LED200/CW PSU WB CAU	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401624509	BY778P LED200/CW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401624609	BY778P LED250/NW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401624709	BY778P LED250/NW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401624809	BY778P LED250/CW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401624909	BY778P LED250/CW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401625009	BY778P LED300/NW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401625109	BY778P LED300/NW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401625209	BY778P LED300/CW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401625309	BY778P LED300/CW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401625409	BY778P LED350/NW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401625509	BY778P LED350/NW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401625609	BY778P LED350/CW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401625709	BY778P LED350/CW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401625809	BY778P LED400/NW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401625909	BY778P LED400/NW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401626009	BY778P LED400/CW PSU WB CAU	-	Non applicable
911401626109	BY778P LED400/CW PSU NB CAU	-	Non applicable
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	DALI	20%
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	DALI	20%
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	DALI	20%
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	DALI	20%
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	DALI	20%
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	DALI	20%
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	DALI	20%
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	DALI	20%
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	DALI	20%
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	DALI	20%
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	DALI	20%
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	DALI	20%
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	DALI	20%
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	DALI	20%
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	DALI	20%
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	DALI	20%

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	DALI	20%
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	DALI	20%
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	DALI	20%
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	DALI	20%
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	DALI	20%
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	DALI	20%
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	DALI	20%
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	DALI	20%
911401629009	BY778P LED100/NW PSD WB CAU	DALI	20%
911401629109	BY778P LED100/NW PSD NB CAU	DALI	20%
911401629209	BY778P LED100/CW PSD WB CAU	DALI	20%
911401629309	BY778P LED100/CW PSD NB CAU	DALI	20%
911401629409	BY778P LED150/NW PSD WB CAU	DALI	20%
911401629509	BY778P LED150/NW PSD NB CAU	DALI	20%
911401629609	BY778P LED150/CW PSD WB CAU	DALI	20%
911401629709	BY778P LED150/CW PSD NB CAU	DALI	20%
911401629809	BY778P LED200/NW PSD WB CAU	DALI	20%
911401629909	BY778P LED200/NW PSD NB CAU	DALI	20%
911401630009	BY778P LED200/CW PSD WB CAU	DALI	20%
911401630109	BY778P LED200/CW PSD NB CAU	DALI	20%
911401630209	BY778P LED250/NW PSD WB CAU	DALI	20%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401630309	BY778P LED250/NW PSD NB CAU	DALI	20%
911401630409	BY778P LED250/CW PSD WB CAU	DALI	20%
911401630509	BY778P LED250/CW PSD NB CAU	DALI	20%
911401631009	BY778P LED350/NW PSD WB CAU	DALI	20%
911401631109	BY778P LED350/NW PSD NB CAU	DALI	20%
911401631209	BY778P LED350/CW PSD WB CAU	DALI	20%
911401631309	BY778P LED350/CW PSD NB CAU	DALI	20%
911401631409	BY778P LED400/NW PSD WB CAU	DALI	20%
911401631509	BY778P LED400/NW PSD NB CAU	DALI	20%
911401631609	BY778P LED400/CW PSD WB CAU	DALI	20%
911401631709	BY778P LED400/CW PSD NB CAU	DALI	20%
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	DALI	20%
911401638409	BY778P LED280/CW PSD NB CAU	DALI	20%
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	DALI	20%
911401638609	BY778P LED280/CW PSD WB CAU	DALI	20%
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	DALI	20%
911401638809	BY778P LED280/NW PSD NB CAU	DALI	20%
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	DALI	20%
911401639009	BY778P LED280/NW PSD WB CAU	DALI	20%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	IK05	IP65
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	IK05	IP65
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	IK05	IP65
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	IK05	IP65
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	IK05	IP65
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	IK05	IP65
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	IK05	IP65
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	IK05	IP65
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	IK05	IP65

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	IK05	IP65
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	IK05	IP65
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	IK05	IP65
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	IK05	IP65
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	IK05	IP65
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	IK05	IP65
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	IK05	IP65
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	IK05	IP65
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	IK05	IP65

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Code de protection	
		contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	IK05	IP65
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	IK05	IP65
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	IK05	IP65
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	IK05	IP65
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	IK05	IP65
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	IK05	IP65
911401634609	BY778X LED100/NW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401634709	BY778X LED100/NW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401634809	BY778X LED100/CW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401634909	BY778X LED100/CW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401635009	BY778X LED150/NW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401635109	BY778X LED150/NW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401635209	BY778X LED150/CW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401635309	BY778X LED150/CW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401635409	BY778X LED200/NW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401635509	BY778X LED200/NW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401635609	BY778X LED200/CW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401635709	BY778X LED200/CW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401635809	BY778X LED250/NW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401635909	BY778X LED250/NW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401636009	BY778X LED250/CW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401636109	BY778X LED250/CW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401636609	BY778X LED350/NW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401636709	BY778X LED350/NW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401636809	BY778X LED350/CW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401636909	BY778X LED350/CW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401637009	BY778X LED400/NW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401637109	BY778X LED400/NW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401637209	BY778X LED400/CW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401637309	BY778X LED400/CW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	IK05	IP65
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	IK05	IP65
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	IK05	IP65
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	IK05	IP65
911401639509	BY778X LED280/NW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401639609	BY778X LED280/NW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401639709	BY778X LED280/CW SIA WB CAU	IK05	IP65
911401639809	BY778X LED280/CW SIA NB CAU	IK05	IP65
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	IK08	IP66
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	IK08	IP66
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	IK08	IP66
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	IK08	IP66
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	IK08	IP66
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	IK08	IP66
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	IK08	IP66
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	IK08	IP66
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	IK08	IP66
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	IK08	IP66
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	IK08	IP66

Order Code	Full Product Name	Code de protection	
		contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	IK08	IP66
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	IK08	IP66
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	IK08	IP66
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	IK08	IP66
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	IK08	IP66
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	IK08	IP66
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	IK08	IP66
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	IK08	IP66
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	IK08	IP66
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	IK08	IP66
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	IK08	IP66
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	IK08	IP66
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	IK08	IP66
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	IK08	IP66
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	IK08	IP66
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	IK08	IP66
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	IK08	IP66
911401623409	BY778P LED100/NW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401623509	BY778P LED100/NW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401623609	BY778P LED100/CW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401623709	BY778P LED100/CW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401623809	BY778P LED150/NW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401623909	BY778P LED150/NW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401624009	BY778P LED150/CW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401624109	BY778P LED150/CW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401624209	BY778P LED200/NW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401624309	BY778P LED200/NW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401624409	BY778P LED200/CW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401624509	BY778P LED200/CW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401624609	BY778P LED250/NW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401624709	BY778P LED250/NW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401624809	BY778P LED250/CW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401624909	BY778P LED250/CW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401625009	BY778P LED300/NW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401625109	BY778P LED300/NW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401625209	BY778P LED300/CW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401625309	BY778P LED300/CW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401625409	BY778P LED350/NW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401625509	BY778P LED350/NW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401625609	BY778P LED350/CW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401625709	BY778P LED350/CW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401625809	BY778P LED400/NW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401625909	BY778P LED400/NW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401626009	BY778P LED400/CW PSU WB CAU	IK08	IP66
911401626109	BY778P LED400/CW PSU NB CAU	IK08	IP66
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	IK08	IP66
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	IK08	IP66

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Code de protection	
		contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	IK08	IP66
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	IK08	IP66
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	IK08	IP66
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	IK08	IP66
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	IK08	IP66
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	IK08	IP66
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	IK08	IP66
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	IK08	IP66
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	IK08	IP66
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	IK08	IP66
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	IK08	IP66
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	IK08	IP66
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	IK08	IP66
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	IK08	IP66
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	IK08	IP66
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	IK08	IP66
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	IK08	IP66
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	IK08	IP66
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	IK08	IP66
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	IK08	IP66
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	IK08	IP66
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	IK08	IP66
911401629009	BY778P LED100/NW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401629109	BY778P LED100/NW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401629209	BY778P LED100/CW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401629309	BY778P LED100/CW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401629409	BY778P LED150/NW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401629509	BY778P LED150/NW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401629609	BY778P LED150/CW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401629709	BY778P LED150/CW PSD NB CAU	IK08	IP66

Order Code	Full Product Name	Code de protection	
		contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401629809	BY778P LED200/NW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401629909	BY778P LED200/NW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401630009	BY778P LED200/CW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401630109	BY778P LED200/CW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401630209	BY778P LED250/NW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401630309	BY778P LED250/NW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401630409	BY778P LED250/CW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401630509	BY778P LED250/CW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401631009	BY778P LED350/NW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401631109	BY778P LED350/NW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401631209	BY778P LED350/CW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401631309	BY778P LED350/CW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401631409	BY778P LED400/NW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401631509	BY778P LED400/NW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401631609	BY778P LED400/CW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401631709	BY778P LED400/CW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	IK08	IP66
911401638409	BY778P LED280/CW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	IK08	IP66
911401638609	BY778P LED280/CW PSD WB CAU	IK08	IP66
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	IK08	IP66
911401638809	BY778P LED280/NW PSD NB CAU	IK08	IP66
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	IK08	IP66
911401639009	BY778P LED280/NW PSD WB CAU	IK08	IP66

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	-30 à +50 °C
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	-30 à +50 °C
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	-30 à +50 °C
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	-30 à +50 °C
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	-30 à +50 °C
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	-30 à +50 °C
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	-30 à +50 °C
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	-30 à +50 °C
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	-30 à +50 °C
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	-30 à +50 °C
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	-30 à +50 °C
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	-30 à +50 °C
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	-30 à +50 °C
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	-30 à +50 °C
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	-30 à +50 °C

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	-30 à +50 °C
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	-30 à +45 °C
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	-30 à +45 °C
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	-30 à +45 °C
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	-30 à +45 °C
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	-30 à +45 °C
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	-30 à +45 °C
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	-30 à +45 °C
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	-30 à +45 °C
911401634609	BY778X LED100/NW SIA WB CAU	-30 à +50 °C
911401634709	BY778X LED100/NW SIA NB CAU	-30 à +50 °C
911401634809	BY778X LED100/CW SIA WB CAU	-30 à +50 °C
911401634909	BY778X LED100/CW SIA NB CAU	-30 à +50 °C
911401635009	BY778X LED150/NW SIA WB CAU	-30 à +50 °C
911401635109	BY778X LED150/NW SIA NB CAU	-30 à +50 °C

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401635209	BY778X LED150/CW SIA WB CAU	-30 à +50 °C
911401635309	BY778X LED150/CW SIA NB CAU	-30 à +50 °C
911401635409	BY778X LED200/NW SIA WB CAU	-30 à +50 °C
911401635509	BY778X LED200/NW SIA NB CAU	-30 à +50 °C
911401635609	BY778X LED200/CW SIA WB CAU	-30 à +50 °C
911401635709	BY778X LED200/CW SIA NB CAU	-30 à +50 °C
911401635809	BY778X LED250/NW SIA WB CAU	-30 à +50 °C
911401635909	BY778X LED250/NW SIA NB CAU	-30 à +50 °C
911401636009	BY778X LED250/CW SIA WB CAU	-30 à +50 °C
911401636109	BY778X LED250/CW SIA NB CAU	-30 à +50 °C
911401636609	BY778X LED350/NW SIA WB CAU	-30 à +45 °C
911401636709	BY778X LED350/NW SIA NB CAU	-30 à +45 °C
911401636809	BY778X LED350/CW SIA WB CAU	-30 à +45 °C
911401636909	BY778X LED350/CW SIA NB CAU	-30 à +45 °C
911401637009	BY778X LED400/NW SIA WB CAU	-30 à +45 °C
911401637109	BY778X LED400/NW SIA NB CAU	-30 à +45 °C
911401637209	BY778X LED400/CW SIA WB CAU	-30 à +45 °C
911401637309	BY778X LED400/CW SIA NB CAU	-30 à +45 °C
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	-30 à +50 °C
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	-30 à +50 °C
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	-30 à +50 °C
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	-30 à +50 °C
911401639509	BY778X LED280/NW SIA WB CAU	-30 à +50 °C
911401639609	BY778X LED280/NW SIA NB CAU	-30 à +50 °C
911401639709	BY778X LED280/CW SIA WB CAU	-30 à +50 °C
911401639809	BY778X LED280/CW SIA NB CAU	-30 à +50 °C
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	-40 à +50 °C
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	-40 à +50 °C
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	-40 à +50 °C
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	-40 à +50 °C
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	-40 à +50 °C
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	-40 à +50 °C
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	-40 à +50 °C
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	-40 à +50 °C
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	-40 à +50 °C
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	-40 à +50 °C
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	-40 à +50 °C
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	-40 à +50 °C
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	-40 à +50 °C
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	-40 à +50 °C
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	-40 à +50 °C
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	-40 à +50 °C
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	-40 à +50 °C
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	-40 à +50 °C
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	-40 à +50 °C
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	-40 à +50 °C
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	-40 à +50 °C
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	-40 à +50 °C
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	-40 à +50 °C
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	-40 à +50 °C
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	-40 à +50 °C
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	-40 à +50 °C

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	-40 à +50 °C
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	-40 à +50 °C
911401623409	BY778P LED100/NW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401623509	BY778P LED100/NW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401623609	BY778P LED100/CW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401623709	BY778P LED100/CW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401623809	BY778P LED150/NW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401623909	BY778P LED150/NW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401624009	BY778P LED150/CW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401624109	BY778P LED150/CW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401624209	BY778P LED200/NW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401624309	BY778P LED200/NW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401624409	BY778P LED200/CW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401624509	BY778P LED200/CW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401624609	BY778P LED250/NW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401624709	BY778P LED250/NW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401624809	BY778P LED250/CW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401624909	BY778P LED250/CW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401625009	BY778P LED300/NW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401625109	BY778P LED300/NW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401625209	BY778P LED300/CW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401625309	BY778P LED300/CW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401625409	BY778P LED350/NW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401625509	BY778P LED350/NW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401625609	BY778P LED350/CW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401625709	BY778P LED350/CW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401625809	BY778P LED400/NW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401625909	BY778P LED400/NW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401626009	BY778P LED400/CW PSU WB CAU	-40 à +50 °C
911401626109	BY778P LED400/CW PSU NB CAU	-40 à +50 °C
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	-40 à +50 °C
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	-40 à +50 °C
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	-40 à +50 °C
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	-40 à +50 °C
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	-40 à +50 °C
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	-40 à +50 °C
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	-40 à +50 °C
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	-40 à +50 °C
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	-40 à +50 °C
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	-40 à +50 °C
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	-40 à +50 °C
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	-40 à +50 °C
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	-40 à +50 °C
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	-40 à +50 °C
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	-40 à +50 °C
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	-40 à +50 °C
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	-40 à +50 °C
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	-40 à +50 °C
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	-40 à +50 °C
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	-40 à +50 °C
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	-40 à +50 °C
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	-40 à +50 °C

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	-40 à +50 °C
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	-40 à +50 °C
911401629009	BY778P LED100/NW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401629109	BY778P LED100/NW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401629209	BY778P LED100/CW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401629309	BY778P LED100/CW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401629409	BY778P LED150/NW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401629509	BY778P LED150/NW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401629609	BY778P LED150/CW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401629709	BY778P LED150/CW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401629809	BY778P LED200/NW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401629909	BY778P LED200/NW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401630009	BY778P LED200/CW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401630109	BY778P LED200/CW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401630209	BY778P LED250/NW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401630309	BY778P LED250/NW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401630409	BY778P LED250/CW PSD WB CAU	-40 à +50 °C

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401630509	BY778P LED250/CW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401631009	BY778P LED350/NW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401631109	BY778P LED350/NW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401631209	BY778P LED350/CW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401631309	BY778P LED350/CW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401631409	BY778P LED400/NW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401631509	BY778P LED400/NW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401631609	BY778P LED400/CW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401631709	BY778P LED400/CW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	-40 à +50 °C
911401638409	BY778P LED280/CW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	-40 à +50 °C
911401638609	BY778P LED280/CW PSD WB CAU	-40 à +50 °C
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	-40 à +50 °C
911401638809	BY778P LED280/NW PSD NB CAU	-40 à +50 °C
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	-40 à +50 °C
911401639009	BY778P LED280/NW PSD WB CAU	-40 à +50 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401634609	BY778X LED100/NW SIA WB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401634709	BY778X LED100/NW SIA NB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401634809	BY778X LED100/CW SIA WB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401634909	BY778X LED100/CW SIA NB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401635009	BY778X LED150/NW SIA WB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401635109	BY778X LED150/NW SIA NB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401635209	BY778X LED150/CW SIA WB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401635309	BY778X LED150/CW SIA NB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401635409	BY778X LED200/NW SIA WB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401635509	BY778X LED200/NW SIA NB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401635609	BY778X LED200/CW SIA WB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401635709	BY778X LED200/CW SIA NB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401635809	BY778X LED250/NW SIA WB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401635909	BY778X LED250/NW SIA NB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401636009	BY778X LED250/CW SIA WB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401636109	BY778X LED250/CW SIA NB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401636609	BY778X LED350/NW SIA WB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401636709	BY778X LED350/NW SIA NB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401636809	BY778X LED350/CW SIA WB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401636909	BY778X LED350/CW SIA NB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401637009	BY778X LED400/NW SIA WB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401637109	BY778X LED400/NW SIA NB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401637209	BY778X LED400/CW SIA WB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401637309	BY778X LED400/CW SIA NB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401639509	BY778X LED280/NW SIA WB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401639609	BY778X LED280/NW SIA NB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401639709	BY778X LED280/CW SIA WB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401639809	BY778X LED280/CW SIA NB CAU	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5	911401639009	BY778P LED280/NW PSD WB CAU	(0.3818,0.3797) SDCM < 5

